

Support de Bureau pour Écran Unique - Support sur Pied Robuste pour Écrans Compatibles VESA Jusqu'à 34"(8kg) - Support Ergonomique Réglable en Hauteur pour Moniteur - Pince/Anneau

N° de produit: ARMPIVOTV2



Économisez de l'espace précieux sur votre bureau et positionnez votre écran pour un confort de vue optimal. Grâce à sa construction en acier robuste, ce support de bureau pour écrans jusqu'à 34" vous permet de suspendre un écran au-dessus de votre bureau ou de toute autre surface de travail.

Libérez de la place sur votre bureau et créez un espace de travail ergonomique. Ce support pour écran unique est à la fois simple et robuste et peut accueillir un écran de 13" à 34" d'un poids maximal de 8 kg.

Grâce au bras pour écran réglable, vous pouvez également régler la hauteur de l'écran sur le poteau vertical jusqu'à 443 mm afin de minimiser la fatigue oculaire.

Ses fonctions de rotation, de pivotement et d'inclinaison faciles permettent de trouver l'angle de vision idéal.

Ce bras pour écran robuste en acier a été conçu pour garantir des performances durables. Son revêtement en poudre offre un fini résistant aux rayures.

Cette pince de fixation pour écran de bureau facilite l'installation d'un écran compatible VESA au-dessus de votre bureau grâce à l'équerre de fixation à vis ou par œillet fournie. Son panneau VESA démontable simplifie l'installation de votre écran. Pour éviter d'encombrer votre espace de travail, le bras pour écran possède également des connecteurs de gestion des câbles qui dissimulent vos câbles en toute simplicité.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Installez un écran sur un bureau, une table ou un comptoir pour gagner de l'espace dans les environnements commerciaux
- Créez un espace de travail plus ergonomique dans les environnements de bureau
- Faites pivoter l'écran de la position paysage à la position portrait pour la conception Web ou le codage

Spécifications techniques

- **SUPPORT POUR GRAND ÉCRAN** : Support d'écran simple en acier robuste compatible VESA 75x75mm/100x100mm pour un grand écran 32" (16:9) ou 34" (21:9/ultrawide) jusqu'à 8kg avec réglage de la hauteur le long du poteau
- **LARGE GAMME DE MOUVEMENTS** : Le bras d'écran ergonomique augmente le confort et la productivité avec une inclinaison de +/-45°, un pivotement de +/-90°, une rotation de l'écran de 360° (paysage/portrait) et une hauteur réglable de 44cm le long de la perche
- **AVANTAGE STARTECH.COM** : Le choix des professionnels de l'informatique depuis plus de 30 ans ; Ce support de moniteur est garanti pendant 5 ans par StarTech.com, y compris une assistance technique multilingue gratuite 24/5 en Amérique du Nord
- **INSTALLATION FACILE** : Fixez le support de moniteur au bureau à la main avec la pince en C (10-88mm) ou le support à œillet (10-75mm) ; plaque VESA détachable avec clip de dégagement rapide ; outils inclus pour régler la tension de l'articulation
- **ESPACE DE TRAVAIL ORGANISÉ** : Les clips de gestion des câbles maintiennent les câbles de écran et les outils d'articulation inclus hors de vue et peuvent être montés n'importe où le long de la perche, pour garder votre poste de travail bien rangé

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Fixation sur le mur	Non
Gestion de câbles	Oui
Bras articulé	Non
Nombre d'écrans pris	1

en charge

Options de fixation Pince pour bureau et passe-câble

Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm

Épaisseur de la surface de fixation Pince pour bureau : Épaisseur de la table 10 à 88 mm
Presse à œillet : Épaisseur de la table 10 à 75 mm

Taille du trou pour l'équerre de fixation par œillet : 10,5 à 50 mm

Performance

Capacité de poids	17.6 lb [8 kg]
Taille minimale de l'écran	13"
Taille maximale de l'écran	34"
Convient aux Écrans Incurvés	Oui
Fits UltraWide Displays	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur maximale	17.3 in [439.4 mm]
Extension maximale du bras	3.5 in [88 mm]
Inclinaison	+ 45° / - 45°
Rotatif/pivotant	180°
Rotation de l'écran	360°

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Ce support accueille des écrans d'une taille maximale 34", y compris les écrans plats, les écrans incurvés et les écrans ultralarges d'un poids maximal de 8 kg. Si vous choisissez d'utiliser un écran ultralarge en position portrait, le support accueille les écrans ultralarges d'une largeur maximale de 71 cm.
----------	---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier et plastique
Longueur du produit	4.5 in [11.4 cm]
Largeur du produit	21.6 in [54.8 cm]
Hauteur du produit	5.8 in [14.8 cm]
Poids du produit	5.2 lb [2.4 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.0 in [12.7 cm]
Package Width	19.6 in [49.9 cm]
Package Height	4.4 in [11.3 cm]
Poids brut	6.3 lb [2.8 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Support d'écran VESA
	1 - Pince de poteau VESA
	1 - Barre
	3 - Vis de poteau
	1 - Étau de serrement
	1 - Plateau œillet
	1 - Œillet
	1 - Clip de gestion de câbles
	5 - Coussinets en caoutchouc
	1 - Vis à serrage à main

1 - Clé hexagonale 4 mm

1 - Clé hexagonale 6 mm

4 - Vis M4 x 12 mm

4 - Vis M4 x 16 mm

4 - Vis M5 x 12 mm

4 - Vis M5 x 16 mm

4 - Entretoises

4 - Rondelles

1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis