

Monitor Arm voor VESA Scherm tot 34" (8kg), Monitorsteun met Verticale Arm voor Enkel Scherm, Verstelbare Hoogte, Ergonomische Monitor Beugel, Bureauklem/Doorvoertule

Productcode: ARMPIVOTV2



Geniet van extra bureauruimte en zet uw scherm in een comfortabele kijkhoek. Gemaakt van hoogwaardig staal, deze monitor arm biedt de mogelijkheid aan om beeldschermen tot wel 34" (80 cm) gemakkelijk boven uw bureau of aan een ander werkoppervlak op te hangen.

Maak bureauruimte vrij én creëer een ergonomische werkplek. Deze eenvoudige, maar robuuste single monitor arm ondersteunt schermen tussen 13" en 34" met een maximum gewicht van 8 kg.

U kunt ook de hoogte van uw scherm aanpassen door de monitor arm langs de verticale stang in de door u gewenste stand te verschuiven, tot maximaal 443 mm, waardoor nek- en oogbelasting worden verminderd.

Roteer, kantel, en draai gemakkelijk om de juiste schermstand en de perfecte kijkhoek te bepalen.

De sterke monitor arm is gemaakt van staal voor duurzame prestaties. Het oppervlak heeft een poedercoating om krassen te helpen voorkomen.

Met de aan een bureau vast te klemmen monitor arm kunt u uw voor VESA-montage geschikt scherm eenvoudig boven uw bureau plaatsen, met behulp van de meegeleverde C-klem of via een doorvoergat. Dankzij het afneembare VESA-paneel kunt u uw scherm gemakkelijk bevestigen en dan gewoon op de arm schuiven. Om uw werkplek netjes te houden, worden bij de monitor arm kabelklemmen geleverd waarmee u de kabels netjes buiten het zicht kunt houden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bevestig een scherm aan een bureau, tafel of werkblad om ruimte te besparen in commerciële omgevingen
- Creëer een nog ergonomische werkplek op kantoor
- Roteer uw beeldscherm van staand naar liggend voor webdesign of coding

Eigenschappen

- **ARM VOOR GROTE SCHERMEN:** VESA 75x75mm/100x100mm compatibel. Deze heavy-duty stalen single monitorbeugel voor een groot 32" (16:9) of 34" (21:9/ultrawide) scherm tot 8kg met hoogteverstelling langs de verticale arm.
- **GROOT BEWEGINGSBEREIK:** Ergonomische monitorarm voor meer comfort en productiviteit met +/-45° kantelen, +/-90° draaien, 360° draaibaar scherm (liggend/staand) en verstelbare hoogte van 44cm langs de verticale arm.
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze monitorarm werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** Bevestig de monitorbeugel met de hand aan het bureau met de c-klem (10-88 mm) of de bevestigingsring (10-75 mm). Afneembare VESA-plaat met snelkoppelingsclip. Gereedschap inbegrepen om eenvoudig de scharnierspanning aan te passen.
- **NETTE WERKPLAATS:** De kabelmanagement clips houden de monitor kabels uit het zicht en kunnen dankzij de meegeleverde articulatie tools overal worden gemonteerd langs de verticale arm. Dit zorgt voor een extra nette en opgeruimde werkplek.

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Kabelbeheer	Ja
Scharnierend	Nee
Aantal ondersteunde schermen	1

Montage-opties	Doorvoer, Klem
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm 100x100 mm
Dikte bevestigingsoppervlak	Bureauklem: Dikte tafel 10 - 88 mm Doorvoergatklem: Dikte tafel 10 - 75 mm Tafelgat voor doorvoergat-bevestiging: 10,5 - 50 mm
Prestaties	
Draagvermogen	17.6 lb [8 kg]
Minimale schermgrootte	13"
Maximale schermgrootte	34"
Past op curved scherm	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Hoogte verstelling	Ja
Maximumhoogte	17.3 in [439.4 mm]
Maximale armverlenging	3.5 in [88 mm]
Kantelen	+ 45° / - 45°
Zwenken / draaien	180°
Schermmrotatie	360°
Speciale opmerkingen / vereisten	
Notitie	Deze arm ondersteunt schermen tot 34", inclusief platte, gebogen en extra brede schermen, met een maximumgewicht van 8 kg. Als u een extra breed scherm in de staande positie gebruikt, ondersteunt de arm een maximumbreedte van 71 cm (28").

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal en kunststof
Lengte product	4.5 in [11.4 cm]
Breedte product	21.6 in [54.8 cm]
Hoogte product	5.8 in [14.8 cm]
Gewicht product	5.2 lb [2.4 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.0 in [12.7 cm]
Breedte Verpakking	19.6 in [49.9 cm]
Hoogte Verpakking	4.4 in [11.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.3 lb [2.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - VESA monitor bevestiging
	1 - VESA stangklem
	1 - stang
	3 - stangschroeven
	1 - Bureauklem
	1 - doorvoergat plaat
	1 - doorvoetgatkraag
	1 - kabel management klem
	5 - Anti-slip pads
	1 - duimschroef

- 1 - 4 mm inbussleutel
- 1 - 6 mm inbussleutel
- 4 - M4x12 mm schroeven
- 4 - M4x16 mm schroeven
- 4 - M5x12 mm schroeven
- 4 - M5x16 mm schroeven
- 4 - afstandsringen
- 4 - onderleggringen
- 1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.