

Base de Sobremesa para un Monitor hasta 34" (14Kg)- Ajustable - de Acero - Plateado

ID del Producto: ARMPIVSTND



Este resistente soporte para monitor, de elegante acabado en plateado, le ofrece un soporte seguro para su pantalla y es un atractivo accesorio para su espacio de trabajo. El soporte de monitor para escritorio permite flexibilidad de colocación de su pantalla de ordenador y se ajusta fácilmente para visión ideal.

El soporte para monitor permite la fácil instalación de monitores de tamaños de hasta 12" a 34", y capacidad para peso máximo de 14kg.

Para más flexibilidad, puede utilizar el hardware incluido para el montaje de sus pantallas Apple Cinema Display, Thunderbolt Display o Apple iMac. El soporte funciona con cualquier pantalla Apple Cinema Display o Thunderbolt Display equipada con un soporte extraíble o adaptador de montaje VESA integrado. También es compatible con iMac de 24 pulgadas y iMac de 27 pulgadas con un soporte extraíble o con un adaptador de montaje VESA incorporado.

El soporte de monitor para escritorio incluye un mástil (380mm) que permite un amplio rango de ajustes de la altura, para mayor confort mientras trabaja. Ajuste fácilmente la altura, posición, y ángulos de visión de la pantalla, a fin de crear un entorno ergonómico de trabajo.

El soporte ajustable para monitor le permite instalar una pantalla en un escritorio, con ajustes de inclinación y giro para la posición ideal. Para visualizar páginas más largas o bloques de código sin tener que desplazarse hacia abajo, el soporte para monitor también admite la rotación desde modo horizontal a vertical.

Fabricado en duradero acero, este soporte para un monitor se instala fácilmente con un amplio rango de monitores. El sistema de gestión integrada de los cables permite mantenerlos organizados y fuera de la vista.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instale una pantalla en su escritorio, mesa o mostrador, con opciones de ajuste de inclinación, giro y altura
- Cambie su pantalla a modo vertical para trabajar en la codificación y el diseño web

Características

- Instale una pantalla compatible con soporte VESA (75x75, 100x100), de tamaño entre 12" a 34", plana, curva o ultraancha y peso máximo de 14kg
- Incluye hardware para el montaje de una pantalla iMac o Apple Cinema Display
- Rotación de la pantalla desde modo horizontal a vertical (para el uso en modo vertical el soporte admite pantallas ultraanchas de ancho máximo de 64,8cm)
- Mástil de soporte para monitor (380mm de altura), con ajuste de altura y posición/ángulo de visión
- El soporte de montaje gira 60° alrededor del mástil de soporte

Hardware

| | |
|--|---|
| Política de Garantía | 10 Years |
| Montaje en Pared | No |
| Gestión de cables | Sí |
| Articulado | No |
| Número de pantallas admitidas | 1 |
| Opciones de Montaje | Soporte (vertical) para escritorio/mesa |
| Patrón(es) VESA de agujeros de montaje | 75x75 mm 100x100 mm |

Rendimiento

| | |
|---------------------------------|---|
| Especificaciones Generales | ARMPIVSTND es compatible con: • Pantalla Cinema Display LED de 24 pulgadas y pantalla Cinema Display LED de 27 pulgadas • Pantalla Thunderbolt Display de Apple de 27 pulgadas • iMac de 24 pulgadas y iMac de 27 pulgadas con un soporte extraíble o con un adaptador de montaje VESA incorporado |
| Capacidad de Carga | 30.9 lb [14 kg] |
| Tamaño máximo de la pantalla | 34" |
| Puede Acomodar Pantallas Curvas | Sí |
| Fits UltraWide Displays | Sí |
| Ajuste de la altura | Sí |
| Inclinación | +45° / -15° |
| Giro | 60° |
| Rotación de la pantalla | 360° |

Observaciones / Requisitos

| | |
|------|---|
| Nota | Este soporte admite monitores de tamaño de hasta 34", plana, curva o ultraancho, y peso máximo de 14kg. Si elige la posición vertical en el caso de una pantalla ultraancho, el soporte admite pantallas de ancho máximo de 68,5cm. |
|------|---|

Características Físicas

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Color | Plata |
| Tipo de Gabinete | Acero y Aluminio |
| Longitud del Producto | 10.2 in [26.0 cm] |
| Ancho del Producto | 13.0 in [33.0 cm] |
| Altura del Producto | 4.1 in [10.5 cm] |
| Peso del Producto | 5.2 lb [2.4 kg] |

Información de la

Caja

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Cantidad de Paquetes | 1 |
| Longitud de la Caja | 11.2 in [28.4 cm] |
| Ancho de la Caja | 21.3 in [54.1 cm] |
| Altura de la Caja | 4.8 in [12.1 cm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 7.1 lb [3.2 kg] |

Contenido de la Caja

| | |
|---------------------|--|
| Incluido en la Caja | 1 - Base de aluminio |
| | 1 - Mástil de soporte |
| | 1 - Soporte para Monitor |
| | 1 - Clip para cable |
| | 1 - Anilla de hierro para posicionamiento |
| | 4 - Tornillos con cabeza hexagonal M5 x 18mm |
| | 1 - Reborde |
| | 4 - Tapas de plástico |
| | 1 - Herramienta Torx |
| | 1 - Llave Allen (3mm) |
| | 1 - Llave Allen (4mm) |
| | 1 - Tarjeta de acceso |
| | 4 - Tornillos de mariposa |
| | 2 - Tornillos M6x16mm |
| | 4 - Patas de Goma |
| | 1 - Manual de Instrucciones |

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.