

Support mural pour écran - Bras articulé multidirectionnel

N° de produit: ARMPIVWALL



Libérez un espace précieux sur votre bureau ou votre table en fixant votre écran plat (téléviseur ou moniteur informatique) sur un support mural. Ce bras articulé multidirectionnel pour écran prend en charge les moniteurs et téléviseurs jusqu'à 30 pouces et vous permet de régler la hauteur et l'angle de vue sans effort. Inclinez ou faites pivoter votre écran pour trouver facilement l'angle de vision idéal.

Ce bras de fixation robuste vous aide à libérer de l'espace sur votre bureau ou votre table en vous permettant d'a au mur un moniteur informatique ou un téléviseur à écran plat (jusqu'à 30 pouces) en toute sécurité. C'est un choix idéal pour de nombreuses applications de bureau différentes, comme par exemple dans les services de santé ou les institutions financières, où vous pourriez être amené à montrer votre écran à des patients, des clients ou d'autres visiteurs. Ce bras pour moniteur dispose d'une fixation murale. Il est parfaitement adapté pour les bureaux et espaces de travail situés face à un mur.

En outre, vous pouvez repousser votre moniteur contre le mur pour gagner de l'espace lorsque vous ne travaillez pas sur votre ordinateur.

Le bras pour moniteur est équipé d'un cylindre de ressort à gaz qui vous permet de surélever ou d'abaisser votre écran très facilement. De plus, vous pouvez ajuster la tension en fonction du poids de votre moniteur, ce qui permet de repositionner ce dernier en hauteur à tout moment et sans effort. Grâce à ce réglage facile et sans effort, le bras pour moniteur est un choix idéal pour les espaces de travail partagés dans lesquels de nombreux utilisateurs se succèdent, tels que les salles de réunion dans les hôtels ou les salles de conférence.

Le bras articulé multidirectionnel vous permet de trouver facilement l'angle de vue idéal. Inclinez ou faites pivoter votre moniteur pour partager l'écran lorsque vous collaborez avec d'autres personnes. Le bras articulé offre également une rotation à 360 degrés. Vous pouvez ainsi facilement passer d'une orientation portrait à une orientation paysage, et inversement.

Le bras pour écran vous permet de fixer votre moniteur compatible VESA sur un mur en toute

simplicité et rapidement. Il nécessite un minimum d'opérations d'assemblage et intègre un niveau à bulle, qui vous aide à positionner l'ensemble parfaitement de niveau lorsque vous le fixez au mur. Ce support vous permet de fixer et retirer facilement votre moniteur. De plus, il offre une gestion intégrée de câbles, qui vous aide à les garder toujours propres et bien rangés.

Le modèle ARMPIWALL bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Libérez de l'espace sur les bureaux et les tables, que ce soit en entreprise, dans un service commercial, sur un site industriel ou dans un environnement de bureaux
- Partagez votre moniteur avec les clients pour une collaboration plus facile dans les environnements de bureaux tels que les établissements de santé, les institutions financières ou les agences immobilières
- Une solution idéale pour les espaces de travail partagés par de nombreux utilisateurs tels que les salles de réunion des hôtels ou les salles de conférence
- Libérez de l'espace dans votre bureau personnel

Spécifications techniques

- Fixez votre écran sur un mur pour gagner de l'espace
- Peut être repoussé contre le mur lorsque vous ne l'utilisez pas
- Bras articulé multidirectionnel pour vous permettre de travailler facilement en équipe en ajustant l'angle de vue de l'écran pour les autres utilisateurs
- Réglage de la hauteur sans effort grâce au bras actionné par un ressort à gaz
- Fixation et retrait faciles des moniteurs
- Installation facile grâce au niveau à bulle intégré

Matériel

Politique de garantie 5 Years

Fixation sur le mur Oui

Gestion de câbles	Oui
Nombre d'écrans pris en charge	1
Bras articulé	Oui
Options de fixation	Support mural
Trous de fixation VESA	75x75 mm 100x100 mm

Performance

Spécifications générales	Niveau à bulle intégré : Oui
Capacité de poids	19.9 lb [9 kg]
Taille maximale de l'écran	34"
Fits Curved Display	Oui
Fits UltraWide Displays	Oui
Hauteur maximale	11.8 in [30 cm]
Extension maximale du bras	24.4 in [62 cm]
Inclinaison	+90° / -65°
Panoramique	180°
Rotation de l'écran	360°

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	24.4 in [62.0 cm]
Largeur du produit	4.5 in [11.5 cm]
Hauteur du produit	4.3 in [10.8 cm]



Poids du produit 4.3 lb [2.0 kg]

Informations
d'emballage

Package Length 18.6 in [47.2 cm]

Package Width 8.0 in [20.4 cm]

Package Height 5.8 in [14.8 cm]

Poids brut 5.5 lb [2.5 kg]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet Bras à ressort

Couvercle

Plaque murale

Clé Allen M5

Vis M6

Vis 6,3 x 65 mm

Vis M4 x 12 mm

Vis M4 x 25 mm

Ancrages

Rondelles

Entretoises

Attache mono-usage

Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

