

## Brazo de Soporte para un Monitor - de Montaje en Pared - con Ajuste de Altura de un Solo Toque

ID del Producto: ARMPIVWALL



Deje libre valioso espacio en su escritorio o mesa instalando su pantalla plana (televisor o monitor) en la pared. Este brazo con total movimiento es compatible con monitores y televisores de hasta 30", y permite ajustes sencillos tanto de la altura, como del ángulo de visión. Puede efectuar ajustes de inclinación, giro y rotación de su pantalla, lo cual facilita obtener la posición perfecta de visión.

Este resistente brazo de montaje le ayuda a ahorrar espacio en su escritorio o mesa, ya que le permite instalar un monitor o televisor plano de hasta 30", de forma segura, en una pared. Resulta ideal en diversas aplicaciones de oficina, como entornos de hospitales o del sector financieros, en los que se comparta contenido en su pantalla, ya sea con pacientes, clientes u otros visitantes. Este brazo para el montaje de una pantalla/monitor en pared también sirve para entornos de oficina o espacios de trabajo que limitan con una pared.

También permite replegar su monitor contra la pared, a fin de ahorrar espacio cuando no utilice su computadora.

El brazo para monitor incluye un cilindro con muelle a gas, lo cual facilita la elevación o descenso de su pantalla. También puede ajustar la tensión según el peso de su monitor, a fin de cambiar la altura del monitor en cualquier momento, con un solo toque. El ajuste con un solo toque resulta ideal en el caso de espacios de trabajo compartidos por varios usuarios con presencia alternante, como en salas de reuniones de hoteles o salas de juntas de empresas.

El brazo articulado con total movimiento facilita ajustar el monitor al ángulo de visión adecuado. Solo tiene que inclinar o girar su monitor para compartir el contenido de su pantalla y colaborar así con otros miembros de su equipo. El brazo articulado también permite una rotación de 360 grados, lo cual facilita cambiar de orientación vertical a horizontal o viceversa.

El brazo para un solo monitor facilita el rápido y sencillo montaje de su monitor compatible con VESA. Se requiere mínimo ensamblaje e incluye un nivel integrado que ayuda a colocar el brazo en posición

vertical correcta cuando se monta en la pared. El soporte también facilita la instalación o desinstalación de su monitor, e incluye un componente de administración de cables para mantener sus cables ordenados.

El brazo ARMPIVWALL está avalado por la garantía de 5 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Deje espacio libre en su escritorio o mesa de entornos empresariales, comerciales, industriales o de oficina
- Comparta el contenido de su monitor con clientes, para facilitar la colaboración en entornos de oficina, como centros de salud, centros financieros o de inmobiliaria
- Ideal para espacios de trabajo compartidos con varios usuarios, como salas de reunión en hoteles o salas de juntas en oficinas
- Cree espacio extra en entornos de oficina en casa

### Características

- Instale en una pared una pantalla de hasta 34", compatible con VESA (75x75, 100x100), plana, curva o ultraancho, con peso máximo de 9kg
- Se repliega sobre la pared cuando no está en uso
- El brazo articulado con total movimiento le facilita la colaboración, ya que permite ajustar el ángulo de visión de su monitor para compartir contenido
- Ajuste de la altura con un toque, mediante el brazo articulado por muelle a gas
- Fácil instalación y desinstalación del monitor
- Sencilla instalación del tipo "hágalo usted mismo" con nivel integrado

---

#### Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	Sí
Gestión de cables	Sí

Número de pantallas admitidas	1
Articulado	Sí
Opciones de Montaje	Montaje en pared
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm

---

#### Rendimiento

Especificaciones Generales	Nivel integrado: Sí
Capacidad de Carga	19.9 lb [9 kg]
Tamaño máximo de la pantalla	34"
Fits Curved Display	Sí
Fits UltraWide Displays	Sí
Altura máxima	11.8 in [30 cm]
Extensión máxima del brazo	24.4 in [62 cm]
Inclinación	+90° / -65°
Giro	180°
Rotación de la pantalla	360°

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Producto	24.4 in [62.0 cm]
Ancho del Producto	4.5 in [11.5 cm]
Altura del Producto	4.3 in [10.8 cm]
Peso del Producto	4.3 lb [2.0 kg]



---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	18.6 in [47.2 cm]
Ancho de la Caja	8.0 in [20.4 cm]
Altura de la Caja	5.8 in [14.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.5 lb [2.5 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	brazo con muelle
	cubierta
	placa de pared
	Llave Allen M5
	Tornillo M6
	tornillos de 6,3mm x 65mm
	Tornillos M4x12mm
	Tornillos M4x25mm
	anclajes
	Arandelas
	Espaciadores
	brida
	Manual de Instrucciones

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

