

Brazo Soporte VESA de Escritorio para 4 Monitores Articulado Ergonómico de Ajuste de Altura para 4 Monitores 2x2 de hasta 30" (11.3Kg) - Giro/Inclinación/Rotación -con Mordaza en C/Grommet - Plata

ID del Producto: ARMQUADPS



Cree un espacio de trabajo muy productivo y ergonómico, gracias a este soporte premium para cuatro monitores, cada uno de hasta 27". Cuatro brazos articulados para monitor con movimiento de doble giro, lo cual permite un amplio rango de movimientos contiguos. Su atractivo acabado de color plateado mejora la decoración de su espacio de trabajo.

El soporte para monitor, que permite total movimiento, le permite aprovechar al máximo su productividad y trabajar con mayor confort. Cada uno de los cuatro brazos articulados para monitor se extiende a hasta 420mm y ofrece un amplio rango de movimientos en varios ejes. Ajuste sin esfuerzo la posición de cada pantalla, mientras trabaja.

Fabricado en resistente aluminio, el soporte para cuatro monitores tiene la estabilidad adecuada para monitores compatibles con VESA (75x75, 100x100), así como una capacidad de peso de hasta 11,25kg por pantalla. El canal de gestión de los cables le ayuda a mantener su estación de trabajo ordenada.

Comparta el contenido de su pantalla de forma fácil. El soporte de brazo articulado para cuatro monitores permite total movimiento de +180° a -180° de desplazamiento panorámico, a fin de poder mover la pantalla a la izquierda o a la derecha. Se inclina libremente entre +90 a -15 grados, a fin de ajustar el ángulo hacia arriba o abajo. Puede rotar sus pantallas para visualización horizontal o vertical.

Trabaje confortablemente. Este soporte para monitor, de altura ajustable, le permite elevar o bajar los brazos del soporte a lo largo de un mástil de 708mm.

El mástil y pieza de sujeción para escritorio totalmente ensamblados, así como las conexiones mediante rápidos deslizamientos y clic, garantizan un montaje sencillo. También ahorran tiempo a la hora de configurar varias unidades. El soporte para cuatro pantallas le ofrece la alternativa de montaje

con pieza de sujeción en escritorio o a través de un ojal (se incluye el hardware).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instale cuatro pantallas a un lado de su escritorio o mesa, en entornos de tipo comercial, industrial o de oficina
- Instale sus pantallas mediante un ojal para acceso a cuatro pantallas en una sala de medios audiovisuales
- Rote su pantalla en modo de retrato para trabajar en programación y diseño web

Características

- **SOPORTE MULTIMONITOR DE SERVICIO PESADO:** Brazo articulado de escritorio para cuatro monitores (2x2) aptos para placa VESA 75x75/100x100 mm, compatible con 4 pantallas grandes de hasta 27" (11,25kg) por pantalla; articulado y de altura ajustable
- **FÁCIL INSTALACIÓN:** Soporte de monitor para escritorio, calidad premium, con práctico diseño que no requiere herramientas y se instala con solo deslizar y encajar a presión, lo cual facilita su montaje y el del adaptador VESA; soportes de sujeción en escritorio y ojal que se pueden apretar a mano
- **AMPLIO RANGO DE MOVIMIENTO:** Ergonómico soporte para monitor que permite inclinaciones de +90°/-15°, giros de +/-180°, rotación de 360°, altura ajustable a lo largo del mástil de 71cm; brazos giratorios para configuración flexible del monitor LCD/LED (es decir, lado opuesto con opuesto)
- **CONFIGURACIÓN AJUSTABLE:** Soporte (plateado) para cuatro monitores, con clips de gestión de cables a lo largo de los brazos y mástil del centro, los cuales permiten organizar los cables y mantener un espacio ordenado de trabajo con el ordenador, incluyendo herramientas de ajuste para tensión de la articulación
- **VENTAJA DE STARTECH.COM:** Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los profesionales informáticos. Producto avalado por la garantía de 10 años de StarTech.com, con soporte técnico multilingüe gratuito, 24 horas/5 días a la semana, con base en Norteamérica

Hardware

Política de Garantía 10 Years

Gestión de cables	Sí
Articulado	Sí
Número de pantallas admitidas	4
Opciones de Montaje	Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm
Grosor de la superficie de montaje	Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 20mm a 60mm Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 20mm a 60mm Tamaño de agujero de soporte con ojal: 10 a 60mm

Rendimiento

Capacidad de Carga	24.8 lb [11.2 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	13"
Tamaño máximo de la pantalla	30in
Ajuste de la altura	Sí
Extensión máxima del brazo	16.5 in [420 mm]
Maximum Arm Span	37.0 in [940 mm]
Inclinación	+90° / -15°
Giro	+180° / -180°
Rotación de la pantalla	360°

Características Físicas

Color	Plata
-------	-------

Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Producto	16.5 in [420.0 mm]
Ancho del Producto	37.0 in [94.0 cm]
Altura del Producto	35.8 in [91.0 cm]
Peso del Producto	335.4 oz [9500.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	4.8 in [12.3 cm]
Ancho de la Caja	4.8 in [12.3 cm]
Altura de la Caja	3.2 in [8.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.1 lb [0.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Montaje en mástil
	2 - Laterales
	8 - brazos giratorios
	4 - Soportes VESA
	1 - Soporte (superior) de sujeción en escritorio
	1 - Soporte (inferior) de sujeción en escritorio
	1 - Placa adaptadora del ojal
	1 - Almohadilla de espuma EVA
	1 - Placa de sujeción del ojal
	4 - Clips para gestión de cables
	16 - Tornillos para soporte VESA
	4 - Llaves hexagonales M3

10 - Tornillos hexagonales M5 x 14mm

1 - Manual del Usuario

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

10 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.