

Supporto da scrivania per 4 monitor completamente articolabile - Staffa per monitor VESA fino a 30"(11.3Kg) - Braccio regolabile in altezza/inclinazione/rotazione/orientamento - Morsetto a C o grommet

ID prodotto: ARMQUADPS



Questo supporto premium consente di creare uno spazio di lavoro ergonomico e altamente produttivo grazie all'installazione di quattro monitor da 27" ciascuno. Le due staffe articolate consentono un'azione di orientamento su due perni, con un ampio raggio di movimento da lato a lato. La bella finitura in argento conferisce un aspetto elegante allo spazio di lavoro.

Il supporto per monitor completamente articolabile consente di ottimizzare la produttività e lavorare con il massimo comfort. Ciascuna delle quattro staffe articolate per monitor si estende fino a 420 mm e offre un'ampia gamma di movimenti su diversi assi. La posizione di ogni schermo può essere regolata senza sforzo mentre si lavora.

Realizzata in alluminio robusto, la configurazione a quattro monitor offre un supporto stabile per i monitor con attacco VESA (75x75, 100x100) con una capacità di carico fino a 11,25 kg per display. La canalina di gestione cavi consente di mantenere ordinata la postazione di lavoro.

Condividere lo schermo è facilissimo. Il supporto a quattro staffe consente un movimento orizzontale completo di +180 gradi/-180 gradi per spostare lo schermo verso sinistra o destra, si inclina liberamente di +90/-15 gradi per regolare l'angolazione verso l'alto o il basso e gli schermi possono essere ruotati in orientamento orizzontale o verticale.

È possibile lavorare con il massimo comfort: questo supporto per monitor regolabile in altezza consente di sollevare o abbassare le staffe lungo l'asta da 708 mm.

Il morsetto da tavolo e l'asta completamente assemblati, insieme ai collegamenti a scorrimento e scatto rapidi, garantiscono un facile assemblaggio e consentono inoltre di risparmiare tempo durante la configurazione di più unità. Il supporto per quattro schermi offre la possibilità di montaggio con morsetto da scrivania o foro passacavo (accessori inclusi).

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Montaggio di quattro display al lato della scrivania o del piano di lavoro in ambienti commerciali, industriali o d'ufficio
- Montaggio passacavo dei display per l'accesso a quattro schermi in una sala multimediale
- È possibile ruotare i display per un orientamento orizzontale per il web design o la codifica

Caratteristiche

- **SUPPORTO MULTI-MONITOR AD ALTA RESISTENZA:** la staffa per il montaggio di quattro monitor su scrivania (2x2) con attacco VESA 75x75/100x100 mm supporta 4 display di grandi dimensioni fino a 30" (11kg) ciascuno; orientabile e regolabile in altezza
- **FACILE INSTALLAZIONE:** il supporto per 4 monitor di qualità superiore è dotato di un design a scorrimento e scatto che semplifica il montaggio dei bracci e degli adattatori VESA senza bisogno di utensili; i morsetti a vite/passacavo si serrano a mano
- **AMPIO RAGGIO DI MOVIMENTO:** supporto ergonomico per monitor con inclinazione di +90°/-15°, orientamento laterale di +/-180°, rotazione di 360°, altezza regolabile lungo l'asta da 70,8 cm; bracci orientabili per monitor LCD/LED
- **CONFIGURAZIONE REGOLABILE:** supporto per quattro monitor con clip di gestione cavi lungo i bracci e asta centrale per organizzare i cavi e mantenere in ordine lo spazio di lavoro; dispositivi di fermo con regolazione della tensione dell'articolazione
- **IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM:** la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questa staffa per quattro monitor è dotata di garanzia StarTech.com di 10 anni, incluso il supporto tecnico multilingue gratuito 24/5

Hardware

Norme di garanzia	10 Years
Gestione cavi	Sì
Articolazione	Sì

N. di display supportati	4
Opzioni di montaggio	Scrivania e morsetto passacavo
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm 100x100 mm
Spessore della superficie di montaggio	Morsetto da scrivania: spessore tavolo 20 - 60 mm Morsetto passacavo: spessore tavolo 20 - 60 mm Dimensione foro di montaggio passacavo: 10 - 60 mm

Prestazioni

Capacità di carico	24.8 lb [11.2 kg]
Dimensioni minime display	13"
Dimensioni massime del display	30in
Regolazione dell'altezza	Sì
Massima estensione del braccio	16.5 in [420 mm]
Maximum Arm Span	37.0 in [940 mm]
Inclinazione	+90° / -15°
Disposizione orizzontale	+180° / -180°
Rotazione del display	360°

Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza prodotto	16.5 in [420.0 mm]
Larghezza prodotto	37.0 in [94.0 cm]
Altezza prodotto	35.8 in [91.0 cm]

Peso prodotto 335.4 oz [9500.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	4.8 in [12.3 cm]
Package Width	4.8 in [12.3 cm]
Package Height	3.2 in [8.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.1 lb [0.5 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Gruppo asta
	2 - Spalle
	8 - bracci orientabili
	4 - Supporti VESA
	1 - Morsetto da scrivania superiore
	1 - Morsetto da scrivania inferiore
	1 - Piastra adattatore passacavo
	1 - Imbottitura in schiuma EVA
	1 - Piastra di bloccaggio passacavo
	4 - Morsetto per cavi
	16 - Viti VESA
	4 - Chiavi a brugola M3
	10 - Viti esagonali M5 x 14 mm
	1 - Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.