

Brazo Soporte VESA de Escritorio para 4 Monitores Articulado Ergonómico de Ajuste de Altura para 4 Monitores 2x2 de hasta 30" - Giro/Inclinación/Rotación -con Mordaza en C/Grommet - Plata

ID del Producto: ARMQUADPS



Cree un espacio de trabajo muy productivo y ergonómico, gracias a este soporte premium para cuatro pantallas, cada uno de hasta 27". Cuatro brazos articulados para pantalla con movimiento de doble giro, lo cual permite un amplio rango de movimientos contiguos. Su atractivo acabado de color plateado mejora la decoración de su espacio de trabajo.

El soporte para pantalla, que permite total movimiento, le permite aprovechar al máximo su productividad y trabajar con mayor confort. Cada uno de los cuatro brazos articulados para pantalla se extiende a hasta 420mm y ofrece un amplio rango de movimientos en varios ejes. Ajuste sin esfuerzo la posición de cada pantalla, mientras trabaja.

Fabricado en resistente aluminio, el soporte para cuatro monitores tiene la estabilidad adecuada para monitores compatibles con VESA (75x75, 100x100), así como una capacidad de peso de hasta 11.25kg por pantalla. El canal de gestión de los cables le ayuda a mantener su estación de trabajo ordenada.

Comparta el contenido de su pantalla de forma fácil. El soporte de brazo articulado para cuatro monitores permite total movimiento de +180° a -180° de desplazamiento panorámico, a fin de poder mover la pantalla a la izquierda o a la derecha. Se inclina libremente entre +90 a -15 grados, a fin de ajustar el ángulo hacia arriba o abajo. Puede rotar sus pantallas para visualización horizontal o vertical.

Trabaje confortablemente. Este soporte para pantalla, de altura ajustable, le permite elevar o bajar los brazos del soporte a lo largo de un mástil de 708mm.

El mástil y pieza de sujeción para escritorio totalmente ensamblados, así como las conexiones mediante rápidos deslizamientos y clic, garantizan un montaje sencillo. También ahorran tiempo a la hora de configurar varias unidades. El soporte para cuatro pantallas le ofrece la alternativa de montaje

con pieza de sujeción en escritorio o a través de un ojal (se incluye el hardware).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instale cuatro pantallas a un lado de su escritorio o mesa, en entornos de tipo comercial, industrial o de oficina
- Instale sus pantallas mediante un ojal para acceso a cuatro pantallas en una sala de medios audiovisuales
- Rote su pantalla en modo de retrato para trabajar en programación y diseño web

Características

- **SOPORTE MULTIMONITOR DE SERVICIO PESADO:** Brazo articulado para escritorio de altura ajustable para cuatro monitores (2x2) aptos para placa VESA 75x75/100x100 mm, compatible con 4 pantallas grandes de hasta 27" (11.25kg)
- **FÁCIL INSTALACIÓN:** Soporte de calidad premium, con diseño práctico de instalación con solo deslizar y encajar a presión, sin herramientas, que facilita el montaje del brazo y del adaptador VESA. De sujeción en escritorio y ojal de ajuste con la mano
- **RANGO AMPLIO DE MOVIMIENTO:** Soporte Ergonómico con inclinaciones de +90°/-15°, giros de +/-180° , rotación de 360°, altura ajustable a lo largo del mástil de 71cm. Configuración flexible del monitor LCD/LED para quedar espalda uno con otro
- **CONFIGURACIÓN AJUSTABLE:** Soporte (plateado) para cuatro monitores, con clips de gestión de cables a lo largo de los brazos y del mástil, para mantener un espacio ordenado de trabajo. Incluye herramientas de ajuste para la tensión de la articulación
- **VENTAJA DE STARTECH.COM:** La elección preferida de los profesionistas en IT por más de 30 años. Respaldo por 10 años de garantía de StarTech.com, con soporte técnico multilingüe gratuito, las 24 horas/5 días a la semana, con base en Norteamérica

Hardware

Política de Garantía	10 Years
Gestión de cables	Sí

Articulado	Sí
Número de pantallas admitidas	4
Opciones de Montaje	Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm
Grosor de la superficie de montaje	Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 20mm a 60mm Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 20mm a 60mm Tamaño de agujero de soporte con ojal: 10 a 60mm

Rendimiento

Capacidad de Carga	24.8 lb [11.2 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	13"
Tamaño máximo de la pantalla	30in
Ajuste de la altura	Sí
Extensión máxima del brazo	16.5 in [420 mm]
Maximum Arm Span	37.0 in [940 mm]
Inclinación	+90° / -15°
Giro	+180° / -180°
Rotación de la pantalla	360°

Características Físicas

Color	Plata
Tipo de Gabinete	Aluminio

Longitud del Producto	16.5 in [420.0 mm]
Ancho del Producto	37.0 in [94.0 cm]
Altura del Producto	35.8 in [91.0 cm]
Peso del Producto	335.4 oz [9500.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	4.8 in [12.3 cm]
Ancho de la Caja	4.8 in [12.3 cm]
Altura de la Caja	3.2 in [8.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.1 lb [0.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Montaje en mástil
	2 - Laterales
	8 - brazos giratorios
	4 - Soportes VESA
	1 - Soporte (superior) de sujeción en escritorio
	1 - Soporte (inferior) de sujeción en escritorio
	1 - Placa adaptadora del ojal
	1 - Almohadilla de espuma EVA
	1 - Placa de sujeción del ojal
	4 - Clips para gestión de cables
	16 - Tornillos para soporte VESA
	4 - Llaves hexagonales M3
	10 - Tornillos hexagonales M5 x 14mm

1 - Manual del Usuario

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

10 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.