

Monitorbeugel voor 4 Schermen - Premium VESA Monitorsteun 2 x 2 voor Schermen tot 27" - Ergonomische Volledig Beweegbare Monitorarm - Zwenken/Kantelen/Roteren - Klem/Doorvoer - Zilver

Productcode: ARMQUADPS



Maak een zeer productieve , ergonomische werkplek met deze premium viervoudige monitor arm, die vier schermen - elk tot 67,5 cm (27") - ondersteunt. Vier scharnierende monitor armen hebben een dubbele zwenkbeweging voor een breed zijwaarts bewegingsbereik. De aantrekkelijke zilveren afwerking verbetert de esthetiek van uw werkplek.

Met de soepel bewegende monitor arm kunt u uw productiviteit verhogen en comfortabel werken. Elke van de vier scharnierende monitor armen kan maar liefst 420 mm (16,5") worden uitgeklapt en biedt een breed bewegingsbereik op diverse assen. Stel de stand van elk scherm moeiteloos in terwijl u werkt.

Gemaakt van sterk aluminium, biedt deze configuratie met vier schermen goede ondersteuning voor met VESA montage compatibele schermen (75x75, 100x100) met een maximaal gewicht van 11,25 kg (24,8 lb.) per scherm. De kabelgoot zorgt ervoor dat uw werkplek er netjes en georganiseerd uitziet.

Deel uw scherm gemakkelijk met anderen. De monitor arm met vier armen kan +180° / -180° pannen zodat u uw scherm gemakkelijk naar links of rechts kunt verplaatsen. En om de kijkhoek hoger of lager in te stellen, kan deze arm eenvoudig +90° / -15° worden gekanteld. Roteer uw schermen voor liggend of staand formaat.

Werk comfortabel. Met deze in hoogte verstelbare monitor arm kunt u de monitor armen langs de 708 mm (27,9") lange stang omhoog of omlaag bewegen.

De volledig gemonteerde bureaукlem en stang, plus de snelle schuif-en-klik-verbindingen, garanderen een eenvoudige installatie. Dit bespaart tijd bij de installatie van meerdere apparaten. De viervoudige monitor arm kan zowel met een bureaукlem als via een doorvoergat worden bevestigd (bevestigingsmaterialen meegeleverd).

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bevestig vier schermen aan de zijkant van uw bureau of tafel in een commerciële, industriële of kantooromgeving
- Monteer uw schermen via het doorvoergat voor toegang tot vier schermen in een mediaruimte
- Draai beeldschermen naar de portrait stand voor bijvoorbeeld webdesign en coding

Eigenschappen

- **STERKE MULTI-MONITOR BEUGEL:** VESA 75x75/100x100 mm compatibele, viervoudige monitor arm (2x2); ondersteunt 4 grote schermen tot 27" (11,2 kg) per scherm; scharnierend, in hoogte verstelbaar en monteerbaar aan een bureau
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** Premium viervoudige monitorsteun met schuif- en klikmechanisme zodat de monitorarmen en VESA adapters snel en eenvoudig kunnen worden gemonteerd; bureau- en doorvoerklemmen kunnen met de hand worden aangespannen
- **BREED BEWEGINGSBEREIK:** Ergonomische monitor arm met +90°/-15° kantelen, +/-180° zwenken, 360° roteren, verstelbare hoogte langs 70 cm verticale arm; Zwenkbare armen voor flexibele rug-aan-rug LCD/LED monitor installatie
- **VERSTELBARE CONFIGURATIE:** Zilveren monitorbeugel voor 4 schermen met kabelmanagement klemmen langs de armen voor het organiseren en verbergen van kabels; Inbussleutels voor het bijregelen van de spanning kunnen ook in deze klemmen worden opgeborgen
- **STARTECH.COM VOORDEEL:** Al meer dan 30 jaar de eerste keuze van IT-professionals; deze viervoudige monitor arm heeft 10 jaar garantie van StarTech.com, inclusief gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	10 Years
Kabelbeheer	Ja
Scharnierend	Ja

Aantal ondersteunde schermen	4
Montage-opties	Doorvoer, Klem
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm 100x100 mm
Dikte bevestigingsoppervlak	Bureauklem: Dikte tafel 20 - 60 mm Doorvoerklem: Dikte tafel 20 - 60 mm Opening voor doorvoerklem: 10 - 60 mm

Prestaties

Draagvermogen	24.8 lb [11.2 kg]
Minimale schermgrootte	13"
Maximale schermgrootte	30in
Hoogte verstelling	Ja
Maximale armverlenging	16.5 in [420 mm]
Maximum Arm Span	37.0 in [940 mm]
Kantelen	+90° / -15°
Pannen	+180° / -180°
Schermmrotatie	360°

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	16.5 in [420.0 mm]
Breedte product	37.0 in [94.0 cm]

Hoogte product	35.8 in [91.0 cm]
Gewicht product	335.4 oz [9500.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	4.8 in [12.3 cm]
Package Width	4.8 in [12.3 cm]
Package Height	3.2 in [8.1 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.1 lb [0.5 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Stangset 2 - Schouders 8 - draaibare armen 4 - VESA montagemiddelen 1 - Bovenste bureaulemm 1 - Onderste bureaulemm 1 - Adapterplaat van doorvoergat 1 - EVA schuimmat 1 - Klemplaat van doorvoergat 4 - Kabelbeheerklemmen 16 - VESA schroeven 4 - M3 inbussleutels 10 - M5 x 14 mm zeskantschroeven 1 - handleiding
-------------	--

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

