

Skrivbordsmonterad arm för fyra skärmar - Förstklassigt artikulerande VESA
4-monitorfäste 2x2 upp till 27 tum - Ergonomisk höjdjusterbar stångmontering -
Lutningsbar/vridbar/roterbar - C-klämma/genomföring - Silver

Produkt ID: ARMQUADPS



Skapa en högproduktiv ergonomisk arbetsplats med detta premium skärmfäste för upp till fyra 27-tums bildskärmar. De fyra ledade monitorarmarna har en dubbelledad rörelse som ger ett brett spektrum av rörelser från sida till sida. Den attraktiva silverytan förbättrar din arbetsplats estetik.

Öka din produktivitet och arbeta bekvämt genom helt rörliga skärmfästen. Varje av de fyra ledade monitorarmarna sticker ut hela 420 mm och ger ett brett spektrum av rörelser i flera riktningar. Justera positionen av varje skärm enkelt under ditt arbete.

Bildskärmsinstallation för fyra skärmar är tillverkad av robust aluminium och ger ett stabilt stöd för VESA -kompatibla monitorer (75 x 75, 100 x 100) med en viktkapacitet på upp till 11,25 kg per skärm. Med hjälp av kabelhanteringskanalen kan du hålla din arbetsstation snygg och prydlig.

Dela enkelt din skärm. Skärmmonteringen med fyra armar erbjuder en fullständig +180 °/-180 ° panorering för att vrida din skärm till vänster eller höger. Den lutar fritt + 90/-15 grader för att justera vinkeln uppåt eller nedåt. Roterar dina skärmar för landskaps- eller porträttvy.

Arbeta bekvämt. Detta skärmfäste med justerbar höjd låter dig att höja eller sänka skärmarmarna längs 708 mm stång

Den helt monterade skrivklämman och stången, plus snabba glid-och-klick-anslutningar, garanterar en enkel montering. Det sparar också tid när du installerar flera enheter. Detta fyra skärmsfäste ger dig möjlighet till skruvklämma eller hålmontering (hårdvara ingår).

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Montera dubbla skärmar på sidan av ditt skrivbord eller bord i kommersiella och industriella miljöer samt kontor
- Montera dina skärmar i fästhål för tillgång till fyra skärmar i ett medierum
- Roter skärmar till porträtt-orientering för webbdesign och kodning

Funktioner

- **KRAFTIGT FÄSTE FÖR FLERA SKÄRMAR:** VESA 75x75/100x100 mm kompatibel skrivbordsmonterad monitorarm (2x2) som stöder 4 stora bildskärmar upp till 27 tum (11,2 kg) per skärm. Ledad och höjddjusterbar
- **ENKEL INSTALLERING:** Högkvalitativ skrivbordsmontering för fyra skärmar med praktisk verktygslös skjut- och klickdesign som underlättar montering av monitorarmar och VESA-adaptrar. Klämmor för skrivbord och genomföring kan dras åt för hand
- **BRETT RÖRELSEOMFÅNG:** Ergonomisk bildskärmsfäste med + 90 °/-15 ° lutning, +/- 180 ° vridbar, 360 ° rotation, justerbar höjd längs 70,8 cm stång, vridbara armar för flexibel LCD-/LED-skärminställning, d.v.s. rygg mot rygg
- **JUSTERBAR INSTÄLLNING:** Silverfärgat fäste för fyra skärmar med kabelhanteringsklämmor längs armarna och mittstången för organisering av kablar så att du får en städad datorarbetsyta. Justeringsverktyg medföljer för anpassning av ledspänningen
- **FÖRDELAR MED STARTECH.COM:** IT-proffsens förstahandsval i över 30 år. Denna arm för fyra skärmar stöds under 10 år av StarTech.com, inklusive gratis teknisk support från Nordamerika på flera språk, dygnet runt

Hårdvara

Garantipolicy	10 Years
Kabelhantering	Ja
Ledad	Ja
# skärmar som stöds	4
Monteringsalternativ	Klämma för skrivbord & kabelhål

VESA-hålmönster	75x75 mm
	100x100 mm
Tjocklek på monteringsyta	Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 20-60 mm
	Stativklämma: Bordstjocklek 20-60 mm
	Monteringshålsstorlek för stativklämma: 10-60 mm

Prestanda

Viktkapacitet	24.8 lb [11.2 kg]
Minsta displaystorlek	13"
Maximal skärmstorlek	30in
Höjdjustering	Ja
Maximal armförlängning	16.5 in [420 mm]
Maximum Arm Span	37.0 in [940 mm]
Lutning	+90° / -15°
Panorering	+180° / -180°
Skärmrotation	360°

Utseende

Färg	Silver
Kabinetttyp	Aluminium
Produktlängd	16.5 in [420.0 mm]
Produktbredd	37.0 in [94.0 cm]
Produkthöjd	35.8 in [91.0 cm]
Produktvikt	335.4 oz [9500.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	4.8 in [12.3 cm]

Package Width	4.8 in [12.3 cm]
Paketets höjd	3.2 in [8.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.1 lb [0.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Stångmontering
	2 - Axlar
	8 - vridarmar
	4 - VESA-fästen
	1 - Övre skrivbordsklämma
	1 - Nedre skrivbordsklämma
	1 - Kabelhål adapterplatta
	1 - EVA-skumplatta
	1 - Kabelhål klämplatta
	4 - Kabelklämmor
	16 - VESA-skruvar
	4 - M3 insexnycklar
	10 - M5 x 14 mm sexkantsbultar
	1 - Användarhandbok

Warranty
Information

Warranty	10 År
----------	-------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.