


Base Soporte de Escritorio para 4 Monitores de hasta 32" (8Kg) - Articulado - En Acero y Aluminio

ID del Producto: ARMQUADSS



Aumente su productividad y ajuste de forma personalizada su espacio de trabajo, mediante este soporte para cuatro monitores, el cual le permite mantenerlos colgados encima de su escritorio. Disfrute de una visualización óptima con cuatro brazos articulados para monitor, los cuales le permiten un amplio rango de movimiento. La base independiente le ofrece flexibilidad al configurar la posición de sus dispositivos en su espacio de trabajo.

Fabricación en aluminio y acero, este soporte para cuatro monitores, de servicio pesado, le permite configurar su espacio de trabajo para lograr una productividad óptima. Este soporte para monitor admite cuatro monitores de hasta 32" cada uno y peso máximo de 8kg por monitor, compatibles con soporte VESA (75x75, 100x100).

Cree una estación de trabajo multimonitor que mejor funcione de acuerdo a sus requisitos. Aproveche las ventajas que le ofrece la eficiencia de cuatro pantallas para análisis financieros, codificación de páginas web, edición de vídeo y muchas otras aplicaciones. Ajuste de forma personalizada su configuración, mediante el ajuste de la altura, posición y ángulos de visualización de su pantalla, a fin de crear un espacio ergonómico de trabajo. Los brazos giratorios ofrecen la máxima flexibilidad de visualización.

Coloque sus monitores a la altura ideal. Solo tiene que ajustar la altura de la pantalla a lo largo del mástil de 904mm. Alinee sus monitores mediante la función de microajustes.

El soporte para cuatro monitores le permite extender los brazos articulados a una distancia de hasta 42,2cm, con el fin de situar sus monitores en la posición ideal. Incline sus monitores entre +90/-40 grados o gírelos entre +/-90 grados. Gire sus pantallas a 360 grados, para posición vertical u horizontal.

Enrute de forma ordenada sus cables gracias a las canaletas de gestión de cables.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Cree un espacio de trabajo que resulte más ergonómico, ya sea en un entorno de oficina, comercial o institucional
- Aproveche la eficiencia de cuatro pantallas para análisis financieros, codificación de páginas web, edición de vídeo o muchas otras aplicaciones
- Aumente su productividad y ahorre espacio al utilizar su estación de trabajo en su oficina en casa

Características

- **SOPORTE PARA CUATRO MONITORES (2x2) DE 32"**: Soporte multimonitor de escritorio, para servicio pesado, compatible con placas VESA 75x75/100x100mm, con capacidad de 4 pantallas de hasta 32" (8kg por pantalla), con diseño de brazo articulado y ajuste de la altura
- **AMPLIO RANGO DE MOVIMIENTO**: Soporte ergonómico y articulado para monitor, que permite inclinaciones de +90/-40°deg, giros de +/- 90°deg y rotación de 360° cada fila de pantallas tiene una altura ajustable dentro de un rango de 40cm, a lo largo del mástil de 90cm (herramientas incluidas)
- **ESTABLE Y ANTIDESLIZANTE**: Soporte independiente de aluminio para monitor (300mmX520mm), con base en U, para máxima estabilidad y flexibilidad de colocación; tiras antideslizantes de goma evitan que cause rasguños en la superficie del escritorio/mesa
- **FÁCIL INSTALACIÓN**: Soporte de acabado plateado para cuatro monitores LCD/LED, con diseño de montaje tipo deslizar y encajar con un clic, para fácil ensamblaje de los brazos y adaptadores VESA, lo cual ahorra tiempo; alineación de los monitores con microajustes de la altura
- **CONFIGURACIÓN AJUSTABLE**: Soporte para cuatro monitores, con clips de gestión de cables a lo largo de los brazos y mástil del centro, lo cual permite organizar los cables y mantener un espacio ordenado de trabajo con el ordenador, y además se incluyen herramientas de ajuste para la tensión de las articulaciones

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Gestión de cables	Sí

Articulado	Sí
Número de pantallas admitidas	4
Opciones de Montaje	Soporte (vertical) para escritorio/mesa
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm

Rendimiento

Capacidad de Carga	17.6 lb [8 kg]
Tamaño máximo de la pantalla	32"
Ajuste de la altura	Sí
Extensión máxima del brazo	16.6 in [422 mm]
Inclinación	+90° / -40°
Giro	+90° / - 90°
Rotación de la pantalla	360°

Características Físicas

Longitud del Producto	21.8 in [55.3 cm]
Ancho del Producto	13.7 in [34.8 cm]
Altura del Producto	4.9 in [12.5 cm]
Peso del Producto	15.2 lb [6.9 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	21.9 in [55.6 cm]
Ancho de la Caja	13.8 in [35.0 cm]
Altura de la Caja	5.0 in [12.6 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 18.7 lb [8.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	
	4 - brazos giratorios
	4 - Soportes VESA
	2 - Laterales
	1 - mástil superior
	1 - Mástil inferior
	1 - conector de mástil
	1 - base
	2 - clips para gestión de cables
	16 - Tornillos M4x16
	16 - Tornillos M4x12
	16 - Tornillos M5x16
	16 - Tornillos M5x12
	16 - Tornillos M4x20
	16 - Tornillos M5x20
	32 - Espaciadores
	16 - Arandelas
	1 - Llave hexagonal de 3mm
	1 - Llave hexagonal de 6mm
	1 - Manual del Usuario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.