Support Écran PC pour jusqu'à 32"(8kg) - 4 Affichages - Articulé

Nº de produit: ARMQUADSS

Augmentez votre productivité et personnalisez votre espace de travail avec ce support pour quatre écrans, qui permet de suspendre quatre moniteurs au-dessus de votre bureau. Profitez d'un angle de vue optimal grâce aux quatre bras articulés qui offrent une grande liberté de mouvement. La base autoportante vous permet d'intégrer votre installation à votre espace de travail.

Fabriqué en aluminium et en acier, le support robuste pour quatre écrans vous permet d'agencer votre espace de travail pour maximiser votre productivité. Le support d'écran vous prend en charge les écrans compatibles VESA (75 x 75, 100 x 100) de 32 pouces maximum chacun et supporte un poids maximal de 8 kg par écran.

Créez un poste de travail multi-écrans qui répond parfaitement à vos besoins. Profitez de l'efficacité de quatre écrans pour l'analyse financière, le codage Web, l'édition vidéo et de nombreuses autres applications. Personnalisez votre installation en réglant la hauteur, la position et les angles de vue de votre écran pour créer un espace de travail ergonomique. Les bras pivotants offrent une flexibilité d'affichage maximale.

Placez vos moniteurs à la hauteur idéale. Il vous suffit de régler la hauteur de l'écran le long du poteau de 904 mm. Alignez vos écrans grâce à la fonction de réglage précis.

Déployez les deux bras articulés de ce support pour quatre écrans jusqu'à 42,2 cm pour installer vos écrans dans la position idéale. Inclinez vos écrans à +90/-40 degrés et faites-les pivoter à -90 degrés. Faites pivoter vos écrans à 360 degrés pour profiter d'un affichage en mode portrait ou paysage.

Acheminez soigneusement vos câbles avec les guides-câbles integrées

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Créez un espace de travail plus ergonomique dans votre environnement de bureau, de commerce ou institutionnel

• Tirez parti de l'efficacité de quatre écrans pour l'analyse financière, le codage Web, l'édition vidéo et de nombreuses autres applications

• Améliorez votre productivité et libérez de l'espace dans votre poste de travail à domicile

Spécifications techniques

• SUPPORT POUR QUATRE ÉCRANS (2X2) DE 32": compatible VESA 75 x 75 / 100 x 100 mm, le support de bureau multi-écrans robuste prend en charge 4 écrans mesurant jusqu'à 32 pouces (8 kg) par écran avec articulation et réglage de la hauteur

• GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENT : support pour écran articulé ergonomique avec inclinaison de +90/-40°, pivotement de +/- 90°, rotation de 360° ; chaque rangée d'écrans est réglable en hauteur de 40 cm le long du bras vertical de 90,4 cm (outils inclus)

• STABLE ET ANTIDÉRAPANT: support d'écran autoportant en aluminium avec base en U (30 cm x 52 cm) pour une stabilité maximale et un positionnement flexible; les coussinets antidérapants en caoutchouc empêchent les mouvements et rayures sur la surface

• INSTALLATION FACILE : le support de montage pour quatre écrans LED/LCD argenté avec système de type glisser-clipser facilite l'assemblage des bras de l'écran et des adaptateurs VESA; alignement des écrans avec réglage précis de la hauteur

• INSTALLATION RÉGLABLE : support pour 4 écrans avec clips de gestions des câbles le long des bras et du poteau central pour ranger les câbles; Les clips contiennent aussi les outils pour regler la tension d'articulation

---

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Gestion de câbles	Oui
Bras articulé	Oui
Nombre d'écrans pris en charge	4

	Options de fixation	Support de bureau
	Trous de fixation VESA	75x75 mm
		100x100 mm
Performance		
	Capacité de poids	17.6 lb [8 kg]
	Taille maximale de l'écran	32"
	Réglage de la hauteur	Oui
	Extension maximale du bras	16.6 in [422 mm]
	Inclinaison	+90° / -40°
	Panoramique	+90° / - 90°
	Rotation de l'écran	360°
Caractéristiques physiques		
	Longueur du produit	21.8 in [55.3 cm]
	Largeur du produit	13.7 in [34.8 cm]
	Hauteur du produit	4.9 in [12.5 cm]
	Poids du produit	15.2 lb [6.9 kg]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	21.9 in [55.6 cm]
	Package Width	13.8 in [35.0 cm]
	Package Height	5.0 in [12.6 cm]
	Poids brut	18.7 lb [8.5 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	4 - Bras à pivot

4 - Supports VESA

2 - Épaules

1 - Poteau supérieur

1 - Poteau inférieur

1 - Connecteur pour poteau

1 - Base

2 - Connecteurs de gestion de câbles

16 - Vis M4x16

16 - Vis M4 x 12

16 - Vis M5x16

16 - Vis M5 x 12

16 - Vis M4x20

16 - Vis M5x20

32 - Entretoises

16 - Rondelles

1 - Clé hexagonale 3 mm

1 - Clé hexagonale 6 mm

1 - Manuel d'utilisation

---

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis