


Supporto per quattro monitor da tavolo - Braccio ergonomico per 4 monitor VESA(2x2) a 32"(8Kg) - Montaggio universale snodabile in posizione libera - Altezza regolabile/inclinazione/girevole/rotazione

ID prodotto: ARMQUADSS



Maggiore produttività e spazio di lavoro personalizzato con questo supporto per quattro monitor che consente di tenere sospesi 4 monitor sopra la scrivania. I quattro bracci articolabili permettono un ampio raggio di movimento per assicurare una visione ottimale. La base autoportante offre la massima flessibilità di posizionamento all'interno dell'ambiente di lavoro.

Realizzato in alluminio e acciaio, il supporto ad alta resistenza per quattro monitor consente di configurare l'ambiente di lavoro per una produttività ottimale. È in grado di sostenere quattro monitor con attacco VESA (75x75, 100x100) fino a 32" ciascuno, con una capacità di carico massima di 8 kg per display.

La creazione di un ambiente di lavoro multi-monitor adatto alle proprie esigenze specifiche consente di sfruttare l'efficienza di quattro schermi per le analisi finanziarie, la codifica Web, l'editing di contenuti video e molte altre applicazioni. È possibile personalizzare la configurazione regolando l'altezza, la posizione e gli angoli di visione dei display per ottenere un'area di lavoro ergonomica. I bracci orientabili garantiscono la massima flessibilità di visualizzazione.

I monitor possono essere posizionati all'altezza ideale. È sufficiente regolare l'altezza dei display lungo l'asta da 904 mm e allineare i monitor con la funzione di micro-regolazione.

Il supporto per quattro monitor consente di estendere i bracci articolabili fino a 42,2 cm per portare i monitor nella posizione ideale. È possibile inclinare i monitor di +90/-40 gradi, orientarli lateralmente di +/-90 gradi e ruotarli di 360 gradi per una visione con orientamento orizzontale o verticale.

Le canaline di gestione cavi consentono di instradare i cavi in modo ordinato.

Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente di creare uno spazio di lavoro più ergonomico negli ambienti d'ufficio, commerciali o istituzionali
- Utilizzare l'efficienza di quattro schermi per le analisi finanziarie, la codifica Web, la modifica di video e molte altre applicazioni
- Consente di aumentare la produttività e liberare spazio nella workstation home office

## Caratteristiche

- SUPPORTO PER QUATTRO MONITOR (2X2) DA 32": questo supporto multi-monitor con attacco VESA 75x75/100x100 e montaggio su scrivania è in grado di sostenere 4 display fino a 32" (8 kg) ognuno ed è dotato di regolazione dell'altezza e bracci articolabili
- AMPIO RAGGIO DI MOVIMENTO: supporto articolabile ed ergonomico per monitor con inclinazione di +90/-40°, spostamento laterale di +/- 90°, rotazione di 360° ogni fila di display può essere regolata in altezza e lungo l'asta
- STABILE E ANTISCIVOLO: supporto autoportante in alluminio per monitor con base a U (300 mm x 520 mm) per assicurare stabilità massima; i piedini in gomma antiscivolo impediscono la formazione di graffi sulla superficie della scrivania
- FACILE INSTALLAZIONE: il supporto color argento per monitor LCD/LED è dotato di un design a scorrimento e scatto che consente di montare con facilità i bracci e gli adattatori VESA dei monitor; dotato di sistema di micro-regolazione dell'altezza
- CONFIGURAZIONE REGOLABILE: supporto per 4 monitor con clip di gestione cavi lungo i bracci e l'asta centrale per organizzare i cavi e mantenere in ordine lo spazio di lavoro; dispositivi di fermo con regolazione della tensione dell'articolazione

---

### Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Gestione cavi	Sì
Articolazione	Sì
N. di display supportati	4

Opzioni di montaggio      Supporto per scrivania

Modello(i) di fori VESA      75x75 mm

100x100 mm

---

Prestazioni

Capacità di carico      17.6 lb [8 kg]

Dimensioni massime  
del display      32"

Regolazione dell'altezza      Sì

Massima estensione del  
braccio      16.6 in [422 mm]

Inclinazione      +90° / -40°

Disposizione  
orizzontale      +90° / - 90°

Rotazione del display      360°

---

Caratteristiche  
fisiche

Colore      Argento

Lunghezza prodotto      21.8 in [55.3 cm]

Larghezza prodotto      13.7 in [34.8 cm]

Altezza prodotto      4.9 in [12.5 cm]

Peso prodotto      15.2 lb [6.9 kg]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione      1

Lunghezza Confezione      21.9 in [55.6 cm]

Larghezza del Pacco      13.8 in [35.0 cm]

Altezza del Pacco      5.0 in [12.6 cm]

Peso spedizione  
(confezione) 18.7 lb [8.5 kg]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	4 - bracci orientabili
	4 - Supporti VESA
	2 - Spalle
	1 - asta superiore
	1 - asta inferiore
	1 - connettore per aste
	1 - Base
	2 - morsetti per la gestione dei cavi
	16 - Viti M4x16
	16 - Viti M4x12
	16 - Viti M5x16
	16 - Viti M5x12
	16 - Viti M4x20
	16 - Viti M5x20
	32 - Distanziatori
	16 - Rondelle
	1 - Chiave a brugola da 3 mm
	1 - Chiave a brugola da 6 mm
	1 - Manuale utente

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty 5 Anni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

