


Monitorarm voor vier schermen - scharnierend - staal & aluminium

Productcode: ARMQUADSS



Vergroot uw productiviteit en pas uw werkplek aan met deze viervoudige monitor standaard, waarmee u vier schermen boven uw bureau kunt plaatsen. Geniet van de optimale kijkhoek met vier scharnierende monitor armen, die een groot bewegingsbereik bieden. De vrijstaande basis biedt u de flexibiliteit om de optimale schermconfiguratie voor uw werkplek te kiezen.

Deze sterke viervoudige monitor standaard is gemaakt van aluminium en staal en ondersteunt vier voor VESA montage (75x75, 100x100 mm) geschikte schermen, elk tot 32", met een maximumgewicht van 8 kg per scherm.

Creëer een werkstation met meerdere schermen die het best voor u werkt. Profiteer van efficiënt werken op vier schermen voor financiële analyses, software schrijven, bewerken van video's of vele andere toepassingen. Kies uw geheel eigen configuratie door de schermhoogte, -positie en -kijkhoek aan te passen en zo een ergonomische werkplek te creëren. De zwenkende armen bieden maximale flexibiliteit om de ideale kijkhoek in te stellen.

Plaats uw schermen op de ideale hoogte. Stel de schermhoogte gewoon in langs de 904 mm verticale arm. Lijn uw schermen uit met behulp van de micro-regelaar.

Met de viervoudige monitor standaard kunt u de armen tot 42,2 cm scharnieren en uw schermen in de ideale stand zetten. Kantel uw schermen +90°/-40° en zwenk deze +/-90°. Roteer uw schermen 360° voor staand of liggend formaat.

Organiseer uw kabels netjes uit het zicht met behulp van kabelmanagementgoten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Creëer een meer ergonomische werkplek op kantoor, in commerciële omgevingen en in instellingen
- Werk efficiënt op vier schermen voor financiële analyses, webcodering, bewerken van video's of vele andere toepassingen
- Verhoog uw productiviteit en maak ruimte vrij in uw thuishkantoor

Eigenschappen

- **VIÉRVÓUDIGE (2X2) 32" MONITOR STANDAARD:** De VESA 75x75/100x100mm compatibele, solide desktop multi monitor standaard ondersteunt 4 schermen tot 32" (8 kg) per scherm met scharnierbeweging en hoogteverstelling
- **BREED BEWEGINGSBEREIK:** Ergonomische scharnierende monitor standaard met +90/-40° kantelen, +/- 90° zwenken, 360° roteren; elk schermrij kan 40 cm in hoogte worden versteld langs de 90 cm lange verticale arm (gereedschap meegeleverd)
- **STABIEL EN ANTISLIP:** Aluminium vrijstaande monitor standaard met U-vormige basis (300 mm x 520 mm) voor maximale stabiliteit en flexibele plaatsing; antislip rubberen kussens voorkomen schuiven van de voet en krassen op het bureau
- **EENVOUDIGE INSTALLATIE:** Zilveren viervoudige LCD/LED monitor standaard met schuif- en klikmechanisme voor snelle en eenvoudige installatie van armen en VESA adapters; schermen kunnen m.b.v. de microhoogteverstelling nauwkeurig worden uitgelijnd
- **VERSTELBARE CONFIGURATIE:** Viervoudige monitor standaard met kabelmanagement klemmen langs de armen en middenstang voor het organiseren en wegwerken van kabels; inclusief verstelgereedschap voor scharnierspanning

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Kabelbeheer	Ja
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	4
Montage-opties	Bureaustandaard

VESA gatenpatroon(/-patron en)	75x75 mm
	100x100 mm

Prestaties

Draagvermogen	17.6 lb [8 kg]
Maximale schermgrootte	32"
Hoogte verstelling	Ja
Maximale armverlenging	16.6 in [422 mm]
Kantelen	+90° / -40°
Pannen	+90° / - 90°
Schermmrotatie	360°

Fysieke eigenschappen

Lengte product	21.8 in [55.3 cm]
Breedte product	13.7 in [34.8 cm]
Hoogte product	4.9 in [12.5 cm]
Gewicht product	15.2 lb [6.9 kg]

Verpakkingsinfor- matie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	21.9 in [55.6 cm]
Package Width	13.8 in [35.0 cm]
Package Height	5.0 in [12.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	18.7 lb [8.5 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

- 4 - draaibare armen
- 4 - VESA montagemiddelen
- 2 - Schouders
- 1 - bovenste stang
- 1 - onderste stang
- 1 - stangverbinding
- 1 - basis
- 2 - kabelbeheerklemmen
- 16 - M4x16 schroeven
- 16 - M4x12 schroeven
- 16 - M5x16 schroeven
- 16 - M5x12 schroeven
- 16 - M4x20 schroeven
- 16 - M5x20 schroeven
- 32 - afstandsringen
- 16 - onderleggingen
- 1 - 3 mm inbussleutel
- 1 - 6 mm inbussleutel
- 1 - handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.