


Skrivbordsmonterat stativ för fyra skärmar - Ergonomisk VESA arm för 4 skärmar (2x2) upp till 32 tum - Fristående ledat universellt stolpfäste - Höjdjusterbar/luta/vrid/rotera - Silver

Produkt ID: ARMQUADSS



Förbättra produktiviteten och anpassa din arbetsyta med detta skärmstativ och häng upp fyra skärmar över ditt skrivbord. Njut av optimal visning med fyra ledade bildskärmsarmar för ett brett rörelseomfång. Den fristående basen ger dig flexibilitet i hur du konfigurerar din arbetsplats.

Tack vare konstruktionen av aluminium och stål ger detta kraftfulla fyrskrämsstativ dig möjlighet att ordna din arbetsyta för optimal produktivitet. Bildskärmsstativet håller för fyra VESA-monterade skärmar (75x75, 100x100) på upp till 32 tum vardera, med en maximal vikt på upp till 8 kg per skärm.

Skapa den arbetsstation med flera skärmar som fungerar bäst för dig. Dra nytta av effektivitet på fyra skärmar för ekonomisk analys, webbkodning, videoredigering eller många andra uppgifter. Anpassa din konfiguration genom att justera visningshöjd, position och visningsvinklar för en ergonomisk arbetsyta. De svängande armarna ger maximal visningsflexibilitet.

Placera dina skärmar i ideal höjd. Justera enkelt visningshöjden längs den 904 mm långa stången. Justera dina bildskärmar med mikrojusteringsfunktionen.

Fyrskrämsstativet gör att du kan förlänga de ledade armarna upp till 42,2 cm för att placera dina bildskärmar i ett perfekt läge. Luta dina bildskärmar +90/-40 grader och rotera 360 grader. Roter dina skärmar 360 grader för stående eller liggande visning.

Dra dina kablar snyggt med kabelhanteringskanaler.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Skapa en mer ergonomisk arbetsyta i kontor, kommersiella eller institutionella miljöer
- Dra nytta av effektivitet på fyra skärmar för ekonomisk analys, webbkodning, videoredigering eller många andra uppgifter.
- Förbättra produktiviteten och frigör utrymme på arbetsstationen i ditt hemmakontor

Funktioner

- **STATIV FÖR FYRA (2X2) 32-TUMSSKÄRMAR:** VESA 75x75/100x100mm-kompatibelt kraftigt fäste för 4 skärmar upp till 32 tum (8 kg per skärm), ledat och med höjdjustering
- **BRETT RÖRELSEOMFÅNG:** Ergonomiskt, ledat skärmsstativ med +90/-40° lutning, +/- 90° vridning, 360° rotation, varje rad med skärmar har ett höjdjusterbart intervall på 39,8 cm längs med 90,4 cm lång stång (verktyg ingår)
- **STABIL OCH SÄKER:** Fristående skärmfäste i aluminium med u-formad bas (300 mm x 520 mm) för maximal stabilitet och flexibel placering, halkfria gummikuddar förhindrar repor på skrivbordsytan
- **ENKEL INSTALLERING:** Silverfärgat LCD/LED-skärmfäste för 4 skärmar med klick-design gör monteringen av skärmarmar och VESA-adaptrar enkel vilket minskar installationstiden, justera bildskärmarna med mikrohöjdjustering
- **JUSTERBAR INSTÄLLNING:** Silverfärgat stativ för fyra skärmar med kabelhanteringsklämmor längs armar och mittstång för organisering av kablar så att du får en städad datorarbetsyta. Justeringsverktyg medföljer för anpassning av ledspänningen

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Kabelhantering	Ja
Ledad	Ja
# skärmar som stöds	4
Monteringsalternativ	Skrivbordsstativ
VESA-hålmönster	75x75 mm

100x100 mm

Prestanda

Viktkapacitet	17.6 lb [8 kg]
Maximal skärmstorlek	32"
Höjjustering	Ja
Maximal armförlängning	16.6 in [422 mm]
Lutning	+90° / -40°
Panorering	+90° / - 90°
Skärmrotation	360°

Utseende

Produktlängd	21.8 in [55.3 cm]
Produktbredd	13.7 in [34.8 cm]
Produkthöjd	4.9 in [12.5 cm]
Produktvikt	15.2 lb [6.9 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	21.9 in [55.6 cm]
Paketets bredd	13.8 in [35.0 cm]
Paketets höjd	5.0 in [12.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	18.7 lb [8.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	4 - vridarmar
	4 - VESA-fästen
	2 - Axlar
	1 - övre påle

- 1 - lägre påle
- 1 - pålkontakt
- 1 - bas
- 2 - klämmor för kabelhantering
- 16 - M4x16 skruvar
- 16 - M4x12 skruvar
- 16 - M5x16 skruvar
- 16 - M5x12 skruvar
- 16 - M4x20 skruvar
- 16 - M5x20 skruvar
- 32 - Brickor
- 16 - Brickor
- 1 - 3 mm insexnyckel
- 1 - 6 mm insexnyckel
- 1 - Användarhandbok

Warranty
Information

Warranty

5 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.