

Enkel skrivbordsmonterad monitorarm - ledad i alla riktningar - stål

Produkt ID: ARMSLIM



På denna smala, ledade skrivbordsmonterade monitorarm kan du montera en platt skärm för att frigöra yta på ditt skrivbord eller disk. Den fullt rörliga ledade armen gör det enkelt att positionera skärmen för perfekt vinkel och optimal komfort.

Med en elegant och slimmad design som bara tar upp liten del av skrivbordsytan gör monitorarmen för en skärm det möjligt för dig att placera din skärm var du vill och samtidigt få tillbaka värdefullt arbetsutrymme. Skärmfästet stödjer skärmar från 12 tum till 34 tum med en max. viktkapacitet på 7 kg. Om du monterar skärmen ovanför skrivbordet så kan du enkelt justera höjd, position och vinkel för en ergonomisk arbetsmiljö.

Med det fullt rörliga fästet kan du förlänga armen till hela 596 mm. Justera din skärm för idealiska vinklar med den ledade monitorarmen. Du kan luta och svänga skärmen i ett stort rörelseområde på flera axlar. Tack vare den fjäderassisterade höjdjusteringen kan du höja eller sänka din bildskärm med jämna och lätta rörelser. Den justerbara monitorarmen stödjer även liggande till stående-skärmrotation för att visa långa sidor eller avsnitt av kod utan att behöva skrolla neråt.

Tack vare sin hållbara stålkonstruktion håller skärmfästet din dataskärm säkert på plats. Att montera är enkelt. Du kan antingen klämma fast fästet på sidan av skrivbordet eller bordet eller fästa den genom ett kabelhål (hårdvara medföljer). Den inbyggda kabelhanteringskanalen håller ordning och reda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Montera en skärm på sidan av skrivbordet, bordet eller disken med många justeringsalternativ
- Montera skärmen genom ett kabelhål på ett skrivbord och placera den som du vill
- Roter skärmar till porträtt-orientering för webbdesign och kodning

Funktioner

- Montera en VESA-kompatibel skärm (75x75, 100x100), 12 tum till 34 tum, platt skärm, böjd eller ultrabred, med en maximal vikt på 7 kg
- Liggande till stående-skärmrotation (för användning i stående position stödjer fästet ultrabreda skärmar med maximal bredd på 33,9 tum/86,1 cm)
- Enkelt att ändra placering med hjälp av fjäderassisterad höjdjustering och en mätare för att indikera motståndet
- Många olika rörelser med ledad arm: +90/-65 graders lutning, 360 graders svängning och 360 graders rotation runt stödstolpen och armbågen
- Maximal armförlängning på 596 mm

Hårdvara

Garantipolicy	10 Years
Ledad	Ja
# skärmar som stöds	1
Monteringsalternativ	Klämma för skrivbord & kabelhål
VESA-hålmönster	75x75 mm 100x100 mm
Tjocklek på monteringsyta	Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 20-100 mm Stativklämma: Bordstjocklek 20-50 mm Hålstorlek på fästet: 10-60 mm

Prestanda

Viktkapacitet	15.4 lb [7 kg]
---------------	----------------

Maximal skärmstorlek	34"
Passar välvd skärm	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Höjdjustering	Ja
Maximal armförlängning	23.5 in [596 mm]
Lutning	+90° / -65°
Panorering	360°
Vridning/pivoting	180° runt stödstolpen 360° vid armbågen
Skärmrotation	+90° / - 90°

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Fästet stödjer skärmar upp till 34 tum, inklusive platta skärmar, böjda eller ultrabreda, med en maximal vikt på 7 kg. Om du väljer en ultrabred skärm i stående position, stödjer fästet ultrabreda skärmar med maximal bredd på 36 tum (91,4 cm).
------	---

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål och plast
Produktlängd	18.1 in [46.0 cm]
Produktbredd	13.6 in [34.5 cm]
Produkthöjd	5.0 in [12.8 cm]
Produktvikt	9.4 lb [4.2 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	13.9 in [35.3 cm]

Package Width	18.4 in [46.7 cm]
Paketets höjd	5.0 in [12.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	9.3 lb [4.2 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Ledad monitorarm
	1 - 2-i-1 skrivbords-/kabelhål-klämma
	4 - Tumskruvar
	1 - 6 mm insexnyckel
	1 - 3 mm insexnyckel
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.