

Brazo de Soporte de Montaje para 2 Monitores hasta 32" (8Kg) - con 2 Puertos USB 3.0  
- con Instalación por Grommet o Mordaza para Mesa de Escritorio

ID del Producto: ARMSLIMDUAL2USB3



Este brazo para doble monitor le permite el montaje de dos monitores de 17" a 32" (compatibles con soporte VESA), cada uno con peso de hasta 8kg, en una sola base de perfil bajo. Le permite un montaje flexible por sujeción en escritorio o a través del hueco de un ojal grommet, lo cual ahorra espacio, a la vez que crea un espacio de trabajo ergonómico en cualquier entorno de oficina.

Este soporte para monitor, de diseño de estable barra cruzada, le permite crear más espacio útil de trabajo, ya que puede instalar sus monitores lado a lado en una sola base. El soporte ergonómico para monitor debe incluir un perfil bajo plano trasero que le permita posicionar sus pantallas contra la superficie de una pared o cubículo. Los puertos integrados USB 3.0 en la base permiten la práctica conexión de sus dispositivos periféricos.

El soporte multimonitor permite el ajuste de la altura con un solo toque. El movimiento de inclinación de +/- 10° y giro de +/- 90° facilitan ajustar el soporte al ángulo de visualización óptimo. También puede rotar su pantalla 180° para visualización vertical u horizontal, para mantener sus pantallas a la misma altura de la barra cruzada.

El soporte VESA para doble monitor se instala fácilmente, mediante ojal o pieza de sujeción en C (se incluye hardware). La gestión integrada de cables mantiene su espacio de trabajo organizado. Funciona bien con la mayoría de los escritorios, incluyendo las mesas para trabajar de pie o sentado.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de informática. Los asesores técnicos locales de StarTech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de StarTech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventa y postventa.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Ideal en aplicaciones para oficinas, incluyendo estaciones de trabajo compartidas con varios usuarios
- Cambie su monitor de modo horizontal a vertical para trabajar en la codificación y el diseño web

## Características

- Los monitores se pueden alinear fácilmente y ajustar lateralmente, a lo largo de la longitud de la barra cruzada
- Trabaje de manera confortable, gracias a la altura ajustable (595mm máximo), +/- 10° de inclinación, +/- 90° de giro y 180° de rotación
- Ahorre espacio mediante el montaje de dos monitores, de hasta 32", en una sola base (peso máximo de 8kg cada uno)
- Uso versátil mediante la pieza de sujeción para escritorio o a través del agujero del ojal
- 2 puertos USB 3.0 le ofrecen práctica conectividad para sus dispositivos periféricos

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	No
Articulado	Sí
Número de pantallas admitidas	2
Opciones de Montaje	Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm
	100x100 mm
Grosor de la superficie de montaje	Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm a 85mm

Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 10mm a 48mm

**Rendimiento**

Capacidad de Carga	17.6 lb [8 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	17"
Tamaño máximo de la pantalla	32"
Ajuste de la altura	Sí
Inclinación	+10° / -10°
Giro	+10° / -10°
Giro / Pivotación	+/- 90° en la barra cruzada +/- 180° en el extremo superior +/- 180° en el codo
Rotación de la pantalla	360°

**Características Físicas**

Color	Negro
Material de Fabricación	Aluminio
Longitud del Producto	28.5 in [725.0 mm]
Ancho del Producto	32.7 in [83.0 cm]
Altura del Producto	29.9 in [76.0 cm]
Peso del Producto	257.7 oz [7300.0 g]

**Información de la Caja**

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.1 in [23.0 cm]
Ancho de la Caja	35.4 in [90.0 cm]

Altura de la Caja 6.2 in [15.7 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 19.7 lb [8.9 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Ensamblaje de pieza de sujeción base
	1 - Brazo inferior
	1 - Brazo superior
	1 - Barra cruzada
	2 - Soporte VESA
	1 - Asa
	1 - Placa de soporte vertical
	1 - placa para la base
	1 - Almohadilla adhesiva de espuma
	1 - Clip para gestión de cables, base
	4 - Tornillos con cabeza de botón y ranura hexagonal
	2 - Tornillos con cabeza plana y ranura hexagonal
	1 - Llave hexagonal de 3mm
	1 - Llave hexagonal de 4mm
	1 - Llave hexagonal de 6mm
	8 - Tornillos M4 x 12
	8 - Tornillos M5 x 12
	8 - Arandelas
	4 - Tornillos avellanados hexagonales
	1 - tornillo de ojal
	1 - Soporte para pieza de sujeción en C (superior)

1 - Ensamblaje para pieza de sujeción en C (inferior)

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

