

Braccio per doppio monitor da tavolo - per Display a 32" (8Kg) - 2 porte USB 3.0 -  
Supporto con morsetto per scrivania

ID prodotto: ARMSLIMDUAL2USB3



Questo supporto per due monitor da scrivania consente di montare due monitor con attacco VESA da 17" a 32", ciascuno con peso fino a 8 kg, su una singola base a basso profilo. Il montaggio flessibile mediante morsetto da scrivania o con foro passacavo assicura un minor ingombro e al contempo consente di creare un'area di lavoro ergonomica in qualsiasi ambiente di ufficio.

Grazie allo stabile design a barre trasversali, il supporto per due schermi permette di aumentare lo spazio di lavoro utilizzabile montando i monitor in posizione affiancata su una singola base. Il supporto ergonomico per monitor è caratterizzato da una parte posteriore piatta a basso profilo che consente di posizionare i display a ridosso di una parete o della parete di un cubcolo. Le porte USB 3.0 integrate alla base consentono il collegamento pratico delle periferiche.

Il supporto per più monitor è dotato di un sistema di regolazione rapida dell'altezza. I fluidi movimenti di inclinazione di +/-10° e di rotazione di +/-90° consentono di trovare con facilità l'angolo di visione ottimale. È inoltre possibile ruotare ciascun display di 180° per la visualizzazione verticale o orizzontale e mantenere i display alla stessa altezza con la barra orizzontale.

Il supporto VESA per due monitor è facile da installare mediante il morsetto da scrivania o il foro passacavo (hardware in dotazione). Il sistema di gestione cavi integrato consente di tenere in ordine lo spazio di lavoro. È compatibile con la maggior parte delle scrivanie, comprese le workstation con posizione seduta/in piedi.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una conoscenza approfondita dei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti prima e dopo la vendita.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Ideale per applicazioni d'ufficio, tra cui postazioni di lavoro condivise con più utenti
- Il display può essere ruotato dalla posizione orizzontale alla posizione verticale durante la codifica e la progettazione Web

## Caratteristiche

- I monitor possono essere facilmente allineati e regolati lateralmente lungo la barra trasversale
- Maggiore comodità di lavoro grazie all'altezza regolabile (massimo 595 mm), con inclinazione di +/-10°, orientamento orizzontale di +/- 90° e rotazione di 180°
- Minor ingombro grazie al montaggio di due monitor fino a 32" su un'unica base (peso massimo 8 kg ciascuno)
- Versatilità d'uso con montaggio mediante morsetto da scrivania o con foro passacavo
- Le due porte USB 3.0 consentono il collegamento pratico delle periferiche

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	No
Articolazione	Sì
N. di display supportati	2
Opzioni di montaggio	Scrivania e morsetto passacavo
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm
	100x100 mm
Spessore della superficie di montaggio	Morsetto da scrivania: spessore del piano 10-85 mm Morsetto passacavo: spessore del piano 10-48 mm

**Prestazioni**

Capacità di carico	17.6 lb [8 kg]
Dimensioni minime display	17"
Dimensioni massime del display	32"
Regolazione dell'altezza	Sì
Inclinazione	+10° / -10°
Disposizione orizzontale	+10° / -10°
Orientamento/rotazione	+/- 90° in corrispondenza della barra trasversale +/- 180° in corrispondenza della spalla +/- 180° in corrispondenza del raccordo
Rotazione del display	360°

**Caratteristiche fisiche**

Colore	Nero
Construction Material	Alluminio
Lunghezza prodotto	28.5 in [725.0 mm]
Larghezza prodotto	32.7 in [83.0 cm]
Altezza prodotto	29.9 in [76.0 cm]
Peso prodotto	257.7 oz [7300.0 g]

**Informazioni confezione**

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.1 in [23.0 cm]
Larghezza del Pacco	35.4 in [90.0 cm]
Altezza del Pacco	6.2 in [15.7 cm]
Peso spedizione	19.7 lb [8.9 kg]

(confezione)

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione

1 - Gruppo morsetto di base

1 - Staffa inferiore

1 - Staffa superiore

1 - Barra trasversale

2 - Attacco VESA

1 - Maniglia

1 - Piastra per anello di tenuta

1 - Piastra di base

1 - Cuscinetto adesivo in schiuma

1 - Morsetto per gestione cavi, base

4 - Viti esagonali a testa bombata

2 - Viti esagonali a testa piatta

1 - Chiave a brugola da 3 mm

1 - Chiave a brugola da 4 mm

1 - Chiave a brugola da 6 mm

8 - 12 viti M4

8 - 12 viti M5

8 - Guarnizioni

4 - Viti esagonali a testa svasata

1 - Vite passacavo

1 - Supporto per morsetto a C (superiore)

1 - Supporto per morsetto a C (inferiore)

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

2 Anni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

