

Dual monitor arm - volledig verstelbaar - scharnierend - bureau monteerbaar

Productcode: ARMSLIMDUAL2USB3



Met deze dubbele monitor arm kunt u twee 17" tot 32", voor VESA-montage geschikte schermen monteren, elk met een maximumgewicht van 8 kg, op één low-profile basis. Dit product kan flexibel worden gemonteerd zowel aan een bureau of via een doorvoergat, zodat u ruimte bespaart én een ergonomische werkplek in elke kantooromgeving creëert.

Met de stabiele dwarsstang biedt deze in hoogte verstelbare dubbele schermstandaard de mogelijkheid om meer bruikbare werkruimte te creëren omdat uw schermen naast elkaar op één basis zijn bevestigd. De ergonomische monitor arm heeft een platte achterkant zodat u uw schermen zo dicht mogelijk tegen een muur of cubicle-wand kunt plaatsen. De in de basis geïntegreerde USB 3.0 poorten bieden een gemakkelijke manier om uw randapparaten aan te sluiten.

De multi-monitor arm kan met één aanraking in hoogte worden versteld. Dankzij de soepele +/- 10° kantelbeweging en +/- 90° zwenkbeweging kunt u eenvoudig de optimale kijkhoek instellen. U kunt elk scherm ook 180° roteren voor staand of liggend formaat en uw schermen met behulp van de dwarsstang op dezelfde hoogte instellen.

De voor VESA-montage geschikte dubbele monitor arm kan eenvoudig worden geïnstalleerd met de bureauliem of via het doorvoergat (inclusief bevestigingsmaterialen). Met het geïntegreerde kabelbeheer houdt u uw werkplek georganiseerd. Het product is geschikt voor de meeste bureaus, inclusief zit-sta-werkplekken.

Alle StarTech.com producten zijn zorgvuldig ontworpen en grondig getest op compatibiliteit en prestatie, om te garanderen dat onze hoogwaardige producten voor IT professionals voldoen aan de industriestandaarden of deze overtreffen. Onze StarTech.com technische adviseurs hebben een brede productkennis en werken direct samen met onze StarTech.com ingenieurs om onze klanten zowel vóór als na de aankoop te ondersteunen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal op kantoren, waaronder gedeelde/flex werkplekken met meerdere gebruikers
- Roteer uw beeldscherm van staand naar liggend voor webdesign of coding

Eigenschappen

- De schermen kunnen eenvoudig worden uitgelijnd en zijwaarts verschoven langs de hele dwarsstang
- Werk comfortabel met verstelbare hoogte (max. 595 mm), +/- 10° kantelen, +/- 90° zwenken en 180° roteren
- Bespaar ruimte door twee schermen, tot 32", op één basis te monteren (max. gewicht van elk 8 kg)
- Veelzijdig gebruik met bureaullem of montage via doorvoergat
- 2 USB 3.0 poorten zorgen voor comfortabele connectiviteit voor uw randapparaten

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	2
Montage-opties	Doorvoer, Klem
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm
	100x100 mm
Dikte bevestigingsoppervlak	Bureaullem: Tafel dikte van 10 - 85 mm
	Doorvoergatklem: Tafel dikte van 10 - 48 mm

Prestaties

Draagvermogen	17.6 lb [8 kg]
Minimale schermgrootte	17"
Maximale schermgrootte	32"
Hoogte verstelling	Ja
Kantelen	+10° / -10°
Pannen	+10° / -10°
Zwenken / draaien	+/- 90° bij de dwarsbalk +/- 180° bij de schouder +/- 180° bij het kniestuk
Schermmrotatie	360°

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Construction Material	Aluminium
Lengte product	28.5 in [725.0 mm]
Breedte product	32.7 in [83.0 cm]
Hoogte product	29.9 in [76.0 cm]
Gewicht product	257.7 oz [7300.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.1 in [23.0 cm]
Breedte Verpakking	35.4 in [90.0 cm]
Hoogte Verpakking	6.2 in [15.7 cm]
Verzendgewicht	19.7 lb [8.9 kg]

(verpakt)

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

- 1 - montagearm
- 1 - Onderste arm
- 1 - Bovenste arm
- 1 - Dwarsstang
- 2 - VESA-montage
- 1 - Hendel
- 1 - doorvoergat plaat
- 1 - basisplaat
- 1 - Zelfklevende schuimmat
- 1 - Kabelmanagement klem, basis
- 4 - Zeskantige bolkop Schroeven
- 2 - Zeskantige platkop Schroeven
- 1 - 3 mm inbussleutel
- 1 - 4 mm inbussleutel
- 1 - 6 mm inbussleutel
- 8 - M4 x 12 Schroeven
- 8 - M5 x 12 Schroeven
- 8 - onderleggingen
- 4 - Verzonken zeskantschroeven
- 1 - doorvoergat Schroef
- 1 - Bovenste beugel C-klem
- 1 - Onderste C-klem

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.