

Bras de Bureau à Double Écrans avec USB et Audio, Support de Bureau VESA pour Écrans jusqu'à 32" (8kg), Bras Ergonomique pour Double Écrans à Mouvement Complet - Noir

N° de produit: ARMSLIMDUO



Améliorez votre productivité et libérez un espace précieux grâce au support ARMSLIMDUO pour deux écrans. Ses deux bras autonomes favorisent le réglage des deux écrans, et l'accès aux ports est facile grâce aux deux ports USB passthrough et aux prises pour casque d'écoute.

En installant vos deux écrans sur un bras au-dessus de votre bureau ou de votre table, vous pourrez régler leur hauteur, leur position et leur angle de vue pour créer un milieu de travail plus confortable et plus ergonomique. Par la même occasion, vous pourrez récupérer un espace précieux en supprimant le socle d'écran de votre bureau. De plus, le système de gestion de câbles dissimule les fils pour une organisation nette.

Le support d'écran à bras double accepte facilement deux écrans de 12 po à 30 po, placés côte à côte. Chaque bras prend en charge jusqu'à 8,0 kg d'équipement.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Montez deux écrans sur le côté de votre bureau ou de votre table et profitez de tout un éventail d'ajustements

- Idéal pour les milieux de travail comme les centres médicaux, les entreprises financières et les environnements commerciaux
- Placez vos écrans à distance ou positionnez-les dos à dos pour créer des espaces de travail multi-utilisateurs
- Orientez vos écrans pour utiliser le mode portrait pour la conception web et le codage

Spécifications techniques

- **SUPPORT D'ÉCRANS DE 32 POUCES** : Le support multiécran à mouvement complet compatible VESA 75x75/100x100mm supporte 2 écrans jusqu'à 32 pouces (8kg) par bras ; 2 ports USB 2.0 passthrough, 2x jacks audio/mic 3,5mm
- **INSTALLATION FACILE** : Ce support d'écran argenté est doté d'une plaque VESA détachable avec un clip de dégagement rapide qui facilite le montage des écrans. Des outils sont inclus pour équilibrer le bras/serrer la pince en c sur le bureau (jusqu'à 60 mm)
- **CONNECTIVITÉ CONFORTABLE** : Ce bras de montage pour écran de bureau comprend 2 ports USB-A 2.0 (480Mbps) et 2 ports 3,5 mm qui étendent les ports de votre PC/ordinateur portable/ordinateur/dock pour connecter des appareils et gérer les câbles
- **INCLINAISON, PIVOTEMENT ET ROTATION** : Le bras de bureau augmente le confort ergonomique et la productivité avec une inclinaison de -90/+85°, un pivotement de +/-90° et des bras articulés permettant une rotation de l'écran à 360° (paysage/portrait)
- **RÉGLAGE PAR SIMPLE PRESSION** : Hauteur maximale de 44,9cm à partir du bureau, le bras du moniteur assisté par ressort offre une plage de réglage en hauteur sans outil de 35,3cm et peut s'étendre vers l'extérieur jusqu'à 44,9cm à partir de la base

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Fixation sur le mur	Non
Gestion de câbles	Oui
Bras articulé	Oui
Nombre d'écrans pris en charge	2
Options de fixation	Étau de serrement
Trous de fixation VESA	75x75 mm 100x100 mm

Épaisseur de la surface de fixation Pince de bureau : Épaisseur maximale de la table : 60 mm

Performance

Capacité de poids	17.6 lb [8 kg]
Taille minimale de l'écran	15"
Taille maximale de l'écran	32"
Réglage de la hauteur	Oui
Extension maximale du bras	22.3 in [567.5 mm]
Maximum Arm Span	44.7 in [1135 mm]
Inclinaison	-90° / +85°
Panoramique	180°
Rotatif/pivotant	135° autour de l'axe de support 360° au coude
Rotation de l'écran	360°

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium
Longueur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Largeur du produit	44.7 in [113.5 cm]
Hauteur du produit	17.7 in [45.0 cm]
Poids du produit	13.5 lb [6.1 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
---------------------	---

Longueur du Paquet	9.6 in [24.5 cm]
Package Width	31.8 in [80.8 cm]
Package Height	5.8 in [14.7 cm]
Poids brut	16.2 lb [7.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Bras de support
	2 - Fixations de bureau (support supérieur)
	2 - Fixations de bureau (support inférieur)
	2 - Supports d'écran VESA
	8 - Vis M4 x 12 mm
	8 - Vis M4 x 30 mm
	8 - Entretoises en plastique
	1 - Clé Allen M4
	1 - Clé Allen M5
	8 - Vis M6 x 12 mm
	4 - Vis M8 x 12 mm
	2 - Coussinets en caoutchouc
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis