

Soporte de Escritorio para Dos Monitores con USB y Audio - Soporte VESA para Pantallas de Hasta 32" (8kg) - Brazo Ergonómico con Movimiento Total para Dos Monitores - Negro

ID del Producto: ARMSLIMDUO



Mejore la productividad y libere valioso espacio en su área de trabajo, gracias al soporte de doble monitor, modelo ARMSLIMDUO. Dos brazos independientes facilitan el ajuste de su configuración de doble monitor, además de que los dos puertos USB pass-through y los enchufes de diadema facilitan a su vez el acceso a los puertos.

Cuando instale sus pantallas con el brazo de soporte para doble monitor sobre la superficie de su escritorio o mesa podrá ajustar la altura, posición y ángulos de visión de su pantalla fácilmente, a fin de crear un entorno de trabajo más confortable y ergonómico. También tendrá la ventaja adicional de poder recuperar espacio valioso en su área de trabajo gracias a no tener que colocar los soportes de monitor sobre el escritorio, además de que el sistema de gestión de cables los mantendrá ocultos.

El soporte de doble brazo para monitores admite de forma sencilla monitores de 12" a 30", uno al lado del otro. Cada brazo soporta hasta 8.0kg de peso.

El soporte ARMSLIMDUO le ofrece fácil acceso a dos puertos USB de paso directo y dos puertos de audio situados en la parte frontal de la base. Dichos puertos le permiten extender de forma práctica los puertos de su computadora de escritorio o laptop, mediante los cables integrados. Lo cual le permite conectar su micrófono, diademas o dispositivos USB, sin tener que dar rodeos para acceder a los puertos de su computadora. También le permite una configuración más ordenada de los cables, lo cual contribuye a tener un espacio de trabajo más productivo y más organizado.

Los brazos del soporte para monitor para montaje en escritorio permiten un amplio rango de movimientos en varios ejes, como la inclinación, los giros y la rotación de sus monitores, con el fin de ajustar su ángulo de vista en cualquier momento, para ajustarse a sus cambiantes requisitos. Para ver mayor contenido de páginas o bloques de código sin tener que desplazarse, los brazos también permiten la rotación de cada monitor en posición vertical u horizontal.

El muelle que facilita el ajuste de la altura permite subir o bajar sus monitores sin esfuerzo. Puede ajustar la tensión del muelle según lo prefiera.

El soporte ARMSLIMDUO, de resistente fabricación en aluminio, tiene capacidad para sujetar de forma fija dos monitores, mediante el uso de un soporte VESA estándar. La pieza de sujeción en C facilita la instalación, sobre su escritorio o mesa, del brazo para doble monitor. La función de inserción rápida facilita la conexión de su monitor.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Instale dos pantallas a un costado de su escritorio o mesa, con diversas opciones de ajuste
- Ideal para entornos de trabajo con mucha actividad, como centros de atención sanitaria, financieros y comerciales
- Separe sus pantallas o situelas en lados opuestos con el fin de habilitar estaciones de trabajo multiusuario
- Rote su pantalla en modo de retrato para trabajar en programación y diseño web

Características

- **SOPORTE PARA MONITOR DE 32 PULGADAS:** El soporte para varios monitores VESA 75x75/100x100mm admite 2 pantallas de hasta 32" (8kg) por brazo; 2 puertos USB 2.0 passthrough, 2 tomas de audio/mic de 3,5mm
- **FÁCIL INSTALACIÓN:** Placa VESA desmontable con clip de liberación rápida que facilita el montaje. Se incluyen herramientas para de ajuste y para apretar la abrazadera en c al escritorio (hasta 60 mm)
- Dos puertos USB pass-through y dos puertos de audio de 3.5mm
- **INCLINACIÓN GIRO ROTACIÓN:** Aumenta la productividad con una inclinación de -90/+85°deg, un giro de +/-90°deg y brazos articulados que soportan una rotación de pantalla de 360 grados (horizontal/retrato)
- **AJUSTE CON UN SOLO TOQUE:** Altura máxima de 44,9cm desde el escritorio. El brazo ofrece un rango de altura ajustable sin necesidad de tocarlo y puede extenderse hacia afuera hasta 44,9cm desde la base

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	No
Gestión de cables	Sí
Articulado	Sí
Número de pantallas admitidas	2
Opciones de Montaje	Soporte de sujeción en escritorio
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm
Grosor de la superficie de montaje	Abrazadera de Escritorio: Espesor máximo de la mesa: 60mm

Rendimiento

Capacidad de Carga	17.6 lb [8 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	15"
Tamaño máximo de la pantalla	32"
Ajuste de la altura	Sí
Extensión máxima del brazo	22.3 in [567.5 mm]
Maximum Arm Span	44.7 in [1135 mm]
Inclinación	-90° / +85°
Giro	180°
Giro / Pivotación	135° alrededor del mástil de soporte 360° alrededor del codo
Rotación de la pantalla	360°

Características

Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Ancho del Producto	44.7 in [113.5 cm]
Altura del Producto	17.7 in [45.0 cm]
Peso del Producto	13.5 lb [6.1 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.6 in [24.5 cm]
Ancho de la Caja	31.8 in [80.8 cm]
Altura de la Caja	5.8 in [14.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	16.2 lb [7.4 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - brazo de montaje
	2 - soportes de sujeción en escritorio (soporte superior)
	2 - soportes de sujeción en escritorio (soporte inferior)
	2 - soportes VESA para monitor
	8 - Tornillos M4x12mm
	8 - Tornillos M4x30mm
	8 - espaciadores plásticos
	1 - Llave Allen M4
	1 - Llave Allen M5
	8 - Tornillos M6x12mm

4 - Tornillos M8x12mm

2 - almohadillas de goma

1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.