

Dubbelskrämsarm för skrivbordsmontering med USB och ljud, VESA-fäste med skrivbordsklämma för upp till 32-tums (8 kg) skärmar, ergonomisk dubbelskrämsarm som är ledad i alla riktningar - Svart

Produkt ID: ARMSLIMDUO



Förbättra produktiviteten och frigör värdefullt utrymme med ARMSLIMDUO dubbel monitorarm. Två oberoende armar gör det enkelt att justera dina två skärmar, plus två USB-genomströmningsportar och headset-kontakter ger enkel åtkomst till portar.

När du monterar dina skärmar på en dubbel monitorarm ovanför ditt skrivbord eller bord kan du enkelt justera skärmens höjd, position och vinkel för att skapa en bekvämare och mer ergonomisk arbetsmiljö. Du får dessutom den extra fördelen av värdefullt utrymme genom att frigöra skrivbordet från skärmarna och kabelhanteringssystemet håller kablarna undanstoppade.

Den dubbla skärmmonteringen håller enkelt två skärmar på 12" till 30", sida vid sida. Varje arm stöder upp till 8,0 kg.

ARMSLIMDUO ger dig enkel åtkomst till två USB-genomströmningsportar och två audioportar på basens framsida. Portarna låter dig bekvämt förlänga portarna på din PC eller bärbara dator med hjälp av de inbyggda kablarna. Detta låter dig koppla in din mikrofon, ditt headset eller dina USB-enheter utan att behöva nå runt för att komma åt portarna på din dator. Det ger dig också en mer städad kabelsituation, vilket ger en mer produktiv arbetsplats med mindre trassel.

De skrivbordsmonterade monitorarmarna klarar av all rörelser på flera axlar så att du kan luta, panorera och rotera dina skärmar för att när som helst justera vinkeln för att passa dina behov. Armarna stöder även landskap-till-porträtt-skärmrotation för varje skärm för att visa långa sidor eller avsnitt av kod utan att bläddra.

Den fjäderassisterade höjdjusteringen gör det enkelt att sänka eller höja skärmarna. Du kan dessutom justera spänningen efter din egna preferens.

Med sin hållbara aluminiumkonstruktion håller ARMSLIMDUO två skärmar säkert med hjälp av en

standard VESA-montering. C-klämman gör det enkelt att montera den dubbla monitorarmen till ditt skrivbord eller bord. Den snabba insättningsfunktionen gör det enkelt att fästa din skärm.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Montera två skärmar på sidan av skrivbordet med många justeringsalternativ
- Idealisk för hektiska arbetsmiljöer som till exempel vårdinrättningar, finansiella och kommersiella miljöer
- Sprid ut skärmarna eller placera dem rygg-mot-rygg för arbetsstationer med flera användare
- Roter skärmar till porträtt-orientering för webbdesign och kodning

Funktioner

- **32" STORT MONITORSTÖD:** VESA 75 x 75/100 x 100 mm kompatibelt bildskärmsfäste, som är rörligt i alla riktningar, med stöd för 2 skärmar upp till 32 tum (8 kg) per arm; 2 USB 2.0-pass-through-portar, 2x 3,5 mm ljud-/mikrofonuttag
- **ENKEL INSTALLERING:** Detta silverfärgade bildskärmsfäste har en löstagbar VESA-platta med snabbfäste som gör det enkelt att montera bildskärmar. Verktyg medföljer för att balansera armen och dra åt c-klämman till skrivbordet (upp till 60 mm)
- **BEKVÄM ANSLUTNING:** Denna skrivbordsmonteringsarm för bildskärmar har 2 USB-A 2.0-portar (480 Mbps) och 2 3,5 mm portar som förlänger portarna på PC/bärbar dator/dockningsstation för anslutning av enheter och inbyggd kabelhantering
- **LUTA, SVÄNG, ROTERA:** Dubbel bildskärmsarm för skrivbordsmontering höjer den ergonomiska komforten och produktiviteten med -90/+85° lutning, +/-90° svängning och artikulerande armar som stöder 360 graders rotation av skärmen (liggande/stående)
- **ENKEL JUSTERING:** Den fjäderassisterade bildskärmsarmen har ett justerbart höjdiintervall på 13,9 tum och kan höjas sig utåt upp till 17,7 tum från skrivbordet

Hårdvara

Garantipolicy

2 Years

Väggmonterbar	Nej
Kabelhantering	Ja
Ledad	Ja
# skärmar som stöds	2
Monteringsalternativ	Skrivbordsklämma
VESA-hålmönster	75x75 mm 100x100 mm
Tjocklek på monteringsyta	Skrivbordsklämma: Maximal bordstjocklek 60 mm (2,36 tum)

Prestanda

Viktkapacitet	17.6 lb [8 kg]
Minsta displaystorlek	15"
Maximal skärmstorlek	32"
Höjjustering	Ja
Maximal armförlängning	22.3 in [567.5 mm]
Maximum Arm Span	44.7 in [1135 mm]
Lutning	-90° / +85°
Panorering	180°
Vridning/pivotering	135° runt stödstoppen 360° vid armbågen
Skärmrotation	360°

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Aluminium
Produktlängd	0.6 in [1.4 cm]

Produktbredd	44.7 in [113.5 cm]
Produkthöjd	17.7 in [45.0 cm]
Produktvikt	13.5 lb [6.1 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	9.6 in [24.5 cm]
Package Width	31.8 in [80.8 cm]
Paketets höjd	5.8 in [14.7 cm]
Fraktvikt (förpackning)	16.2 lb [7.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - monteringsarm
	2 - skrivbordsklämmor (övre fäste)
	2 - skrivbordsklämmor (nedre fäste)
	2 - VESA-skärmmonteringar
	8 - M4x12 mm skruvar
	8 - M4x30 mm skruvar
	8 - plastbrickor
	1 - M4 insexnyckel
	1 - M5 insexnyckel
	8 - M6x12 mm skruvar
	4 - M8x12 mm skruvar
	2 - gummidynor
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.