

Bras de Bureau à Double Écrans avec USB et Audio, Support de Bureau VESA pour Écrans jusqu'à 32" (8kg), Bras Ergonomique pour Double Écrans à Mouvement Complet - Argent

Nº de produit: ARMSLIMDUOS



Améliorez votre productivité et libérez de l'espace précieux grâce au bras de support pour deux écrans de bureau. Deux bras indépendants vous permettent de régler en toute simplicité votre configuration à deux moniteurs.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Placez vos écrans à distance ou positionnez-les dos à dos pour créer des espaces de travail multi-utilisateurs
- Montez deux écrans sur le côté de votre bureau ou de votre table et profitez de tout un éventail d'ajustements possibles
- Idéal pour les milieux de travail comme les centres médicaux, les entreprises financières et les environnements commerciaux
- Orientez vos écrans pour utiliser le mode portrait pour la conception web et le codage

## Spécifications techniques

- **SUPPORT D'ÉCRANS DE 32 POUCES** : Le support multiécran à mouvement complet compatible VESA 75x75/100x100mm supporte 2 écrans jusqu'à 32 pouces (8kg) par bras ; 2 ports USB 2.0 passthrough, 2x jacks audio/mic 3,5mm
- **INSTALLATION FACILE** : Ce support d'écran argenté est doté d'une plaque VESA détachable avec un clip de dégagement rapide qui facilite le montage des écrans. Des outils sont inclus pour équilibrer le bras/serrer la pince en C sur le bureau (jusqu'à 60 mm)
- **CONNECTIVITÉ CONFORTABLE** : Ce bras de montage pour écran de bureau comprend 2 ports USB-A 2.0 (480Mbps) et 2 ports 3,5 mm qui étendent les ports de votre PC/ordinateur portable/ordinateur/dock pour connecter des appareils et gérer les câbles
- **INCLINAISON, PIVOTEMENT ET ROTATION** : Le bras de bureau augmente le confort ergonomique et la productivité avec une inclinaison de -90/+85°, un pivotement de +/-90° et des bras articulés permettant une rotation de l'écran à 360° (paysage/portrait)
- **RÉGLAGE PAR SIMPLE PRESSION** : Hauteur maximale de 44,9cm à partir du bureau, le bras du moniteur assisté par ressort offre une plage de réglage en hauteur sans outil de 35,3cm et peut s'étendre vers l'extérieur jusqu'à 44,9cm à partir de la base

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Fixation sur le mur	Non
Gestion de câbles	Oui
Bras articulé	Oui
Nombre d'écrans pris en charge	2
Options de fixation	Étau de serrement
Trous de fixation VESA	75x75 mm
	100x100 mm
Épaisseur de la surface de fixation	Pince de bureau : Épaisseur maximale de la table : 85mm

---

### Performance

Capacité de poids	17.6 lb [8 kg]
Taille minimale de l'écran	15"

Taille maximale de l'écran	32"
Réglage de la hauteur	Oui
Extension maximale du bras	0.0 in [0 mm]
Maximum Arm Span	0.0 in [0 mm]
Inclinaison	-90° / +85°
Panoramique	+180° / -180°
Rotatif/pivotant	+/- 170 ° à la base +/- 180 ° à l'épaule +/- 90 ° au coude
Rotation de l'écran	360°

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Argent
Type de boîtier	Aluminium
Longueur du produit	29.1 in [74 cm]
Largeur du produit	7.5 in [19 cm]
Hauteur du produit	5.1 in [13 cm]
Poids du produit	13.7 lb [6.2 kg]

---

#### Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	9.8 in [24.8 cm]
Largeur du Colis	31.9 in [81.1 cm]
Hauteur du Paquet	5.7 in [14.6 cm]
Poids brut	17.0 lb [7.7 kg]

---

Contenu du paquet

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| Inclus dans le paquet | 1 - Bras de support                         |
|                       | 1 - Fixations de bureau (support supérieur) |
|                       | 1 - Fixations de bureau (support inférieur) |
|                       | 1 - Supports d'écran VESA                   |
|                       | 8 - Vis M4 x 12 mm                          |
|                       | 8 - Vis M4 x 30 mm                          |
|                       | 8 - Entretoises en plastique                |
|                       | 1 - Clé hexagonale M4                       |
|                       | 1 - Clé hexagonale M5                       |
|                       | 8 - Vis M6 x 12 mm                          |
|                       | 4 - Vis M8 x 12 mm                          |
|                       | 2 - Coussinets en caoutchouc                |
|                       | 1 - Manuel d'instruction                    |

---

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis