

Supporto da scrivania per doppio monitor con USB e audio, Staffa da scrivania con morsetto VESA per display fino a 32" (8 kg), braccio ergonomico per doppio monitor a movimento completo - Argento

ID prodotto: ARMSLIMDUOS



Questo supporto per due monitor con montaggio a scrivania permette di migliorare la produttività e liberare spazio prezioso. Le due staffe indipendenti agevolano la configurazione dei due monitor.

Il prodotto ARMSLIMDUOS offre un facile accesso a due porte pass-through USB e due porte audio situate sul lato anteriore della base, aumentando così il numero delle porte disponibili per il collegamento di un microfono, delle cuffie o dispositivi USB.

Le staffe per il montaggio su scrivania assicurano una gamma completa di movimenti lungo diversi assi, permettendo di inclinare, spostare orizzontalmente e ruotare i monitor per regolare l'angolo di visione. Il supporto per monitor a due staffe può sostenere due monitor da 15" a 32" e ogni staffa supporta fino a 8 kg di peso.

Realizzato in alluminio resistente con una elegante finitura argento, il prodotto ARMSLIMDUOS sorregge in tutta sicurezza due monitor con un attacco VESA 75x75 e 100x100 standard.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una conoscenza approfondita dei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti prima e dopo la vendita.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- È possibile mantenere distanti i display o posizionarli uno davanti all'altro per le postazioni di lavoro condivise da più utenti
- Consente di montare due display sul lato della scrivania o del piano di lavoro grazie all'ampio raggio di regolazione
- Ideale per ambienti di lavoro trafficati, quali strutture sanitarie, ambienti finanziari e commerciali
- È possibile ruotare i display per un orientamento orizzontale per il web design o la codifica

## Caratteristiche

- SUPPORTO PER GRANDI MONITOR DA 32": il supporto multi monitor compatibile VESA 75x75/100x100mm full motion supporta 2 schermi fino a 32" (8kg) per braccio; 2 porte USB 2.0 Passthrough, 2 jack audio/mic da 3.5mm
- INSTALLAZIONE FACILE: Questo supporto per monitor con finitura in argento è dotato di piastra VESA rimovibile con clip a sgancio rapido per il montaggio degli schermi; comprende attrezzi per bilanciare il braccio e serrare il morsetto a C al tavolo (60mm)
- CONNETTIVITÀ CONVENIENTE: Questo braccio per monitor da tavolo include 2 porte USB-A 2.0 (480Mbps) e 2 porte da 3,5 mm che estendono le porte del tuo PC/laptop/computer/dock per collegare vari dispositivi ed una struttura integrata di gestione dei cavi
- INCLINAZIONE E ROTAZIONE: Il supporto per doppio monitor aumenta il comfort ergonomico e la produttività con un'inclinazione di -90/+85°, una rotazione di +/-90° e bracci articolati che supportano la rotazione dello schermo a 360 gradi (paesaggio/ritratto)
- REGOLAZIONE ONE-TOUCH: Altezza massima di 450 mm dalla scrivania, il braccio per monitor a molla offre una gamma di altezza regolabile senza attrezzi di 355 mm e può estendersi verso l'esterno fino a 450 mm dalla base

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	No
Gestione cavi	Sì
Articolazione	Sì

N. di display supportati 2

Opzioni di montaggio Morsetto per scrivania

Modello(i) di fori VESA 75x75 mm

100x100 mm

Spessore della Morsetto da scrivania: Spessore massimo del tavolo 85  
superficie di montaggio mm

---

Prestazioni

Capacità di carico 17.6 lb [8 kg]

Dimensioni minime 15"  
display

Dimensioni massime 32"  
del display

Regolazione dell'altezza Sì

Massima estensione del 0.0 in [0 mm]  
braccio

Maximum Arm Span 0.0 in [0 mm]

Inclinazione -90° / +85°

Disposizione +180° / -180°  
orizzontale

Orientamento/rotazion +/- 170° alla base  
e  
+/- 180° in corrispondenza della spalla  
+/- 90° in corrispondenza del raccordo

Rotazione del display 360°

---

Caratteristiche  
fisiche

Colore Argento

Tipo enclosure Alluminio

Lunghezza prodotto 29.1 in [74 cm]

Larghezza prodotto	7.5 in [19 cm]
Altezza prodotto	5.1 in [13 cm]
Peso prodotto	13.7 lb [6.2 kg]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.8 in [24.8 cm]
Larghezza del Pacco	31.9 in [81.1 cm]
Altezza del Pacco	5.7 in [14.6 cm]
Peso spedizione (confezione)	17.0 lb [7.7 kg]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - braccio di fissaggio  1 - staffe di montaggio su scrivania (supporto superiore)  1 - staffe di montaggio su scrivania (supporto inferiore)  1 - attacchi per monitor VESA  8 - Viti M4x12 mm  8 - Viti M4x30 mm  8 - distanziatori in plastica  1 - chiave a brugola M4  1 - chiave a brugola M5  8 - Viti M6x12 mm  4 - Viti M8x12 mm  2 - piedini in gomma  1 - manuale di istruzioni
-----------------------------	---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

2 Anni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

