

Brazo de Soporte de Escritorio para 2 Monitores hasta 32" (8Kg) - con Montura para Grommet y Mordaza

ID del Producto: ARMSLMBARDUO



Este brazo para doble monitor le permite el montaje de dos monitores de 17" a 32" (compatibles con soporte VESA), cada uno con peso de hasta 8kg, en una sola base de perfil bajo. Le permite un montaje flexible por sujeción en escritorio o a través del hueco del ojal, lo cual ahorra espacio, a la vez que crea un espacio de trabajo ergonómico en cualquier entorno de oficina.

Este soporte para monitor, de altura ajustable y diseño de estable barra cruzada, le permite crear más espacio útil de trabajo, ya que puede instalar sus monitores lado a lado en una sola base.

El soporte para pantalla de ordenador permite el ajuste de la altura con un solo toque. El movimiento de inclinación de +/- 10° y giro de +/- 90° facilitan ajustar el soporte al ángulo de visualización óptimo. También puede rotar su pantalla 180° para visualización vertical u horizontal, además de ajustes laterales a lo largo de la longitud de la barra cruzada.

El soporte ajustable para doble monitor se instala fácilmente, mediante ojal o pieza de sujeción en C (se incluye hardware). La gestión integrada de cables mantiene su espacio de trabajo organizado. Funciona bien con la mayoría de los escritorios, incluyendo las mesas para trabajar de pie o sentado.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de informática. Los asesores técnicos locales de Startech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventiva y postventa.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal en aplicaciones para oficinas, incluyendo estaciones de trabajo compartidas con varios usuarios
- Cambie su monitor de modo horizontal a vertical para trabajar en la codificación y el diseño web

Características

- Los monitores se pueden alinear fácilmente y ajustar lateralmente, a lo largo de la longitud de la barra cruzada
- Trabaje de manera confortable, gracias a la altura ajustable (595mm máximo), +/- 10° de inclinación, +/- 90° de giro y 180° de rotación
- Ahorre espacio mediante el montaje de dos monitores, de hasta 32", en una sola base (peso máximo de 8kg cada uno)
- Uso versátil mediante la pieza de sujeción para escritorio o a través del agujero del ojal
- SMALL FOOTPRINT: Universal desktop multi-monitor mount w/space-saving design enhances the work area & built-in adjustable cable management channels along the arms w/ covers keep cables organized

Hardware

Política de Garantía	5 Years
Montaje en Pared	No
Articulado	Sí
Número de pantallas admitidas	2
Opciones de Montaje	Pieza de sujeción para mesa y ojal
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm
Grosor de la superficie de montaje	Soporte de sujeción en escritorio: Grosor de la mesa: 10mm a 85mm

Abrazadera para ojal: Grosor de la mesa: 10mm a 48mm

Rendimiento

Capacidad de Carga	17.6 lb [8 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	17"
Tamaño máximo de la pantalla	32"
Ajuste de la altura	Sí
Inclinación	+10° / -10°
Giro	+10° / -10°
Giro / Pivotación	+/- 90° en la barra cruzada +/- 180° en el extremo superior +/- 180° en el codo
Rotación de la pantalla	360°

Características Físicas

Color	Negro
Material de Fabricación	Acero
Longitud del Producto	32.8 in [83.2 cm]
Ancho del Producto	22.4 in [56.9 cm]
Altura del Producto	23.4 in [59.5 cm]
Peso del Producto	16.1 lb [7.3 kg]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.1 in [23.2 cm]
Ancho de la Caja	35.4 in [90.0 cm]

Altura de la Caja 6.3 in [16.1 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 19.2 lb [8.7 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Ensamblaje de pieza de sujeción base 1 - Brazo inferior 1 - Brazo superior 1 - Barra cruzada 2 - Soporte VESA 1 - Asa 1 - Placa de soporte vertical 1 - placa para la base 1 - Almohadilla adhesiva de espuma 1 - Clip para gestión de cables, base 4 - Tornillos con cabeza de botón y ranura hexagonal 2 - Tornillos con cabeza plana y ranura hexagonal 1 - Llave hexagonal de 3mm 1 - Llave hexagonal de 4mm 1 - Llave hexagonal de 6mm 8 - Tornillos M4 x 12 8 - Tornillos M5 x 12 8 - Arandelas 4 - tornillos avellanados 1 - tornillo de ojal 1 - Soporte para pieza de sujeción en C (superior)
---------------------	---

1 - Ensamblaje para pieza de sujeción en C (inferior)

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

5 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.