

Staffa per due monitor a 32" (8Kg) - Alta resistenza - Montaggio con morsetto da scrivania/passacavo

ID prodotto: ARMSLMBARDUO



Questa staffa consente di montare due monitor con attacco VESA da 17" a 32", ciascuno con peso fino a 8 kg, su una singola base a basso profilo. Il montaggio flessibile mediante morsetto da scrivania o con foro passacavo assicura un minor ingombro e al contempo consente di creare un'area di lavoro ergonomica in qualsiasi ambiente di ufficio.

Con un design stabile della barra trasversale, il supporto per due monitor ad altezza regolabile permette di creare uno spazio di lavoro più agevolmente utilizzabile grazie al montaggio dei monitor in posizione affiancata su una singola base.

Il supporto per lo schermo del computer è dotato di un sistema di regolazione rapida dell'altezza. I fluidi movimenti di inclinazione di $\pm 10^\circ$ e di orientamento di $\pm 90^\circ$ consentono di trovare con facilità l'angolo di visione ottimale. È inoltre possibile ruotare ciascun display di 180° per la visione in orientamento verticale o orizzontale nonché regolarlo lateralmente sulla lunghezza della barra trasversale.

L'installazione del supporto regolabile per due monitor è molto facile sia mediante il morsetto da scrivania che con il foro passacavo (accessori forniti in dotazione). Il sistema di gestione cavi integrato consente di tenere in ordine lo spazio di lavoro. È compatibile con la maggior parte delle scrivanie, comprese le workstation con posizione seduta/in piedi.

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una conoscenza approfondita dei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti prima e dopo la vendita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per applicazioni d'ufficio, tra cui postazioni di lavoro condivise con più utenti
- Il display può essere ruotato dalla posizione orizzontale alla posizione verticale durante la codifica e la progettazione Web

Caratteristiche

- I monitor possono essere facilmente allineati e regolati lateralmente sulla lunghezza della barra trasversale
- Maggiore comodità di lavoro grazie all'altezza regolabile (massimo 595 mm), con inclinazione di +/-10°, orientamento orizzontale di +/- 90° e rotazione di 180°
- Minor ingombro grazie al montaggio di due monitor fino a 32" su un'unica base (peso massimo 8 kg ciascuno)
- Versatilità d'uso con montaggio mediante morsetto da scrivania o con foro passacavo
- SMALL FOOTPRINT: Universal desktop multi-monitor mount w/space-saving design enhances the work area & built-in adjustable cable management channels along the arms w/ covers keep cables organized

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	No
Articolazione	Sì
N. di display supportati	2
Opzioni di montaggio	Scrivania e morsetto passacavo
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm 100x100 mm
Spessore della superficie di montaggio	Morsetto da scrivania: spessore del piano 10-85 mm Morsetto passacavo: spessore del piano 10-48 mm

Prestazioni

Capacità di carico	17.6 lb [8 kg]
Dimensioni minime display	17"
Dimensioni massime del display	32"
Regolazione dell'altezza	Sì
Inclinazione	+10° / -10°
Disposizione orizzontale	+10° / -10°
Orientamento/rotazione	+/- 90° in corrispondenza della barra trasversale +/- 180° in corrispondenza della spalla +/- 180° in corrispondenza del raccordo
Rotazione del display	360°

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Acciaio
Lunghezza prodotto	32.8 in [83.2 cm]
Larghezza prodotto	22.4 in [56.9 cm]
Altezza prodotto	23.4 in [59.5 cm]
Peso prodotto	16.1 lb [7.3 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.1 in [23.2 cm]
Larghezza del Pacco	35.4 in [90.0 cm]
Altezza del Pacco	6.3 in [16.1 cm]

Peso spedizione
(confezione) 19.2 lb [8.7 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

- 1 - Gruppo morsetto di base
- 1 - Staffa inferiore
- 1 - Staffa superiore
- 1 - Barra trasversale
- 2 - Attacco VESA
- 1 - Maniglia
- 1 - Piastra per anello di tenuta
- 1 - Piastra di base
- 1 - Cuscinetto adesivo in schiuma
- 1 - Morsetto per gestione cavi, base
- 4 - Viti esagonali a testa bombata
- 2 - Viti esagonali a testa piatta
- 1 - Chiave a brugola da 3 mm
- 1 - Chiave a brugola da 4 mm
- 1 - Chiave a brugola da 6 mm
- 8 - Viti M4 x 12
- 8 - Viti M5 x 12
- 8 - guarnizioni
- 4 - viti a testa svasata
- 1 - Vite passacavo
- 1 - Staffa morsetto a vite superiore

1 - Gruppo morsetto a vite inferiore

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

5 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.