

Dubbel monitorarm - Kraftig - Genomföring/Skrivbordfäste

Produkt ID: ARMSLMBARDUO



Denna dubbla monitorarm låter dig montera två 17 till 32 tum skärmar med VESA-fästen, som vardera väger upp till 8 kg på en enda bas med låg profil. Det ger dig flexibel montering via skrivbordsklämma eller genomföring, vilket gör att du kan spara utrymme samtidigt som du skapar en ergonomisk arbetsyta i alla kontorsmiljöer.

Med sin stabila tvärstagskonstruktion gör det höjdjusterbara dubbla skärmfästet att du kan skapa mer användbart arbetsutrymme genom att montera dina bildskärmar sida vid sida på en enda bas.

Skärmstativet har höjdjustering med en knapptryckning. Den smidiga +/- 10 graders lutningen och +/- 90 graders vridning gör det enkelt att hitta den optimala visningsvinkel. Du kan också rotera varje skärm 180° för stående eller liggande visning och justera i sidled längs med tvärstaget.

Det justerbara skärmfästet enkelt att montera, med skrivbordsklämma eller genomföring (hårdvara medföljer). Integrerad kabelhantering håller din arbetsyta organiserad. Det passar för med de flesta skrivbord, inklusive stående arbetsstationer.

StarTech.com utför grundlig kompatibilitets- och prestandatestning på alla våra produkter för att säkerställa att vi möter eller överträffar branschstandarder och tillhandahåller högkvalitativa produkter till IT-proffs. Våra lokala tekniska rådgivare på StarTech.com har en bred produktkompetens och arbetar direkt med StarTech.coms ingenjörer för att ge stöd till våra kunder både före och efter försäljning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Utmärkt för kontor med delade arbetsstationer med flera användare
- Roterar skärmen från landskaps- till porträttläge för webbdesign eller kodning

Funktioner

- Bildskärmarna kan enkelt riktas in och justeras i sidled längs tvärstagets längd
- Arbeta bekvämt med justerbar höjd (max. 595 mm), +/- 10° lutning, +/- 90° svängning och 180° rotation
- Spara utrymme genom att montera två skärmar på upp till 32" på en enda bas (max vikt 8 kg)
- Mångsidig användning med bordsklämma eller genomföringsmontering
- SMALL FOOTPRINT: Universal desktop multi-monitor mount w/space-saving design enhances the work area & built-in adjustable cable management channels along the arms w/ covers keep cables organized

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Väggmonterbar	Nej
Ledad	Ja
# skärmar som stöds	2
Monteringsalternativ	Klämma för skrivbord & kabelhåll
VESA-hålmönster	75x75 mm 100x100 mm
Tjocklek på monteringsyta	Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-85 mm Stativklämma: Bordstjocklek 10-48 mm

Prestanda

Viktkapacitet	17.6 lb [8 kg]
Minsta displaystorlek	17"

Maximal skärmstorlek	32"
Höjdjustering	Ja
Lutning	+10° / -10°
Panorering	+10° / -10°
Vridning/pivotering	+/- 90° vid tvärstången +/- 180° vid axeln +/- 180° vid armbågen
Skärmrotation	360°

Utseende

Färg	Svart
Construction Material	Stål
Produktlängd	32.8 in [83.2 cm]
Produktbredd	22.4 in [56.9 cm]
Produkthöjd	23.4 in [59.5 cm]
Produktvikt	16.1 lb [7.3 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	9.1 in [23.2 cm]
Package Width	35.4 in [90.0 cm]
Paketets höjd	6.3 in [16.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	19.2 lb [8.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Basklämfäste 1 - Nedre arm 1 - Övre arm
-----------------	---

- 1 - Tvärstag
- 2 - VESA-montering
- 1 - Grepphandtag
- 1 - Platta för kabelhåll
- 1 - basplatta
- 1 - Självhäftande skumkudde
- 1 - Kabelhanteringsklämma, bas
- 4 - Utanpåliggande insexskruvar
- 2 - Insexskruvar med platta huvuden
- 1 - 3 mm insexnyckel
- 1 - 4 mm insexnyckel
- 1 - 6 mm insexnyckel
- 8 - M4 x 12 skruvar
- 8 - M5 x 12 skruvar
- 8 - Brickor
- 4 - dolda skruvar
- 1 - kabelhållsskruv
- 1 - Övre C-klämfäste
- 1 - Nedre C-klämma

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.