

Zit - sta bureau werkplek

Productcode: ARMSTS



Met dit zit-sta werkstation voor op uw bureau kunt u uw werkpositie gedurende de dag wijzigen, voor meer comfort en productiviteit.

Dit zit-sta bureau werkstation is ontworpen zodat uw werkplek gedurende de dag kunt aanpassen aan wat u nodig heeft. Met één handeling kunt u uw positie veranderen, naar zitten of staan, en zo de juiste beweegbalans vinden. Het werkstation is uitgerust met een geavanceerde pneumatische veer die zorgt voor moeiteloze beweging - u verhoogt of verlaagt het platform eenvoudig met behulp van de hendel. U kunt het zit-sta bureau gemakkelijk en precies aan uw lichaamslengte aanpassen, in plaats van uit vooraf ingestelde hoogtes te moeten kiezen. U kunt ook de spanning instellen overeenkomstig het gewicht van beeldschermen, laptops en andere componenten op het platform, om het verhogen en verlagen van het werkstation te vergemakkelijken.

Om uw comfort tijdens het staan te verhogen, is de Ergonomische anti-vermoeidheidsmat (STSMAT) van StarTech.com het perfecte accessoire voor de ARMSTS.

Creëer een meer ergonomische werkomgeving tegen een fractie van de kosten van een sta bureau. Dit compacte zit-sta werkstation past gemakkelijk in uw werkomgeving. U plaatst het werkstation gewoon op uw bureauoppervlak, tafel of ander stabiel werkoppervlak (minimaal 65 cm diep).

Dit zit-sta werkstation maakt optimaal gebruik van uw bureauruimte en kan eenvoudig in uw huidige opstelling worden geïntegreerd. Het staat gewoon op uw bureau. Het werkstation biedt veel ruimte om aantekeningen te maken of accessoires op de basis te plaatsen en een grote toetsenbordhouder voor uw toetsenbord en muis, waardoor het perfect is voor elke werkplek inclusief zakelijke omgevingen en thuishkantoren.

Uw werkstation kan eenvoudig worden geïnstalleerd. U kunt één scherm (van 12 tot 30 inch) direct op de basis plaatsen.

Dit zit-sta-werkstation is ook compatibel met monitor armen van StarTech.com. Als u de voorkeur geeft aan twee schermen, kunt u de StarTech.com ARMDUAL Scharnierende dubbele monitor arm

aanschaffen, die geschikt is voor twee schermen van 12 tot 24 inch. U kunt ook één beeldscherm installeren met de StarTech.com ARMPIVOT Scharnierende monitor arm (geschikt voor een scherm van 12 tot 30 inch) of de ARMSLIM Slanke scharnierende monitor arm (geschikt voor een scherm van 12 tot 26 inch). Het royale maximumgewicht van 13 kg biedt u vele configuratieopties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Creëer een zit/sta werkplek met veelzijdige toepassingen in zakelijke omgevingen, bedrijven en instellingen of in een thuishkantoor
- Biedt een voordelige oplossing ter verbetering van de ergonomie door bestaande bureaus en werkplekken te gebruiken

Eigenschappen

- Vergroot uw comfort door uw positie met één handeling van zitten in staan te veranderen
- Plaats het zit-sta werkstation op uw bureau om een ergonomische werkplek te creëren
- Compatibel met StarTech.com dubbele en enkele monitor armen: ARMDUAL, ARMPIVOT en ARMSLIM (apart verkrijgbaar)
- Pneumatische arm met hendel biedt hoogteverstelling met één handeling
- Hoogwaardige staalconstructie met een basis, houder en werkblad van samengesteld hout
- Minimum benodigde afmeting op bureau: 660 mm D x 680 mm B
- Maximale hoogteverstelling: 42,1 cm
- Max. draaggewicht van 13 kg
- Met doorvoergat voor kabelbeheer

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Aantal ondersteunde	1

schermen

Prestaties

Draagvermogen	28.7 lb [13 kg]
Maximale schermgrootte	30in
Hoogte verstelling	Ja
Maximumhoogte	16.6 in [421 mm]

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & Zilver
Lengte product	33.7 in [85.6 cm]
Breedte product	26.8 in [68.0 cm]
Hoogte product	6.3 in [16.0 cm]
Gewicht product	28.2 lb [12.8 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	22.2 in [56.3 cm]
Package Width	30.0 in [76.1 cm]
Package Height	7.3 in [18.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	47.8 lb [21.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegleverd	1 - pneumatische arm
	1 - toetsenbordhouder
	1 - achterkant van toetsenbordhouder
	1 - werkstation

- 1 - basis
- 1 - montagestang
- 2 - kleine drukkussens (toetsenbordhouder)
- 4 - ronde drukkussens (basis)
- 1 - klemplaat
- 1 - achterplaat (toetsenbord)
- 1 - M6*95 inbussleutel
- 1 - M4*55 inbussleutel
- 2 - M6*8 schroeven
- 16 - M6*12 schroeven
- 4 - M6*25 schroeven
- 1 - M10*50 bout
- 16 - nr. 3/8 - 16 x 50 mm bout
- 1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.