

Bureau de Coin Convertible Position Assise/Debout avec Support Clavier Coulissant - Grande Surface (89 x 53cm) - Pupitre de Travail Ergonomique à Hauteur Réglable - Double Écran

Nº de produit: ARMSTSCORNR



Grâce à ce bureau de coin convertible position assise/debout qui offre une surface de travail spacieuse, vous pouvez changer de position de travail facilement pour améliorer votre confort et votre productivité.

Le poste de travail debout a été conçu pour répondre à tous vos besoins en ergonomie. Vous pouvez passer en position assise ou debout d'une simple pression sur le levier, afin de conserver un niveau de mouvement équilibré. Le poste de travail comporte un bras à ressort pneumatique qui permet un réglage sans effort : vous relevez ou abaissez la plateforme en pressant simplement le levier. Vous pouvez régler le poste de travail debout à votre hauteur idéale, grâce à une plage de réglage de la hauteur de 43 cm.

Créez un espace de travail ergonomique à un prix largement inférieur à celui d'un poste de travail debout permanent. Il vous suffit de placer le convertisseur de bureau debout sur votre surface de travail existante (d'une profondeur minimale de 66 cm) pour profiter de tous les avantages d'un poste de travail debout réglable en hauteur. Ce bureau ajustable est conçu pour s'intégrer à un angle de votre espace de travail.

Proposant une grande surface de travail de 91 cm sur 53 cm, ce bureau de coin convertible offre de nombreuses options d'installation, que ce soit avec un écran (jusqu'à 30") ou deux écrans (jusqu'à 24" chacun), et peut supporter un poids confortable de 12,7 kg. Remarque : les coins en forme d'ailes ont une largeur maximale de 1,1 m.

Vous pouvez également utiliser le passe-câble et le matériel fourni pour fixer un bras d'écran au poste de travail. Il prend en charge de nombreux bras pour écran StarTech.com, tels que ARMDUAL2 et ARMSLIM2USB3.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Créez un poste de travail debout polyvalent adapté aux bureaux fermés, aux boxes, aux environnements professionnels et institutionnels ou aux bureaux à domicile
- Bénéficiez d'une solution économique qui améliore l'ergonomie en tirant parti des bureaux et surfaces de travail existants
- Fixez un bras d'écran au poste de travail, à l'aide du passe-câble et du matériel fourni

## Spécifications techniques

- BUREAU DE COIN CONVERTIBLE : s'adapte à un angle, une cloison ou un bureau en L pour optimiser l'espace. Utilisez le ressort pneumatique commandé par levier pour hauteur réglable en douceur qui peut être verrouillée entre 16-59cm de la surface du bureau
- ENTIÈREMENT ASSEMBLÉ : bureau de coin convertible avec une grande surface de travail de 91cm sur 53cm - Base avec poids nécessitant une surface de 89cm sur 64cm - Prise en charge de plusieurs écrans (poids total jusqu'à 12,7kg) | Largeur d'angle de 113 cm
- TIROIR DE CLAVIER ROUSTE : le tiroir de clavier a une surface de 68cm sur 27cm et une capacité de charge de 2,3 kg. Convient à un clavier et une souris de tailles standard et peut être ajusté à la position idéale de l'utilisateur grâce aux outils inclus.
- FIXATION DE MONITEUR PAR ŒILLET : convertisseur de bureau ergonomique avec matériel de montage par œillet inclus compatible avec les bras pour écran StarTech.com comme ARMDUAL2/ARMPIVOT/ARMSLIM2USB3
- GESTION DES CÂBLES : réhausseur de bureau debout/assis avec plusieurs boucles de gestion des câbles intégrées pour ranger vos câbles. Œillet avec point d'entrée inclus pour une gestion des câbles supplémentaire pour un environnement de travail ordonné

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Gestion de câbles	Oui
Options de fixation	Équerre de fixation par œillet

Performance

Spécifications générales	Plage de réglage de la hauteur du poste de travail debout : 43 cm
Capacité de Charge de la Surface de Travail	28.0 lb [12.7 kg]
Weight Capacity of Keyboard Tray	5.1 lb [2.3 kg]
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur maximale	23.0 in [585 mm]

---

Notes spéciales / Configuration

Remarque	La charge maximale du support pour clavier (66 cm x 25 cm) est de 2,3 kg.
----------	---

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	27.7 in [70.3 cm]
Largeur du produit	44.7 in [113.4 cm]
Hauteur du produit	6.3 in [16.0 cm]
Poids du produit	21.4 lb [9.7 kg]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	31.5 in [80.1 cm]
Largeur du Paquet	4.1 ft [1.2 m]
Hauteur du Paquet	9.3 in [23.7 cm]
Poids brut	54.0 lb [24.5 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Poste de travail debout 1 - Clé hexagonale (petite)
-----------------------	--

1 - Clé hexagonale (grande)

1 - Plaque de serrage

1 - Boulon M10 x 50 mm

1 - Boulon de 3/8-16 x 2"

1 - Manuel

---

Informations de  
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

