

Scrivania ad angolo Sit Stand con Vassoio per Tastiera - Ampia Superficie (908x530mm) - Postazione di lavoro ergonomica per stare in piedi/seduto ad altezza regolabile - Supporta due monitor

ID prodotto: ARMSTSCORNR



Questa scrivania ad angolo Sit Stand regolabile per scrivania, dotata di un'ampia superficie di lavoro, consente di cambiare facilmente posizione migliorando il comfort e la produttività.

La workstation regolabile seduti/in piedi è pensata per ogni requisito ergonomico. Con la semplice pressione di una leva, è possibile passare dalla posizione seduta a quella eretta e viceversa per mantenere un livello di movimento bilanciato. La postazione è dotata di un braccio pneumatico avanzato che consente un movimento senza sforzo: basta sollevare o abbassare la piattaforma con la semplice pressione della leva. È possibile regolare facilmente l'altezza in base alle proprie esigenze, in un intervallo massimo di 430 mm.

Il convertitore regolabile per scrivania consente di creare uno spazio di lavoro ergonomico a un costo inferiore rispetto a una postazione standard. Basta posizionarlo su un piano di lavoro profondo almeno 66 cm per realizzare una comoda area di lavoro ad altezza regolabile. Questo rialzo per scrivania è sagomato in modo da poter essere installato in un angolo dell'area di lavoro.

Dotato di un'ampia superficie di lavoro (908 mm x 530 mm), il rialzo ad angolo può essere configurato in numerosi modi, per supportare due monitor (fino a 24" ciascuno) o un monitor (fino a 30") e ha una capacità di carico elevata (12,7 kg). Nota: gli angoli ad ala hanno una larghezza massima di 1134 mm.

Il foro passacavo e gli accessori in dotazione consentono inoltre il montaggio di una staffa per monitor. Sono supportate numerose staffe per monitor StarTech.com, tra cui i prodotti ARMDUAL2, ARMPIVOT e ARMSLIM2USB3.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- La workstation regolabile è estremamente versatile e può essere usata in molti ambienti diversi: uffici, cubicoli, aziende, istituti scolastici o home office
- Rappresenta una soluzione comoda e conveniente per migliorare l'ergonomicità senza acquistare nuove scrivanie o altre superfici di lavoro
- Il foro passacavo e gli accessori in dotazione consentono di montare una staffa per monitor alla workstation

## Caratteristiche

- CONVERTITORE REGOLABILE P: sagomato idoneo per scrivania a L o cubicolo; dispositivo a molla pneumatica con azionamento a leva per la regolazione dell'altezza che può essere bloccata in un intervallo compr. tra 155 e 585mm dalla superficie della scrivania
- COMPLETAMENTE ASSEMBLATO: convertitore pronto all'uso per postazione di lavoro con posizione seduta/eretta; ampia superficie di lavoro 908 x 530 mm - La base richiede una superficie di 891 x 640 mm - Supporto di più display - Larghezza angolo di 1134 mm
- ROBUSTO VASSOIO PORTA TASTIERA: il vassoio porta tastiera ha una superficie di 680 x 265 mm e una capacità di carico di 2,3 kg; può contenere una tastiera di dimensioni standard e un mouse e può essere regolato mediante gli utensili inclusi
- MONTAGGIO DEL MONITOR CON PASSACAVO: il convertitore ergonomico da scrivania per posizione eretta con accessori di montaggio inclusi per il passacavo è compatibile con le staffe per monitor di computer offerte da StarTech.com come ARMDUAL2/ARMPIVOT/ARMSLIM2USB3
- GESTIONE CAVI: rialzo per scrivania regolabile con vari anelli integrati per la gestione ordinata dei cavi; calotta per foro passacavo con punto di ingresso incluso come ulteriore gestione cavi per una scrivania, un tavolo un ufficio sempre in ordine

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Gestione cavi	Sì
Opzioni di montaggio	Montaggio con foro passacavo

---

### Prestazioni

Specifiche generali	Regolazione in altezza della postazione di lavoro con posizione seduta/eretta: 430 mm
Capacità di Carico della Superficie di Lavoro	28.0 lb [12.7 kg]
Weight Capacity of Keyboard Tray	5.1 lb [2.3 kg]
Regolazione dell'altezza	Sì
Altezza massima	23.0 in [585 mm]

**Note/requisiti speciali**

Nota	Il vassoio per tastiera (35 x 25 cm) può sostenere un peso massimo di 2,3 kg.
------	---

**Caratteristiche fisiche**

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	27.7 in [70.3 cm]
Larghezza prodotto	44.7 in [113.4 cm]
Altezza prodotto	6.3 in [16.0 cm]
Peso prodotto	21.4 lb [9.7 kg]

**Informazioni confezione**

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	31.5 in [80.1 cm]
Larghezza del Pacco	4.1 ft [1.2 m]
Altezza del Pacco	9.3 in [23.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	54.0 lb [24.5 kg]

**Contenuto della confezione**

Incluso nella confezione	1 - Workstation regolabile
--------------------------	----------------------------

1 - Chiave esagonale (piccola)

1 - Chiave esagonale (grande)

1 - piastra di fissaggio

1 - Bullone M10 x 50 mm

1 - Bullone 3/8-16 x 50 mm

1 - Manuale

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

2 Anni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

