

Braccio regolabile da scrivania per postazione di lavoro Sit-Stand per un singolo display 27" con montaggio VESA - Supporto ergonomico articolato da scrivana seduto/in piedi con vassoio per tastiera

ID prodotto: ARMSTCP1



Questa staffa per monitor da scrivania seduto/in piedi consente di trasformare un tavolo o una scrivania in una workstation ergonomica. La staffa per monitor è dotata di un vassoio per tastiera e può essere regolata facilmente in altezza per passare dalla posizione seduta a quella eretta senza interrompere il lavoro. È possibile spostare la workstation in alto o in basso, a sinistra o a destra in base alle proprie esigenze.

È possibile regolare la propria posizione di lavoro con un semplice movimento. Basta sollevare la superficie di lavoro fino a 450 mm, per elevare sia il monitor sia la tastiera. La tensione è regolabile in base alle proprie preferenze. Il supporto per monitor ha una regolazione in altezza separata fino a 124 mm lungo la colonna.

Questo braccio per monitor da tavolo supporta un monitor fino a 27" (o 34" ultrawide). Facile da regolare, la staffa può essere ruotata di +/-90° e inclinata di +35°/-5° per ottenere l'angolo di visione ideale. Anche il sistema di attacco VESA può ruotare fino a 360° per un posizionamento in orizzontale o in verticale.

La staffa per monitor è dotata di un grande vassoio per tastiera (449 x 207 mm) con un ampio spazio di lavoro. Un vassoio scorrevole (217 x 213 mm) consente di utilizzare il mouse spostandolo a sinistra o a destra.

Per sfruttare al massimo lo spazio di lavoro, la staffa per monitor può essere riposta per liberare spazio quando non viene utilizzata. Anche il vassoio per tastiera è ripiegabile fino a 90°.

La staffa compatta per monitor da scrivania seduto/in piedi è dotata di opzioni di montaggio tramite base passacavo e morsetto che le consentono di adattarsi facilmente allo spazio di lavoro, inclusi gli angoli dove lo spazio è limitato.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Realizzazione di una workstation con posizione seduta/in piedi in ambienti sanitari, cubicoli o uffici con spazio limitato
- Soluzione comoda e conveniente con opzioni di montaggio tramite morsetto o passacavo per consentire l'utilizzo della scrivania esistente
- Perfetto per le scrivanie angolari con spazio limitato

Caratteristiche

- BRACCIO PER SCRIVANIA SIT-TO-STAND: Converte la scrivania/tavolo esistente in una postazione di lavoro ergonomica con altezza, rotazione ed estensione regolabili - Compatibile VESA (75x75/100x100 mm) - Supporta monitor fino a 27" (o 34" ultrawide) e 8 kg
- AMPIA GAMMA DI MOVIMENTO: la staffa ergonomica articolabile per monitor singolo supporta schermi per computer con inclinazione di +35/-5° e rotazione di 360° (orizzontale/verticale) ed è regolabile in altezza lungo il binario da 124 mm
- INGOMBRO RIDOTTO: questa postazione di lavoro da scrivania per posizione eretta è dotata di un vassoio per tastiera imbottito ed uno estraibile per il mouse ripiegabile fino a 90°, oltre che di un sistema di gestione cavi per un ingombro minimo
- COMPLETAMENTE REGOLABILE: la postazione di lavoro per posizione eretta con dispositivo a molla per la regolazione dell'altezza e base girevole a +/-90° è progettato per la massima stabilità e flessibilità di installazione nelle aree con spazio limitato
- FACILE DA PULIRE: il vassoio per mouse rimovibile e il poggiapolsi ergonomico in plastica consentono una pulizia frequente di tutte le superfici ad alto contatto, garantendo una postazione di lavoro condivisa sempre pulita

Hardware

Norme di garanzia 2 Years

Gestione cavi Sì

N. di display supportati 1

Opzioni di montaggio	Scrivania e morsetto passacavo
Modello(i) di fori VESA	100x100 mm
	75x75 mm
Spessore della superficie di montaggio	Morsetto da scrivania: spessore tavolo 8 - 50 mm Morsetto passacavo: spessore tavolo 8 - 50 mm
	Foro tavolo per morsetto di montaggio passacavo: 8,5 - 65 mm

Prestazioni

Specifiche generali	Capacità di carico della staffa per monitor: 8 kg Capacità di carico del vassoio per tastiera con morsetto di montaggio passacavo: 2,5 kg Capacità di carico del vassoio per tastiera con morsetto da scrivania: 1,5 kg
Dimensioni massime del display	27" (16:9) 27"
Regolazione dell'altezza	Sì
Inclinazione	+35° / -5°
Orientamento/rotazione	+90°/-90°
Rotazione del display	360°

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Steel, Aluminum and Plastic
Lunghezza prodotto	26.2 in [66.6 cm]
Larghezza prodotto	45.3 in [115 cm]
Altezza prodotto	40.2 in [102 cm]
Peso prodotto	25.2 lb [11.4 kg]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	16.4 in [41.7 cm]
Larghezza del Pacco	35.5 in [90.2 cm]
Altezza del Pacco	8.5 in [21.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	30.9 lb [14.0 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Braccio per monitor
	1 - Montante
	1 - vassoio per tastiera
	1 - copertura del vassoio per tastiera
	1 - Base
	1 - attacco per monitor VESA
	1 - rondella in plastica
	1 - rondella in metallo
	1 - Vite M8x20 mm
	2 - viti M6x25 mm
	4 - Viti M6x12 mm
	3 - Viti M6x10 mm
	1 - Vite M6x8 mm
	4 - Viti M4x10 mm
	4 - viti di base
	1 - chiave a brugola da 2,5 mm

- 1 - chiave a brugola da 5 mm
- 1 - chiave a brugola da 6 mm
- 2 - fascetta adesiva
- 1 - cacciavite esagonale
- 1 - piedino antiscivolo
- 1 - Piastra di base
- 1 - Vite M8x65 mm
- 1 - Piastra per anello di tenuta
- 4 - viti a morsetto
- 1 - Staffa a L con morsetto
- 1 - gruppo viti morsetto
- 1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

