

Zit Sta Monitor Arm - Verstelbare Sit-Stand Bureau Arm voor Single 27" Display - VESA Mount - Ergonomisch Full Motion Statafel Converter met Keyboard Tray

Productcode: ARMSTSCP1



Deze zit-sta monitor arm verandert uw bureau of tafel in een ergonomische werkplek. De monitor arm heeft een toetsenbordhouder en is eenvoudig in hoogte verstelbaar, zodat u gemakkelijk vanuit zitstand kunt gaan staan, zonder uw werkstroom te moeten onderbreken. Zet uw workstation omhoog of omlaag, naar links of rechts, net zoals u dat wilt.

Pas uw positie aan, met één soepele beweging. Til het werkblad gewoon omhoog tot 450 mm, om zowel uw scherm als toetsenbord omhoog te brengen. U kunt de spanning aan uw eigen voorkeur aanpassen. De monitor arm heeft een aparte hoogteverstelling tot 124 mm langs de kolom.

Deze zit-sta monitor arm ondersteunt één scherm tot 27" (of 34" ultrawide). De zwaaiarm draait van -90° tot 90° en kantelt van -30° tot 65° voor de ideale kijkhoek. En voor liggend of staand formaat kunt u de VESA-montage arm ook 360° draaien.

De monitor arm heeft een grote toetsenbordhouder (449 x 207 mm) met voldoende ruimte. Een uitschuifbare houder (217 x 213 mm) is bestemd voor uw muis, zowel aan de linker- als de rechterkant.

Om uw werkruimte maximaal te benutten, kunt u de monitor arm wegklappen als u deze niet gebruikt om ruimte vrij te maken. De toetsenbordhouder kan 90° omhoog worden geklapt.

De compacte zit-sta monitor arm kan via een doorvoergat worden geïnstalleerd of aan het bureau worden vastgeklemd, zodat hij gemakkelijk in uw werkruimte past, ook in nauwe hoeken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Creëer een zit-sta-werkplek in zorginstellingen, cubicles of kantoren met beperkte ruimte
- Biedt een voordelige oplossing, met klem- of doorvoergat-bevestigingsopties voor bestaande bureaus
- Werkt goed voor hoekbureaus met beperkte ruimte

Eigenschappen

- **ERGONOMISCH ZIT-STA BUREAU:** Deze VESA 75x75 mm/100x100 mm compatibele zit-sta monitor arm ondersteunt één scherm tot 27 inch (of 34 inch ultrawide, max 8 kg) en kan horizontaal scharnieren
- **BREED BEWEGINGSBEREIK:** De scharnierende ergonomische enkele monitor arm ondersteunt +35/-5° kantelen, 360° roteren (liggend/staand computerscherm) en is in hoogte verstelbaar langs de 124 mm verticale arm
- **MAXIMALISEER UW BUREAURUIMTE:** Deze verstelbare bureausteun beschikt over een toetsenbordhouder met uitschuifbare rechter/linker muishouder, die 90° kan worden ingeklapt indien niet gebruikt, en kabelmanagement zodat de ruimte maximaal wordt benut
- **VOLLEDIG VERSTELBAAR:** Sta bureau converter met hoogteverstelling via veersysteem & +/-90 draaibare basis is ontworpen voor maximale stabiliteit & flexibele installatie met bureauklem of doorvoertule voor beperkte ruimtes
- **EENVOUDIG TE REINIGEN:** De verwijderbare muishouder en kunststof afdekking van de ergonomische polssteun maken het makkelijk om deze frequent te reinigen, ideaal voor een hygiënisch zit-sta werkplek in een shared-office omgeving

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Kabelbeheer	Ja
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Doorvoer, Klem
VESA	100x100 mm

gatenpatroon(/-patron
en)

75x75 mm

Dikte
bevestigingsoppervlak

Bureauklem: Dikte tafel 8 - 50 mm

Doorvoergatklem: Dikte tafel 8 - 50 mm

Tafelgat voor doorvoergat-bevestiging: 8,5 - 65 mm

Prestaties

Algemene specificaties Maximumgewicht van monitor arm: 8 kg
 Maximaal gewicht van de toetsenbordhouder bij doorvoergat-bevestiging: 2,5 kg
 Maximaal gewicht van de toetsenbordhouder bij vastklemmen aan het bureau: 1,5 kg

Maximale
schermgrootte

27" (16:9)

27"

Hoogte verstelling

Ja

Kantelen

+35° / -5°

Zwenken / draaien

+90° / -90°

Schermmrotatie

360°

Fysieke eigenschappen

Kleur

Zwart

Type behuizing

Staal, Aluminium en Kunststof

Lengte product

26.2 in [66.6 cm]

Breedte product

45.3 in [115 cm]

Hoogte product

40.2 in [102 cm]

Gewicht product

25.2 lb [11.4 kg]

Verpakkingsinfor matie

Verpakkingsaantal

1

Lengte Verpakking	16.4 in [41.7 cm]
Package Width	35.5 in [90.2 cm]
Package Height	8.5 in [21.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	30.9 lb [14.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - monitor arm
	1 - Kolom
	1 - toetsenbordhouder
	1 - toetsenbordhouder dop
	1 - basis
	1 - VESA monitor bevestiging
	1 - kunststof onderlegging
	1 - metalen onderlegging
	1 - M8x20 mm schroef
	2 - M6x25 mm schroeven
	4 - M6x12 mm schroeven
	3 - M6x10 mm schroeven
	1 - M6x8 mm schroef
	4 - M4x10 mm schroeven
	4 - basisschroeven
	1 - 2,5 mm inbussleutel
	1 - 5 mm inbussleutel
	1 - 6 mm inbussleutel
	2 - klittenbandstrip

- 1 - dopsleutel
- 1 - bescherming basisplaat
- 1 - basisplaat
- 1 - M8x65 mm schroef
- 1 - doorvoergat plaat
- 4 - klemschroeven
- 1 - L-vormige klembeugel
- 1 - klemschroevenset
- 1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.