

Sitta/stå skärmarm

Produkt ID: ARMSTSCP1



Denna sitta/stå-skärmarm förvandlar ditt skrivbord eller arbetsyta till en ergonomisk arbetsstation. Med tangentbordsbricka och enkel höjdjustering växlar du snabbt mellan sittande och stående position utan att avbryta arbetet. Anpassa arbetsstationen efter dina behov - uppåt och nedåt, till vänster och höger.

Justera inställningen med ett enkelt handgrepp. Höj enkelt din arbetsyta till 450 mm med både skärm och tangentbord. Du kan justera spänningen efter din egna preferens. Skärmhållaren har en oberoende höjdjustering upp till 124 mm längs med stödskenan.

Skärmarmen tål en skärm på upp till 24 tum. Armen svänger från -90° till 90° och kan lutas från -30° till 65° för optimal vy. VESA-hållaren kan svängas upp till 360° för stående eller liggande vy.

Skärmarmen har en stor tangentbordsbricka (449 x 207 mm) med gott om arbetsyta. Den utdragbara brickan (217 x 213 mm) har plats för musen till höger eller vänster.

För att spara plats kan skärmarmen vikas in när den inte används. Tangentbordsbrickan kan vikas ihop 90°.

Denna kompakta sitta/stå skärmarm kan monteras med klämma eller genomföring för trånga utrymmen, inklusive hörn.

ARMSTSCP1 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Skapa en sitta/stå-arbetsstation i sjukvårdsmiljöer, bås eller kontor med begränsat utrymme
- Tillhandahåller en kostnadseffektiv lösning med klämma eller kabelgenomföring som monteringsalternativ för befintliga skrivbord
- Fungerar bra med hörnskrivbord av begränsat utrymme

Funktioner

- Förvandla ditt skrivbord till en ergonomisk arbetsstation med denna sitta/stå skärmarm för upp till 24 tums-bildskärmar
- Justera skärmen för perfekt vy med -90° till 90° svängning och -5° till 35° lutning
- Roterar 360° för landskaps- eller porträttvy
- Organisera din arbetsstation med den inbyggda kabelhanteringen
- Armen kan vikas tillbaka och tangentbordet fällas ihop till 90° för att spara utrymme när de inte används

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kabelhantering	Ja
# skärmar som stöds	1
Monteringsalternativ	Klämma för skrivbord & kabelhål
VESA-hålmönster	100x100 mm 75x75 mm
Tjocklek på monteringsyta	Desk Clamp: Table Thickness 0.31 - 1.96 in. (8 - 50 mm) Grommet Clamp: Table Thickness 0.31 - 1.96 in. (8 - 50 mm) Table Hole for Grommet Mount: 0.33 - 2.55 in. (8.5 - 65 mm)

Prestanda

Allmänna specifikationer	Skärmarmens viktkapacitet med genomföringsmontering: 8 kg Tangentbordsbrickans viktkapacitet med genomföringsmontering: 2,5 kg Skärmarmens viktkapacitet med klämmontering: 8 kg Tangentbordsbrickans viktkapacitet med klämmontering: 1,5 kg
--------------------------	--

Maximal skärmstorlek	34"
Höjjustering	Ja
Lutning	+35° / -5°
Vridning/pivotering	+90° / -90°
Skärmrotation	360°

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Steel, Aluminum and Plastic
Produktlängd	26.2 in [66.6 cm]
Produktbredd	3.8 ft [1.2 m]
Produkt höjd	3.3 ft [1.0 m]
Produktvikt	25.2 lb [11.4 kg]

Förpackning

Package Length	34.9 in [88.7 cm]
Package Width	15.8 in [40.2 cm]
Package Height	8.4 in [21.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	27.4 lb [12.4 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Monitorarm pelare tangentbordsbricka hölje för tangentbordsbricka bas VESA-skärmmontering
-----------------	--



plastbricka
metallbricka
M8x20 mm-skruv
M6x25 mm skruvar
M6x12 mm-skruvar
M6x10 mm-skruvar
M6x8 mm-skruvar
M4x10 mm-skruvar
basskruvar
2,5 mm insexnyckel
5 mm insexnyckel
6 mm insexnyckel
självhäftande remsa
hylsnyckel
basdyna
basplatta
M8x65 mm-skruvar
Platta för kabelhål
klämskruvar
L-hylsa
kläm- och skruvsats
Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.