

Sitta/stå-skärmarm för två skärmar

Produkt ID: ARMSTSCP2



Denna dubbla sitta/stå-skärmarm förvandlar ditt skrivbord eller arbetsyta till en högproduktiv, ergonomisk arbetsstation. Med tangentbordsbricka och enkel höjdjustering växlar du snabbt mellan sittande och stående position utan att avbryta arbetet.

Justera din arbetsställning med ett enkelt handgrepp. Höj enkelt din arbetsyta till 450 mm med både skärm, tangentbord och mus. Skärmhållaren har en oberoende höjdjustering upp till 124 mm längs med stödskenan. Du kan dessutom justera spänningen efter eget val för enkel höjdjustering.

Den mångsidiga skärmarmen gör det möjligt att skapa en produktiv arbetsstation med två skärmar, upp till 24 tum (med en vikt på 8 kg). Sväng armen åt vänster eller höger (från -90° till 90°) och höj och sänk den (från -30° till 65°) för optimal placering. VESA-hållaren kan svängas upp till 360° för stående eller liggande vy.

Skärmarmen har en stor tangentbordsbricka (449 x 207 mm) med gott om arbetsyta. Den utdragbara brickan (217 x 213 mm) har plats för musen till höger eller vänster. Vik undan skärmarmen när den inte används för att frigöra utrymme. Tangentbordsbrickan kan vikas ihop 90°.

Denna kompakta sitta/stå skärmarm kan monteras med klämma eller genomföring för trånga utrymmen, inklusive hörn.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Skapa en sitta/stå-arbetsstation i sjukvårdsmiljöer, bås eller kontor med begränsat utrymme
- Tillhandahåller en kostnadseffektiv lösning med klämma eller kabelgenomföring som monteringsalternativ för befintliga skrivbord
- Fungerar bra med hörnskrivbord av begränsat utrymme

Funktioner

- Förvandla ditt skrivbord till en ergonomisk arbetsstation med denna dubbla sitta/stå-skärmarm för upp till 24 tum bildskärmar (med en vikt på 8 kg).
- Höjdjustering av arbetsytan: 450 mm
- Skärmhållaren har en oberoende höjdjustering upp till 124 mm längs med stödskenan
- Justera skärmen för perfekt vy med -15° till +15° svängning och 0° till +30° lutning
- Visningsavstånd: 408,7 mm

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kabelhantering	Ja
# skärmar som stöds	2
Monteringsalternativ	Klämma för skrivbord & kabelhål
VESA-hålmönster	100x100 mm
	75x75 mm
Tjocklek på monteringsyta	Desk Clamp: Table Thickness 0.31 - 1.96 in. (8 - 50 mm)
	Grommet Clamp: Table Thickness 0.31 - 1.96 in. (8 - 50 mm)
	Table Hole for Grommet Mount: 0.33 - 2.55 in. (8.5 - 65 mm)

Prestanda

Allmänna specifikationer	Skärmarmens viktkapacitet: 8 kg
--------------------------	---------------------------------

Tangentbordsbrickans viktkapacitet med genomföringsmontering: 2,5 kg

Tangentbordsbrickans viktkapacitet med klämmontering: 1,5 kg

Maximal skärmstorlek	24"
Höjjustering	Ja
Lutning	+30° / 0°
Vridning/pivoting	+90° / -90°
Skärmrotation	360°

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Steel, Aluminum and Plastic
Produktlängd	37.0 in [94.0 cm]
Produktbredd	30.4 in [77.3 cm]
Produkthöjd	35.0 in [89.0 cm]
Produktvikt	26.5 lb [12.0 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	3.6 ft [1.1 m]
Package Width	16.1 in [41.0 cm]
Paketets höjd	8.2 in [20.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	35.3 lb [16.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Monitorarm
	1 - pelare
	1 - tangentbordsbricka

1 - hölje för tangentbordsbricka

1 - bas

2 - VESA-skärmmonteringar

1 - plastbricka

1 - metallbricka

1 - M8x65 mm-skruvar

1 - M8x20 mm-skruv

2 - M6x25 mm skruvar

4 - M6x12 mm-skruvar

5 - M6x10 mm-skruvar

8 - M4x10 mm-skruvar

4 - basskruvar

1 - 2,5 mm insexnyckel

1 - 5 mm insexnyckel

1 - 6 mm insexnyckel

1 - självhäftande remsa

1 - hylsnyckel

1 - basdyna

1 - basplatta

1 - Platta för kabelhål

4 - klämskruvar

1 - L-hylsa

1 - kläm- och skruvsats

2 - knoppar

2 - tvärstångsbrickor

2 - tvärstänger

1 - tvärstångshållare

1 - skruvnyckel

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.