

Convertisseur de Bureau Assis-Debout avec Plateau pour Clavier, Surface 35x21" - Poste Ergonomique de Bureau/Tablette à Hauteur Réglable - Peut Contenir 2 Écrans - Pré-Assemblé

N° de produit: ARMSTSLG



Grâce à ce convertisseur de bureau debout qui offre une surface de travail spacieuse, vous pouvez changer de position de travail facilement pour améliorer votre confort et votre productivité.

Vous pouvez passer en position assise ou debout d'une simple pression sur le levier, afin de conserver un niveau de mouvement équilibré. Le poste de travail comporte un bras à ressort pneumatique qui permet un réglage sans effort : vous relevez ou abaissez la plateforme en pressant simplement le levier. Vous pouvez régler le poste de travail debout à votre hauteur idéale, grâce à une plage de réglage de la hauteur de 399 mm.

Créez un espace de travail ergonomique à un prix largement inférieur à celui d'un poste de travail debout permanent. Il vous suffit de placer le convertisseur de bureau debout sur votre surface de travail existante (d'une profondeur minimale de 66 cm) pour profiter de tous les avantages d'un poste de travail debout réglable en hauteur.

Proposant une grande surface de travail de 89 cm (en largeur), ce poste de travail debout offre de nombreuses options d'installation, que ce soit avec un écran (jusqu'à 30") ou deux écrans (jusqu'à 24" chacun), et peut supporter un poids maximal de 12,7 kg.

Vous pouvez également utiliser le passe-câble et le matériel fourni pour fixer un bras d'écran au poste de travail. Il prend en charge de nombreux bras pour écran StarTech.com, tels que ARMDUAL et ARMSLIM.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Créez un poste de travail debout polyvalent adapté aux bureaux fermés, aux boxes, aux environnements professionnels et institutionnels ou aux bureaux à domicile
- Bénéficiez d'une solution économique qui améliore l'ergonomie en tirant parti des bureaux et surfaces de travail existants
- Fixez un bras d'écran au poste de travail, à l'aide du passe-câble et du matériel fourni

Spécifications techniques

- **CONVERTISSEUR DE BUREAU ASSIS DEBOUT** : Équipé d'un Ressort Pneumatique Contrôlé par Levier et d'une Hauteur Réglable en Douceur qui peut être verrouillée à n'importe quelle position entre 160 mm et 560 mm de la surface du bureau
- **PAS D'ASSEMBLAGE** : Transformez le bureau/tablette en un poste de travail assis-debout avec une grande surface de 90 x 53cm qui peut accueillir deux moniteurs de 24 pouces sur des supports standard ; nécessite une surface de 90 x 66cm, supporte 12,7kg
- **PLATEAU DE CLAVIER ROBUSTE** : La surface de 68 x 26,4cm et la capacité de poids de 2,26kg, peuvent convenir à un clavier et une souris de taille normale ; avec les outils inclus, il peut être ajusté à la position idéale de l'utilisateur
- **SUPPORT DE MONITEUR À ŒILLET** : Le convertisseur de bureau debout ergonomique avec matériel de montage à œillet est compatible avec les bras pour moniteur tels que ARMDUAL/ARMPIVOT/ARMSLIM pour supporter plusieurs écrans (poids total de 12,7kg)
- **GESTION DES CÂBLES** : Convertisseur de bureau debout avec plusieurs boucles de gestion de câbles intégrées pour assurer l'organisation des câbles ; capuchon de trou d'œillet avec un point d'entrée inclus pour une gestion de câbles supplémentaire

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Gestion de câbles	Oui
Options de fixation	Équerre de fixation par œillet

Performance

Spécifications	Plage de réglage en hauteur du poste de travail debout :
----------------	--

générales	399 mm
Capacité de Charge de la Surface de Travail	28.0 lb [12.7 kg]
Weight Capacity of Keyboard Tray	5.1 lb [2.3 kg]
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur maximale	22.0 in [560 mm]

Notes spéciales / Configuration

Remarque	La charge maximale du support pour clavier (66 cm x 25 cm) est de 2,3 kg.
----------	---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Keyboard Tray Width	26.8 in [680 mm]
Keyboard Tray Depth	10.4 in [265 mm]
Longueur du produit	26.2 in [66.6 cm]
Largeur du produit	35.4 in [90.0 cm]
Hauteur du produit	6.3 in [16.0 cm]
Poids du produit	39.8 lb [18.1 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	3.4 ft [1.0 m]
Package Width	31.7 in [80.6 cm]
Package Height	8.6 in [21.8 cm]
Poids brut	48.5 lb [22.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Poste de travail debout
-----------------------	-----------------------------

1 - Petite clé hexagonale

1 - Grande clé hexagonale

1 - Plaque de serrage

1 - Boulon M10 x 50 mm

1 - Boulon $\frac{3}{8}$ - 16 x 50 mm

1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis