

Zit Sta Bureau Converter met Toetsenbordlade, In Hoogte Verstelbaar Ergonomisch Ruim Bureau/Bureaublad (88 x 53cm), Geschikt voor 2 Monitors, Voorgemonteerd

Productcode: ARMSTSLG



Met deze zit-sta-bureau-converter, met een groot werkoppervlak, kunt u uw werkpositie gemakkelijk wijzigen, voor meer comfort en productiviteit.

Door de peddel iets in te drukken, kunt u eenvoudig uw positie veranderen en zo de juiste balans tussen zitten of staan vinden en behouden. Het workstation is uitgerust met een pneumatische veerarm die zorgt voor een moeiteloze beweging - u verhoogt of verlaagt het platform eenvoudig met behulp van de hendel. U kunt het stabureau precies aanpassen aan uw benodigde hoogte, dankzij een hoogteverstelbereik van 399 mm.

Creëer een ergonomische werkomgeving tegen een fractie van de kosten van een stabureau. Plaats eenvoudigweg de zit-sta-bureau-converter op uw bestaande werkoppervlak (minimum 66 cm diep), en profiteer van de voordelen van een in de hoogte instelbaar stabureau.

Met een groot 88,9 cm (breed) werkoppervlak, geeft het zit sta bureau u veel opstellingsmogelijkheden die twee monitoren dragen (tot 24" elk) of een monitor (tot 30"), met een genereuze max. belasting van 12,7 kg.

U kunt ook het doorvoergat en de geleverde hardware gebruiken om een monitorarm aan het workstation te bevestigen. Het ondersteunt vele StarTech.com monitorarmen inclusief ARMDUAL, ARMPIVOT en ARMSLIM.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Maak een zit-sta-werkstation met veelzijdige toepassingsmogelijkheden in kantoren, cubicles, zakelijke omgevingen, bedrijven en instellingen of in een thuishkantoor.
- Biedt een voordelige oplossing ter verbetering van de ergonomie door bestaande bureaus en werkbladen te gebruiken
- Bevestig een monitorarm aan het werkstation, met gebruik van het doorvoergat en de geleverde hardware

Eigenschappen

- **ZIT STA BUREAU CONVERTER:** Uitgerust met een pneumatische hefboomvering met soepel verstelbare hoogte die kan worden vergrendeld op elke positie tussen 160 mm en 560 mm van het bureauoppervlak
- **GEEN MONTAGE:** Converteer het bureaublad in een zit-sta werkplek met een groot 90 x 53cm oppervlak dat ruimte biedt voor twee 24" monitors op standaard steunen. Vereist 90 x 66cm oppervlak, max 12,7 kg
- **ROBUUSTE KEYBOARD TRAY:** Met een oppervlakte van 68 x 26,4cm en een draagvermogen van 2,2kg is er voldoende ruimte voor een full size toetsenbord en muis. Met het meegeleverde gereedschap kan de lade worden aangepast aan de ideale positie van de gebruiker
- **MONITOR MONTAGE MET DOORVOERTULE:** Ergonomische stand up bureau converter met meegeleverd bevestigingsmateriaal voor doorvoertules is compatibel met monitorarmen zoals ARMDUAL/ARMPIVOT/ARMSLIM om meerdere schermen te ondersteunen (totaal gewicht 12,7kg)
- **KABELMANAGEMENT:** Staand bureau converter met meervoudige geïntegreerde kabel management lussen om ervoor te zorgen dat kabels georganiseerd blijven. Doorvoertule kap met een opening voor extra kabel management

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Kabelbeheer	Ja
Montage-opties	Doorvoergatbeugel

Prestaties

Algemene specificaties	Hoogteverstellingsbereik van zit-sta-werkstation: 399 mm
Draagvermogen van	28.0 lb [12.7 kg]

het Werkoppervlak		
Weight Capacity of Keyboard Tray		5.1 lb [2.3 kg]
Hoogte verstelling		Ja
Maximumhoogte		22.0 in [560 mm]
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	De toetsenbordhouder (26,8" x 10,4") ondersteunt een gewicht van maximaal 2,3 kg.
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Keyboard Tray Width	26.8 in [680 mm]
	Keyboard Tray Depth	10.4 in [265 mm]
	Lengte product	26.2 in [66.6 cm]
	Breedte product	35.4 in [90.0 cm]
	Hoogte product	6.3 in [16.0 cm]
	Gewicht product	39.8 lb [18.1 kg]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	3.4 ft [1.0 m]
	Package Width	31.7 in [80.6 cm]
	Package Height	8.6 in [21.8 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	48.5 lb [22.0 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - zit-sta-werkstation

1 - kleine inbussleutel

1 - grote inbussleutel

1 - klemplaat

1 - M10 x 50 mm bout

1 - nr. 3/8 - 16 x 50 mm bout

1 - handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.