

Höj- och sänkbar skrivbordskonverterare - Stor 35" arbetsyta

Produkt ID: ARMSTSLG



Denna höj- och sänkbara skrivbordskonverterare har en stor arbetsyta så att du enkelt kan ändra din arbetsställning för att förbättra din bekvämlighet och produktivitet.

Med ett enkelt tryck på ett reglage kan du enkelt byta position till sittande eller stående för att hålla en balanserad rörelse. Arbetsstationen har en pneumatisk fjäderarm som ger enkel rörelse - du höjer eller sänker helt enkelt plattformen med spaken. Du kan justera ståskrivbordet till att passa dina exakta höjdkrav med ett höjjusteringsområde på 399 mm.

Skapa en ergonomisk arbetsplats till en bråkdel av kostnaden för ett ståskrivbord. Placera den höj- och sänkbara skrivbordskonverteraren på din befintliga arbetsyta (minst 66 cm djup) för att utnyttja fördelarna med ett höjjusterbart ståskrivbord.

Med sin stora arbetsyta, 88,9 cm bredd, erbjuder den höj- och sänkbara arbetsstationen dig gott om installationsalternativ, stöd för två skärmar (upp till 24" vardera) eller en skärm (upp till 30") med en generös viktkapacitet på 12,7 kg.

Du kan även använda genomföringshålet och medföljande hårdvara för att montera en skärmarm på arbetsstationen. Stöd för många StarTech.com skärmarmar inklusive ARMDUAL, ARMPIVOT och ARMSLIM.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Skapa en mångsidig höj- och sänkbar arbetsstation för olika tillämpningar i kontorslandskap, företagsmiljöer, myndighetsmiljöer och hemmakontor
- En kostnadseffektiv lösning för att förbättra ergonomin genom att utnyttja befintliga skrivbord och arbetsytor
- Montera en skärmarm på arbetsstationen med hjälp av genomföringshålet och medföljande hårdvara

Funktioner

- Förvandla ditt arbetsbord till en bekväm höj- och sänkbar arbetsstation
- Hävarmsstyrd pneumatisk fjäder för enkel höjdinställning (max höjjusteringsområde: 40 cm)
- Kompatibel med många av StarTech.com:s genomföringsmonterade armar för enskilda och dubbla skärmar, inklusive: ARMDUAL, ARMPIVOT och ARMSLIM (säljs separat)
- Rörelse rakt upp och ner ger en stabil arbetsstation inom ett litet utrymme
- Justerbar belastning med motbalansfunktion

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kabelhantering	Ja
Monteringsalternativ	Genomföringsmontering

Prestanda

Allmänna specifikationer	Arbetsstationens höjjusteringsområde: 399 mm
Arbetsytans viktkapacitet	28.0 lb [12.7 kg]
Weight Capacity of Keyboard Tray	5.1 lb [2.3 kg]
Höjjustering	Ja
Maximal höjd	22.0 in [560 mm]

Särskilda anmärkningar/krav

Obs. Tangentbordsbrickan (68 x 26,4 cm) har en viktkapacitet på 2,3 kg.

Utseende

Färg	Svart
Keyboard Tray Width	26.8 in [680 mm]
Keyboard Tray Depth	10.4 in [265 mm]
Produktlängd	26.2 in [66.6 cm]
Produktbredd	35.4 in [90.0 cm]
Produkthöjd	6.3 in [16.0 cm]
Produktvikt	39.8 lb [18.1 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	3.4 ft [1.0 m]
Package Width	31.7 in [80.6 cm]
Paketets höjd	8.6 in [21.8 cm]
Fraktvikt (förpackning)	48.5 lb [22.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - höj- och sänkbar arbetsstation
	1 - liten insexnyckel
	1 - stor insexnyckel
	1 - platta till klämma
	1 - M10 x 50 mm bult
	1 - #3/8 - 16 x 50 mm bult
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.