

Braccio per triplo monitor VESA fino a 27" (8Kg) - Supporto monitor scrivania ergonomico - Staffa per monitor articolata regolabile in altezza - Inclinazione/Rotazione dello schermo

ID prodotto: ARMTRIO



Grazie a questa staffa per tre monitor con montaggio a scrivania è possibile creare una workstation ergonomica e liberare spazio prezioso sulla scrivania. Consente di montare fino a tre monitor per computer (fino a 27" ciascuno) e creare una disposizione a 360° per ottimizzare la produttività.

La produttività aumenta e il lavoro è più agevole grazie alla configurazione multischermo. Il supporto è in grado di sostenere tre display, ciascuno con dimensione compresa tra 13" e 27", e consente di regolare la loro posizione con possibilità di rotazione a 360° e inclinazione a +30°/-30° per ognuno di essi.

Consente di ruotare lo schermo orizzontalmente o verticalmente per personalizzare lo spazio di lavoro. È possibile disporre tre display in posizione orizzontale per creare un effetto a 360° o in stile cabina di pilotaggio, per una visualizzazione più pratica. Questo tipo di configurazione è ideale per modificare video e foto o per lavorare con più documenti contemporaneamente. Per un ambiente adatto alla codifica e alla progettazione Web, è possibile scegliere un altro tipo di configurazione, ad esempio con il monitor centrale disposto orizzontalmente e quelli esterni in posizione verticale.

L'altezza dei display può essere regolata senza l'impiego di utensili. Basta ruotare la manopola di regolazione per fissare l'altezza dei monitor, mantenendoli tutti allo stesso livello.

Realizzato in acciaio robusto e durevole, questo supporto con attacco VESA sostiene in tutta sicurezza tre diversi monitor per computer fino a 27", con una capacità di carico fino a 8 kg per monitor. È compatibile con i monitor con attacco VESA (75x75, 100x100).

Il montaggio della staffa per tre monitor è molto facile grazie al morsetto da scrivania o al morsetto di montaggio passacavo incluso e ai fermi di gestione cavi forniti in dotazione.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di migliorare l'ergonomia della workstation in ambienti commerciali, aziendali e di uffici domestici
- Creazione di una configurazione a tre monitor con montaggio a scrivania o morsetto di montaggio passacavo
- Ideale per i servizi di assistenza clienti, le analisi finanziarie, la progettazione web, il gaming, la modifica di foto e molte altre applicazioni

Caratteristiche

- **SUPPORTO TRIPLO PER MONITOR DA 27"**: Supporto multi monitor da tavolo in acciaio pesante compatibile VESA 75x75 o 100x100mm, supporta 3 schermi fino a 27 pollici (8kg) per schermo con snodo e regolazione dell'altezza
- **AMPIA GAMMA DI MOVIMENTO**: Aumenta il comfort ergonomico con un'inclinazione e una rotazione di +/-30° e 360°; Triplo braccio articolato per monitor LCD/LED con microregolazione individuale dell'altezza per l'allineamento dello schermo
- **TRE MONITOR AFFIANCATI**: I display destro e sinistro possono essere posizionati lungo i loro bracci da 34cm che possono orientarsi a +30° verso l'utente; Regolazione sincronizzata dell'altezza lungo l'asta da 44cm (strumenti inclusi)
- **INSTALLAZIONE FLESSIBILE**: Fissa tre monitor a una scrivania a mano con il morsetto per scrivania (C-clamp) o il supporto per grommet (10-80mm)
- **GESTIONE DEI CAVI**: Braccio per triplo monitor da scrivania con clip di gestione dei cavi preinstallate e regolabili incorporate sul palo e sui bracci del monitor per tenere in ordine il tuo spazio di lavoro al computer

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	No
Gestione cavi	Sì

Articolazione	Sì
N. di display supportati	3
Opzioni di montaggio	Scrivania e morsetto passacavo
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm 100x100 mm
Spessore della superficie di montaggio	Morsetto da scrivania: spessore tavolo 10 - 80 mm Morsetto passacavo: spessore tavolo 10 - 80 mm Foro per morsetto di montaggio passacavo: 10,5 - 50 mm

Prestazioni

Capacità di carico	17.6 lb [8 kg]
Dimensioni minime display	13"
Dimensioni massime del display	27"
Regolazione dell'altezza	Sì
Altezza massima	14.3 in [363 mm]
Massima estensione del braccio	55.6 in [1412 mm]
Inclinazione	+ 30° / - 30°
Rotazione del display	360°

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	4.3 in [11 cm]
Larghezza prodotto	55.6 in [141.2 cm]
Altezza prodotto	21.6 in [54.8 cm]
Peso prodotto	13.6 lb [6.2 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	11.1 in [28.3 cm]
Package Width	25.7 in [65.3 cm]
Package Height	5.0 in [12.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	16.5 lb [7.5 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - staffa sinistra del monitor
	1 - staffa destra del monitor
	1 - traversa
	2 - cappucci staffa
	1 - palo
	1 - Morsetto per scrivania
	2 - cappucci terminali
	2 - attacchi per monitor VESA
	1 - collare passacavo
	1 - Piastra per anello di tenuta
	5 - piedini in gomma
	4 - morsetti per la gestione dei cavi
	2 - viti ad alette
	1 - chiave a brugola da 3 mm
	1 - chiave a brugola da 5 mm
	12 - viti M4x14 mm

12 - viti M5x14 mm

12 - Guarnizioni

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.