

Triple Monitor Arm, Ergonomische VESA Monitor Beugel voor 3 Schermen tot 27",
Scharnierend en in Hoogte Verstelbaar langs Verticale Arm,
Kantelen/Zwenken/Roteren, Bureauklem/Doorvoertule

Productcode: ARMTRIO



Creëer het ultieme ergonomische werkstation en maak ruimte vrij op uw bureau met deze aan een bureau te bevestigen drievoudige monitor arm. U kunt drie computerschermen (elk tot 27 inch) installeren en een surround sound omgeving creëren voor maximale productiviteit.

Vergroot uw productiviteit en werk comfortabel met een configuratie met meerdere schermen. De drievoudige monitor arm ondersteunt drie schermen, van elk 13" tot 27". Verander de positie van uw schermen met 360° rotatie en + 30°/-30° kantelen voor elk scherm.

Kies een liggend of staand schermformaat afhankelijk van uw werkomgeving. U kunt drie schermen in liggend formaat installeren om een gebogen 'surround effect' of cockpit te creëren voor een comfortabele weergave. Deze configuratie is ideaal voor het bewerken van video's of foto's of het werken met meerdere documenten. Voor applicaties zoals webdesign of codering, kunt u een andere configuratie kiezen, bijvoorbeeld het middelste scherm in liggend formaat en de twee buitenste schermen in staand formaat.

Pas de schermhoogte zonder gereedschap aan. Om de schermhoogte aan te passen, hoeft u alleen de verstelknop te verdraaien, waardoor alle drie schermen op dezelfde hoogte blijven.

Deze voor VESA-montage geschikte monitor standaard voor drie schermen is gemaakt van sterk en duurzaam staal en ondersteunt drie aparte computerschermen tot 27", met een gewicht tot 8 kg per scherm. De drievoudige monitor arm werkt met voor VESA-montage geschikte schermen (75x75, 100x100).

De drievoudige monitor arm kan eenvoudig worden geïnstalleerd met de meegeleverde bureauklem of doorvoergatbevestiging. Bovendien worden kabelbeheerklemmen meegeleverd.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Verbeter de ergonomie van werkstations in commerciële en zakelijke omgevingen en in uw thuishkantoor
- Maak een configuratie met drie schermen met een bureauklem of doorvoergatbevestiging
- Ideaal voor klantenservice, financiële analyses, webdesign, gaming, bewerken van foto's en nog vele andere toepassingen

Eigenschappen

- **TRIPLE 27 INCH MONITORBEUGEL:** VESA 75x75 of 100x100mm compatible robuuste stalen desktop multi-monitorsteun voor 3 schermen tot 27" (8kg) per scherm met scharnier- en hoogteverstelling
- **GROOT BEWEGINGSBEREIK:** Verhoog ergonomisch comfort met +/-30° kantelen, draaien en 360° roteren. Drievoudige scharnierende LCD/LED monitorbeugel met individuele instelling voor extra precieze schermuitlijning.
- **DRIE MONITORS NAAST ELKAAR:** Linker & rechter schermen kunnen worden geplaatst langs hun 13,4" verticale armen die naar de gebruiker toe kunnen worden gedraaid tot +30°. Gesynchroniseerde hoogteverstelling langs de 44cm hoge verticale arm (gereedschap inbegrepen)
- **FLEXIBELE INSTALLATIE:** bevestig drie monitoren met de hand aan een bureau met de bureauklem (C-klem) of de doorvoertulebevestiging (10-80 mm)
- **KABELBEHEER:** Drievoudige bureau monitorarm met ingebouwde en verstelbare kabelbeheerclips op de verticale arm en monitorarmen om uw computerwerkruimte netjes te houden

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Wandmonteerbaar	Nee
Kabelbeheer	Ja
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde	3

schermen

Montage-opties	Doorvoer, Klem
VESA gatenpatroon(/-patron en)	75x75 mm 100x100 mm
Dikte bevestigingsoppervlak	Bureauklem: Dikte tafel 10 - 80 mm Doorvoergatklem: Dikte tafel 10 - 80 mm Tafelgat voor doorvoergat-bevestiging: 10,5 - 50 mm

Prestaties

Draagvermogen	17.6 lb [8 kg]
Minimale schermgrootte	13"
Maximale schermgrootte	27"
Hoogte verstelling	Ja
Maximumhoogte	14.3 in [363 mm]
Maximale armverlenging	55.6 in [1412 mm]
Kantelen	+ 30° / - 30°
Schermmrotatie	360°

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Lengte product	4.3 in [11 cm]
Breedte product	55.6 in [141.2 cm]
Hoogte product	21.6 in [54.8 cm]
Gewicht product	13.6 lb [6.2 kg]

Verpakkingsinform

atie

Verpakkingaantal	1
Lengte Verpakking	11.1 in [28.3 cm]
Package Width	25.7 in [65.3 cm]
Package Height	5.0 in [12.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	16.5 lb [7.5 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - linker monitor arm
	1 - rechter monitor arm
	1 - dwarsbalk
	2 - armdoppen
	1 - stang
	1 - Bureauklem
	2 - Einddoppen
	2 - VESA monitor bevestiging
	1 - doorvoetgatkraag
	1 - doorvoergat plaat
	5 - Anti-slip pads
	4 - kabelbeheerklemmen
	2 - duimschroeven
	1 - 3 mm inbussleutel
	1 - 5 mm inbussleutel
	12 - M4x14 mm schroeven
	12 - M5x14 mm schroeven

12 - onderleggingen

1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.