

Skrivbordsmonterad trippel monitorarm - ledad

Produkt ID: ARMTRIO



Skapa den ultimata ergonomiska arbetsplatsen och frigör skrivbordsyta med denna monitorarm för tre bildskärmar. Du kan ha tre datorskärmar (vardera upp till 27") och skapa en surroundkonfiguration för att maximera produktiviteten.

Förbättra din produktivitet och arbeta bekvämt med flera skärmar. Monitorarmen stöder tre skärmar på vardera 13 till 27 tum. Justera dina skärmars position med 360° rotation och +30°/ -30° lutning för varje skärm.

Välj mellan landskap- eller porträtt-läge för att anpassa din arbetsyta. Du kan ha tre skärmar i landskapsläge för att skapa en böjd surroundkänsla eller "cockpit" för bekväm visning. Denna konfiguration är idealisk för redigering av video eller foton eller arbeta med flera dokument samtidigt. För andra tillämpningar, som till exempel webbdesign eller kodning, kan du välja en annan konfiguration, till exempel med den mellersta skärmen i landskapsläge och de yttersta skärmarna i porträttiläge.

Du kan justera skärmhöjden utan verktyg. Du vrider helt enkelt på justeringsknoppen för att justera skärmhöjden så att alla skärmarna har samma höjd.

Det VESA-skärmstativet är tillverkat av starkt och hållbart stål och stöder tre olika datorskärmar på upp till 27 tum, med en viktkapacitet på upp till 8 kg för varje skärm. Skärmstativet för tre bildskärmar fungerar med VESA-monterade skärmar (75 x 75, 100 x 100).

Monitorarmen för tre bildskärmar är enkel att konfigurera med hjälp av den medföljande skrivbordsklämman eller kabelhålsklämman och levereras även med kabelhanteringsklämmor.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Förbättra ergonomin vid arbetsstationen i kommersiella miljöer eller på företaget eller hemmakontoret
- Skapa en installation med tre bildskärmar med hjälp av skrivbordsfästet eller kabelhålsklämman
- Idealisk för servicesituationer, finansiell analys, webbdesign, spelande, fotoredigering och mycket mer

Funktioner

- Spara utrymme genom att montera tre VESA-bildskärmar upp till 27 tum vardera
- Ledade armar med mikrojustering låter dig skapa en surroundkänsla
- Konstruktion i solitt stål med viktkapacitet på 8 kg per skärm
- Liggande till stående-skärmrotation (för användning i stående position stödjer fästet ultrabreda skärmar med maximal bredd på 28,7 tum/72,9 cm)
- Optimal visning med 360 graders rotation, +30/-30 graders lutning

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Väggmonterbar	Nej
Kabelhantering	Ja
Ledad	Ja
# skärmar som stöds	3
Monteringsalternativ	Klämma för skrivbord & kabelhåll
VESA-hålmönster	75x75 mm
	100x100 mm
Tjocklek på	Skrivbordsklämma: Bordstjocklek 10-88 mm

monteringsyta

Stativklämma: Bordstjocklek 10-88 mm

Hål för montering av stativ: 10,5-50 mm

Prestanda

Viktkapacitet	17.6 lb [8 kg]
Minsta displaystorlek	13"
Maximal skärmstorlek	27"
Höjdjustering	Ja
Maximal höjd	14.3 in [363 mm]
Maximal armförlängning	55.6 in [1412 mm]
Lutning	+ 30° / - 30°
Skärmrotation	360°

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	4.3 in [11 cm]
Produktbredd	55.6 in [141.2 cm]
Produkthöjd	21.6 in [54.8 cm]
Produktvikt	13.6 lb [6.2 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	11.1 in [28.3 cm]
Package Width	25.7 in [65.3 cm]
Paketets höjd	5.0 in [12.7 cm]
Fraktvikt (förpackning)	16.5 lb [7.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - vänster monitorarm
-----------------	------------------------

- 1 - höger monitorarm
- 1 - tvärstång
- 2 - armlock
- 1 - pelare
- 1 - Skrivbordsklämma
- 2 - ändlock
- 2 - VESA-skärmmonteringar
- 1 - kabelhålskrage
- 1 - Platta för kabelhåll
- 5 - gummidynor
- 4 - klämmor för kabelhantering
- 2 - tumskruvar
- 1 - 3 mm insexnyckel
- 1 - 5 mm insexnyckel
- 12 - M4x14 mm skruvar
- 12 - M5x14 mm skruvar
- 12 - Brickor
- 1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.