

Support de Bureau pour Ordinateur Portable - Bras Articulé PC Portable ou Écran 34"(15kg) - Support VESA - Plateau Ordinateur Portable et Notebook Réglable - Fixation Pince Bureau

Nº de produit: ARMUNONB1



Ce support de bureau pour ordinateur portable vous permet de soulever votre ordinateur portable de votre bureau et de le positionner de façon à améliorer l'ergonomie et la productivité. Vous pouvez également fixer un écran allant jusqu'à 34 pouces (16:9 ou 21:9). Le bras pour ordinateur portable/écran peut soutenir un poids allant jusqu'à 8 kg. Il est également doté d'un système de passe-câbles, d'un réglage de la hauteur sans effort à l'aide d'un ressort le long du poteau de 30 cm, tout en pouvant atteindre une hauteur de 56 cm par rapport à la surface du bureau.

Le plateau offre une surface de 32 x 24 cm pour supporter votre ordinateur portable jusqu'à 8 kg, et il est entièrement réglable en fonction de votre angle de vue et de votre hauteur. Lorsque vous n'utilisez pas ce bras comme support d'ordinateur portable, vous pouvez fixer des écrans allant jusqu'à 34 pouces.

Le support VESA offre une gamme complète de mouvements qui s'adaptent à vos besoins en matière d'installation et d'ergonomie. Si vous l'utilisez comme support pour votre ordinateur portable, vous aurez besoin d'un maintien supplémentaire dans les positions plus inclinées (non inclus).

Ce support d'écran à mouvement complet permet d'étendre, d'incliner et de pivoter votre écran et ordinateur portable sur plusieurs axes. Il est doté d'ajustements en hauteur assistés par des ressorts pour un positionnement sans effort. Ainsi, créer un environnement ergonomique sur mesure devient un véritable jeu d'enfant.

Le bras pour l'écran est adapté aux environnements de travail réduits comme les box. Il vous fournit ce dont vous avez besoin tout en libérant de l'espace.

Installez ce bras d'ordinateur portable/écran le long de votre bureau, de votre table ou de votre comptoir à l'aide de la fixation en C qui peut être resserrée manuellement. Il prend également en charge les bureaux d'une épaisseur maximale de 8,5 cm.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **BRAS DE BUREAU POUR ORDINATEUR PORTABLE:** fixez le PC avec le support d'écran et le plateau ventilé (pour un PC de 32x24cm) qui supporte max 8kg; 2 supports (25 mm) soutiennent le PC lorsqu'il est incliné; vous pouvez aussi l'utiliser comme support d'écran
- **SUPPORT POUR ÉCRAN DE 34 POUCES :** compatible VESA 75x75 mm/100x100 mm, ce support d'écran en aluminium robuste peut soutenir un grand écran de 34 pouces(16:9) ou un écran ultra-large de 34 pouces(21:9) jusqu'à 8 kg et offre un large éventail de mouvements
- **LIBERTÉ DE MOUVEMENT TOTALE :** ce support d'écran offre une inclinaison de -85/+90°, un pivotement de -90/+90° et une rotation de -180/+180°(portrait/paysage), rotation du bras, 360°, Support optionel (non inclus) pour PC portable
- **RÉGLAGES MANUELS FACILES :** support PC monté sur le bureau et bras réglable 35cm par pression d'une touche à l'aide d'un ressort ; hauteur réglable manuellement le long du poteau de 31cm ; hauteur max 55cm à partir de la surface du bureau, outils inclus
- **INSTALLATION FLEXIBLE :** support interchangeable en C à serré manuellement sur un bureau/table (10 mm-85 mm), inclut des outils pour ajuster la tension d'articulation, patins en caoutchouc en option pour le support plateau PC afin d'éviter les éraflures

Matériel

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Politique de garantie | 5 Years |
| Fixation sur le mur | Non |
| Outils Inclus | Oui |
| Bras articulé | Oui |
| Nombre d'écrans pris en charge | 1 |
| Options de fixation | Étau de serrement |

Trous de fixation VESA 75x75 mm

100x100 mm

Épaisseur de la surface de fixation Attache pour bureau : épaisseur maximale de la table de 85 mm (3,3 po)

Performance

Capacité de poids 17.6 lb [8 kg]

Taille maximale de l'écran 34" (16:9)

34" (21:9)

Extension maximale du bras 22.4 in [570 mm]

Laptop Arm Extension 22.4 in [570 mm]

Inclinaison -85° / +90°

Inclinaison du support d'ordinateur portable 90° tilt from horizontal to vertical

Rotatif/pivotant -180°/+180°

Rotation de l'écran 360°

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Aluminium

Largeur interne 12.6 in [320 mm]

Hauteur interne 9.5 in [242 mm]

Longueur du produit 12.6 in [32.0 cm]

Largeur du produit 22.4 in [57.0 cm]

Hauteur du produit 12.2 in [31.0 cm]

Poids du produit 10.3 lb [4.6 kg]

Informations
d'emballage

| | |
|---------------------|-------------------|
| Quantité par paquet | 1 |
| Longueur du Paquet | 10.4 in [26.5 cm] |
| Largeur du Paquet | 19.0 in [48.2 cm] |
| Hauteur du Paquet | 6.1 in [15.5 cm] |
| Poids brut | 10.5 lb [4.8 kg] |

Contenu du paquet

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Inclus dans le paquet | 1 - Montage sur poteau |
| | 1 - Ensemble de bras à ressort |
| | 1 - Bras pivotant |
| | 1 - Support pour ordinateur portable |
| | 2 - Clips de gestion des câbles |
| | 1 - Assemblage avec vis M6 x 25 mm |
| | 1 - Capuchon décoratif |
| | 1 - Clé hexagonale 3 mm |
| | 1 - Clé hexagonale de 5 mm avec tournevis |
| | 1 - Clé |
| | 4 - Vis M5 x 12 mm |
| | 4 - Écrous M5 |
| | 4 - Coussinets en caoutchouc |

Informations de
garantie

| | |
|----------|-------|
| Warranty | 5 Ans |
|----------|-------|

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis