

Supporto per PC portatile o monitor singolo da 34" (8Kg) articolato - Staffa per ripiano per laptop - Braccio porta monitor/notebook ergonomico

ID prodotto: ARMUNONB1



Questa staffa per computer laptop con montaggio a scrivania consente di sollevare il computer laptop al di sopra della scrivania e di posizionarlo in modo da aumentare l'ergonomia e la produttività. In alternativa, è possibile montare un monitor fino a 34" (16:9 o 21:9). La staffa per computer laptop/monitor supporta fino a 8 kg di peso e dispone di sistema di gestione cavi, dispositivo a molla di regolazione dell'altezza lungo l'asta di 31 cm ed estensione fino a un'altezza totale di 55 cm dalla superficie della scrivania.

Il vassoio per computer laptop offre una superficie di 32 cm x 24 cm in grado di sostenere un carico fino 8 kg ed è completamente regolabile in base all'angolo di visione e all'altezza. Se non si utilizza la staffa come supporto per computer laptop, è possibile montare monitor fino a 34".

L'attacco VESA consente un ampio raggio di movimento in base alle proprie esigenze di configurazione ed ergonomia. Quando viene utilizzato come supporto per notebook, sono necessari dispositivi di sicurezza aggiuntivi (non inclusi) a un'angolazione più accentuata.

Questa staffa per monitor completamente articolabile consente di estendere, inclinare e ruotare lateralmente il monitor e il laptop con un ampio raggio di movimento su più assi, con dispositivo a molla di regolazione dell'altezza per un posizionamento senza sforzo. Grazie ad esso, è possibile creare con facilità un ambiente di lavoro ergonomico su misura per le esigenze specifiche.

La staffa per monitor è perfetta per gli ambienti di lavoro di dimensioni più ridotte, ad esempio per i cubicoli, poiché fornisce tutto il necessario in uno spazio minore.

La staffa per laptop/monitor può essere installata lungo il bordo della scrivania, del tavolo o del piano di lavoro utilizzando il morsetto a vite serrabile a mano. Supporta scrivanie fino a 8,5 cm di spessore.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

### Caratteristiche

- STAFFA PER COMPUTER LAPTOP CON MONTAGGIO A SCRIVANIA: staffa per monitor e vassoio per computer laptop di facile montaggio; vassoio ventilato di 32 x 24 cm capacità di carico fino a 8 kg; 2 sporgenze per sostenere il computer laptop in posizione inclinata
- SUPPORTO PER MONITOR DA 34": braccio per monitor singolo in alluminio ad alta resistenza, con attacco VESA 75x75mm/100x100mm, in grado di supportare un ampio display da 34" (16:9) o un display UltraWide da 34" (21:9); ampio raggio di movimento
- AMPIO RAGGIO DI MOVIMENTO: questa staffa orientabile per monitor con vassoio per computer laptop offre un'inclinazione verticale di -85/+90°, spostamento laterale di -90/+90° e rotazione di -180/+180° (orientamento verticale/orizzontale); rotazione della staffa di 360° il notebook necessita di dispositivi di sicurezza aggiuntivi (non inclusi) a un'angolazione più accentuata
- FACILE REGOLAZIONE MANUALE: supporto per computer laptop ergonomico e staffa con dispositivo a molla per la regolazione dell'altezza in un intervallo di 35 cm; altezza regolabile a mano lungo l'asta di 31 cm; altezza massima di 55 cm dalla superficie della scrivania; accessori in dotazione
- INSTALLAZIONE FLESSIBILE: morsetto a vite intercambiabile che può essere serrato a mano sul tavolo/scrivania (spessore 10-85 mm); sono inclusi gli attrezzi per regolare la tensione di articolazione; cuscinetti in gomma opzionali per il vassoio per notebook

---

### Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	No
Strumenti Inclusi	Sì
Articolazione	Sì
N. di display supportati	1
Opzioni di montaggio	Morsetto per scrivania
Modello(i) di fori VESA	75x75 mm

100x100 mm

Spessore della Morsetto da scrivania: spessore massimo del tavolo di  
superficie di montaggio 85 mm

---

Prestazioni

Capacità di carico 17.6 lb [8 kg]

Dimensioni massime 34" (16:9)  
del display

34" (21:9)

Massima estensione del 22.4 in [570 mm]  
braccio

Laptop Arm Extension 22.4 in [570 mm]

Inclinazione -85° / +90°

Inclinazione del vassoio 90° tilt from horizontal to vertical  
per laptop

Orientamento/rotazion -180°/+180°  
e

Rotazione del display 360°

---

Caratteristiche  
fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Alluminio

Larghezza interna 12.6 in [320 mm]

Altezza interna 9.5 in [242 mm]

Lunghezza prodotto 12.6 in [32.0 cm]

Larghezza prodotto 22.4 in [57.0 cm]

Altezza prodotto 12.2 in [31.0 cm]

Peso prodotto 10.3 lb [4.6 kg]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	10.4 in [26.5 cm]
Larghezza del Pacco	19.0 in [48.2 cm]
Altezza del Pacco	6.1 in [15.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	10.5 lb [4.8 kg]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	1 - Gruppo asta
	1 - Gruppo staffa a molla
	1 - Braccio orientabile
	1 - Vassoio per laptop
	2 - Morsetto per cavi
	1 - Gruppo viti M6 x 25 mm
	1 - Copertura decorativa
	1 - Chiave a brugola da 3 mm
	1 - Chiave a brugola da 5 mm con cacciavite
	1 - Chiave
	4 - Viti M5 x 12 mm
	4 - Dadi ingabbiati M5
	4 - Piedini in gomma

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty	5 Anni
----------	--------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.