

Muurbeugel voor VESA monitor of platte tv - aluminium

Productcode: ARMWALL



Monteer uw computerscherm of platte tv aan de wand om ruimte op uw bureau of tafel vrij te maken. Deze aan de wand monteerbare monitor beugel ondersteunt schermen tot 27 inch. Hij draait en kantelt en biedt zo de flexibiliteit om precies de juiste schermhoek in te stellen.

Met deze muurbeugel kunt u ruimte op uw bureau of tafel besparen, door een computerscherm of LED / LCD tv van 13 tot 27 inch (330 tot 686 mm) en een gewicht tot 15 kg veilig te monteren. De muurbeugel is ideaal voor vele verschillende toepassingen, inclusief vergaderruimtes, zorg- of financiële instellingen en is ook prima geschikt voor kantoren of werkruimtes met een wand of muur.

De aan de wand monteerbare monitorbeugel maakt het gemakkelijk om uw schermstand te veranderen, zodat u comfortabeler kunt werken. De beugel draait $+45^{\circ}$ / -45° , waardoor u uw scherm gemakkelijk naar links of rechts kunt verplaatsen. Deze muurbeugel kantelt ook $+45^{\circ}$ / -45° , zodat u uw schermhoek omhoog of omlaag kunt veranderen.

De aluminium muurbeugel is voorzien van een inhaaksysteem voor eenvoudige installatie. Om uw werkplek netjes te houden, wordt bij de monitorbeugel een kabelklem geleverd waarmee u de kabels netjes buiten het zicht kunt houden.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Maak bureau- of tafelruimte vrij, b.v. in zakelijke, commerciële, industriële of kantooromgevingen
- Monteer een computerscherm of platte tv aan de wand, b.v. in vergaderruimtes, zorg- of financiële instellingen
- Ideaal in kantoren en op werkplekken met een wand of muur
- Maak ruimte vrij en werk comfortabeler in thuishkantoren

Eigenschappen

- Monteer uw beeldscherm of platte tv aan de wand om ruimte te besparen en uw scherm gemakkelijk met anderen te delen
- Draait +45° / -45° voor een flexibele kijkhoek
- Kantelt tot +45° / - 45°, zodat u uw kijkhoek eenvoudig kunt instellen
- Eenvoudige installatie met inhaaksysteem
- Kabelbeheer

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Kabelbeheer	Ja
Scharnierend	Nee
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Wandmonteerbaar
VESA gatenpatroon(/-patronen)	50x50
	75x75 mm
	100x100 mm

Prestaties

Draagvermogen	33.1 lb [15 kg]
Minimale schermgrootte	13"

Maximale schermgrootte	34"
Past op curved scherm	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Hoogte verstelling	Nee
Kantelen	+ 45° / - 45°
Zwenken / draaien	+45° / -45°
Schermmrotatie	0°

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	4.5 in [11.5 cm]
Breedte product	4.5 in [11.5 cm]
Hoogte product	2.1 in [5.4 cm]
Gewicht product	9.6 oz [272.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	4.9 in [12.4 cm]
Package Width	5.3 in [13.5 cm]
Package Height	2.5 in [6.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	14.9 oz [422.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - monitor arm
-------------	-----------------

1 - inbussleutel

1 - sleutel

4 - M4x14 mm schroeven

4 - M5x14 mm schroeven

4 - Onderlegringen

2 - Schroeven

2 - wandschroeven

1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.