

Väggmonterad monitorarm - dubbelt vridbar

Produkt ID: ARMWALLDS



Väggmontera din datorskärm eller platt-TV för att frigöra yta på skrivbordet eller bordet. Denna väggmonterade monitorarm stöder plattskärmar på upp till 27" och ger armförlängning på 382 mm för optimal skärmjustering. Den pivoterande armen kan vridas $\pm 90^\circ$ plus lutas och roteras för att ge maximal flexibilitet.

Denna monitorarm hjälper dig spara plats på skrivbordet eller bordet genom att låta dig säkert montera en datorskärm eller LED/LCD TV från 13" till 27" (330 till 686 mm) och upp till 15 kg. Den är idealisk för många olika applikationer, inklusive företags-, vård- och finansmiljöer där du kanske vill dela skärmen med patienter, klienter, eller andra besökare. Den väggmonterade monitorarmen fungerar också bra i kontorsmiljöer eller arbetsplatser som är mot en vägg.

Monitorarmen kan förlängas 381 mm för att enkelt kunna ändra skärmens position så att du kan arbeta bekvämare eller dela skärmen med andra. Den dubbelt vridbara armen kan vridas $\pm 90^\circ$ för att enkelt kunna flytta skärmen till höger eller vänster och dela skärmen med maximal flexibilitet. Den kan lutas $\pm 70^\circ$ för enkel justering upp eller ner för att dela skärmen när du samarbetar med andra.

Den väggmonterade monitorarmen i aluminium har en väggplatta som skjuts in för enkel installation. För att hålla arbetsytan fri från stök har monitorarmen även en kabelklämma som håller kablarna ur synhåll.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Frigör skrivbordsyta i företags-, butiks-, industri- eller kontorsmiljöer
- Dela skärmen med klienter för enkelt samarbete i kontorsmiljöer som till exempel inom sjukvård, finans eller mäklari
- Skapa utrymme i hemmakontoret

Funktioner

- Montera din skärm eller platt-TV på en vägg för att spara yta och enkelt dela din skärm
- Stöder en skärm på 13"-27" och upp till 15 kg
- Arm kan förlängas 382 mm
- Pivoterande arm med vridning +- 90° för att ge maximal flexibilitet
- Lutas +- 70° för enkel justering upp eller ner
- Enkel installation med väggplatta som skjuts in
- Stöder VESA-kompatibla skärmar: 75x75, 100x100
- Kabelhantering

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
Kabelhantering	Ja
Ledad	Ja
# skärmar som stöds	1
Monteringsalternativ	Väggmontering
VESA-hålmönster	75x75 mm
	100x100 mm

Prestanda

Viktkapacitet	33.1 lb [15 kg]
Minsta displaystorlek	13"

Maximal skärmstorlek	34"
Passar välvd skärm	Ja
Höjdjustering	Nej
Maximal armförlängning	15.0 in [382 mm]
Lutning	+70° / - 70°
Vridning/pivotering	+90° / -90°
Skärmrotation	0°

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Aluminium
Produktlängd	15.7 in [40 cm]
Produktbredd	4.7 in [12 cm]
Produkthöjd	4.7 in [12 cm]
Produktvikt	33.5 oz [948 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.0 in [15.3 cm]
Package Width	9.3 in [23.6 cm]
Paketets höjd	2.4 in [6.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.4 lb [1.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - monitorarm
	1 - monteringsplatta
	1 - 2,5 mm insexnyckel

1 - 4 mm insexnyckel

1 - 5 mm insexnyckel

1 - paket med skruv

4 - M4x14 mm skruvar

4 - M5x14 mm skruvar

2 - Skruvar

2 - väggskruvar

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.