

Support Mural pour Écran PC jusqu'à 27"(15kg) - Bras Double Pivot de 52 cm - Premium

N° de produit: ARMWALLDSLP



Libérez de l'espace grâce à ce bras d'écran à montage mural et profitez d'un angle de vue optimal grâce au long bras d'extension à double pivot. Son design haut de gamme garantit un mouvement fluide et sans effort et facilite le repositionnement de votre écran, vous permet de travailler confortablement ou de collaborer avec d'autres personnes. Sa finition argentée élégante vient parfaire votre décoration.

Le système de fixation murale est idéal pour les milieux professionnels, médicaux, financiers ou autres, dans lesquels vous pouvez partager votre écran ou pour les écrans interactifs en contact direct avec le client.

Le bras d'écran à montage mural se déploie sur 52 cm et dispose de trois points de pivotement, offrant ainsi une plus grande liberté de mouvement. Déplacez le bras à double pivot vers la gauche ou la droite pour modifier la position de l'écran. Il est également possible de régler la tension du pivot.

Sa conception robuste en aluminium offre un support mural stable pour votre écran d'ordinateur ou votre téléviseur à écran plat jusqu'à 30 pouces. Il est idéal pour assurer la stabilité des écrans tactiles. Le support mural universel prend en charge les écrans compatibles avec les supports VESA (75 x 75, 100 x 100) et supporte jusqu'à 14 kg .

Partagez votre écran en toute simplicité. Le support mural offre une inclinaison complète à +180 degrés/-180 degrés pour déplacer votre écran vers la gauche ou vers la droite. Il s'incline librement à +90/-15 degrés pour régler l'angle vers le haut ou vers le bas. Faites pivoter l'écran pour un affichage en mode paysage ou portrait.

Poussez le bras pivotant vers l'arrière pour que votre écran soit à seulement 129 mm du mur lorsqu'il n'est pas utilisé.

Les fixations coulissantes facilitent l'assemblage du support d'écran mural et permettent de gagner du

temps lors de la configuration de plusieurs unités.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Libérez de l'espace en entreprise, dans un service commercial, sur un site industriel ou dans un environnement de bureaux
- Partagez votre écran avec des clients ou des visiteurs dans des environnements de bureaux tels que les services de santé ou les institutions financières
- Fonctionne parfaitement dans les environnements sans bureau et dans les lieux publics

Spécifications techniques

- **SUPPORT MURAL POUR MONITEUR DE 34 POUCHES** : bras d'écran articulé à montage mural pour une utilisation intensive, compatible avec VESA 75x75 / 100x100 mm; prend en charge un seul écran jusqu'à 34" (max 14 kg).
- **GRANDE LIBERTÉ DE MOUVEMENT** : support d'écran mural ergonomique avec inclinaison de +90/-15°, pivotement de +/-180° et rotation de l'écran en portrait/paysage à 360° ; bras d'écran à montage mural réglable
- **BRAS ARTICULÉ DE 50CM**: 3 joints différents sont placés le long du bras, chacun pouvant pivoter de +/-90° ; le bras atteint 52,0 cm et se replie à 12,9 cm du mur pour faciliter le repositionnement
- **INSTALLATION FACILE** : support d'écran mural en aluminium argenté de qualité supérieure avec installation facile de type « glisse et clic » du bras et du support VESA (75x75 / 100x100 mm); temps de configuration réduit
- **ESPACE DE TRAVAIL ORGANISÉ**: support mural pour un seul écran d'ordinateur LCD/LED pour les bureaux avec espace de travail limité; clips de gestion des câbles le long du bras ; caches décoratifs

Matériel

Politique de garantie	10 Years
Gestion de câbles	Oui
Bras articulé	Oui

Nombre d'écrans pris en charge	1
Options de fixation	Support mural
Trous de fixation VESA	75x75 mm 100x100 mm

Performance

Capacité de poids	30.9 lb [14 kg]
Taille minimale de l'écran	13"
Taille maximale de l'écran	34"
Convient aux Écrans Incurvés	Oui
Fits UltraWide Displays	Oui
Réglage de la hauteur	Non
Extension maximale du bras	20.5 in [520 mm]
Inclinaison	+90° / -15°
Panoramique	+180° / -180°
Rotatif/pivotant	+180°/-180° sur le mur 360° à l'épaule 360° au coude
Rotation de l'écran	360°

Caractéristiques physiques

Couleur	Argent
Type de boîtier	Aluminium
Longueur du produit	12.8 in [32.5 cm]

Largeur du produit	13.4 in [34.0 cm]
Hauteur du produit	4.8 in [12.2 cm]
Poids du produit	7.5 lb [3.4 kg]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	13.5 in [34.4 cm]
Package Width	9.4 in [23.8 cm]
Package Height	4.2 in [10.7 cm]
Poids brut	4.4 lb [2.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Support mural
	2 - Bras à pivot
	1 - Bras d'écran
	4 - Vis de serrage
	1 - Clé hexagonale M3
	2 - Prises murales
	2 - Vis de montage
	1 - Manuel d'utilisation

Informations de
garantie

Warranty	10 Ans
----------	--------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis