

Bridas de 15cm de Gancho y Bucle - Paquete de 50 - Tiras/Envolturas Reusables para Gestión de Cableado - Cintas Autoadherentes para Ordenar Cables

ID del Producto: B506I-HOOK-LOOP-TIES



<Combine los cables del PC, organice y asegure los tendidos de cables de la oficina/servidor y mejore el flujo de aire alrededor de los equipos de misión crítica, utilizando este paquete de 50 bridas de gancho y bucle de 15 cm.

Las cintas de fijación de gancho y bucle proporcionan una solución para agrupar y/o asegurar. Proteja los equipos reduciendo la tensión de los cables/conectores. Agrupe los cables para mejorar el flujo de aire en entornos de alta densidad de cableado, como centros de datos y salas de servidores.

Las tiras autoadherentes pueden utilizarse para agrupar y atar herramientas informáticas. Además, las bridas pueden utilizarse para asegurar los conductos de cables a los escritorios de las oficinas y a los equipos de las salas de servidores. Las bridas reutilizables son fáciles de colocar, ajustar y retirar. Estas bridas ofrecen un medio reutilizable y modular para agrupar y asegurar los cables, un avance respecto a las tradicionales bridas de cremallera

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

- **BRIDAS DE GANCHO Y BUCLE PARA CABLES:** Bridas de gancho y bucle de 15cm (paquete de 50) para organizar cables - Las cintas para cables autoadhesivas proporcionan una opción sencilla para

asegurar cableado - Ideal para estaciones de trabajo y oficinas

- PROTEJA LOS EQUIPOS: Las bridas organizadoras de cables mejoran el flujo de aire alrededor de los equipos - Reducen la tensión de cables y conectores
- GESTIÓN FLEXIBLE DE CABLES: Agrupe y gestione varios cables utilizando estas cintas ajustables para cables - Las cintas reutilizables para cables ofrecen opciones flexibles de atado, lo que permite añadir y/o quitar cables
- ESPECIFICACIONES: Longitud: 15cm - Anchura: 2,1cm - Color: Negro - Material: Nylon - Temperatura: -10 a 80°C - Diámetro máximo del haz: 3,5cm
- LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñada y construida para los profesionales de informática, esta brida de gestión de cables está respaldada por 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Requisitos Ambientales

Política de Garantía	2 Years
Temperatura Operativa	-10 to 80°C (14 to 176°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10 to 80°C (14 to 176°F)

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Nylon
Diámetro	35 mm
Longitud del Producto	5.9 in [15.0 cm]
Ancho del Producto	0.8 in [2.1 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	2.8 oz [80.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	50
Longitud de la Caja	6.7 in [17.0 cm]

Ancho de la Caja 6.5 in [16.6 cm]

Altura de la Caja 1.2 in [3.0 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.9 oz [82.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 50 - Bridas de Gancho y Felpa para Cableado

Información Acerca de la Garantía

Warranty 2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

