

Fascette Fermacavi a Strappo da 15cm - Confezione da 50 pezzi - Nero - Fascette Riutilizzabili per Cablaggio con Occhiello - Fascette per Cavi in Tessuto Regolabili e Flessibili

ID prodotto: B506I-HOOK-LOOP-TIES



Questo kit di 50 fascette con chiusura a strappo da 15cm consente di raggruppare i cavi del PC, organizzare e proteggere i cavi dei server e migliorare il flusso d'aria intorno alle apparecchiature sensibili.

Le fascette a strappo, riutilizzabili con gancio ad occhiello consentono di raggruppare, bloccare e fissare i fasci di cavi. Proteggono le apparecchiature riducendo la tensione dei cavi sui connettori. Consentono di raggruppare i cavi per migliorare il flusso d'aria in ambienti ad alta concentrazione di cavi, come i data center e le sale server.

Le fascette fermacavo a strappo possono essere utilizzate per raggruppare e fissare i dispositivi informatici nonchè per fissare le canaline per cavi alle scrivanie degli uffici e alle apparecchiature delle sale server. Le fascette riutilizzabili sono facili da applicare, regolare e rimuovere. Queste fascette sono uno soluzione riutilizzabile e modulare per raggruppare e fissare i cavi, un progresso rispetto alle fascette da elettricista tradizionali.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- **FASCETTE PER CAVI CON OCCHIELLO:** Queste fascette fermacavi a strappo da 15cm con occhiello (confezione da 50), consentono di mettere in ordine i cavi e ridurre l'ingombro. Facili da bloccare, sono ideali per postazioni di lavoro in ufficio e a casa
- **PROTEZIONE DELLE APPARECCHIATURE:** Mettere in ordine i cavi migliora il flusso d'aria intorno alle apparecchiature e riduce la tensione di cavi sui connettori
- **GESTIONE FLESSIBILE DEI CAVI:** Questa fascetta riutilizzabile per cablaggio consente di raggruppare e gestire più fasci di cavi. Le fascette regolabili in tessuto consentono di modellare i fasci in base alle esigenze, di aggiungere e/o rimuovere cavi
- **CARATTERISTICHE:** Lunghezza: 15 cm - Larghezza: 2,1cm - Colore: Nero - Materiale: Nylon - Temperatura nominale: Da -10 a 80C - Diametro massimo del fascio: 3,5 cm
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettata e realizzata per i professionisti dell'IT, questa fascetta a strappo fermacavi sono supportate per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita multilingue a vita 24/5

Ambientale

Norme di garanzia	2 Years
Temperatura d'esercizio	-10 to 80°C (14 to 176°F)
Temperatura di conservazione	-10 to 80°C (14 to 176°F)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Nylon
Diametro	35 mm
Lunghezza prodotto	5.9 in [15.0 cm]
Larghezza prodotto	0.8 in [2.1 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	2.8 oz [80.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	50
---------------------	----

Lunghezza Confezione 6.7 in [17.0 cm]

Larghezza del Pacco 6.5 in [16.6 cm]

Altezza del Pacco 1.2 in [3.0 cm]

Peso spedizione
(confezione) 2.9 oz [82.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 50 - Fascette Fermacavi con Chiusura a Strappo

Informazioni sulla
garanzia

Warranty 2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

