

1U täckplåt för rack, passar 19" breda serverrack och -skåp

Produkt ID: BLANKB1



BLANKB1 1U täckplåt för 19" breda serverrack och -skåp uppfyller EIA RS-310-C-standarden och passar i alla 19" standardserverrack och -skåp.

Idealisk för att förbättra luftflödet i ett rack genom att de täcker oanvända utrymmen. Täckplåten är tillverkad i kallvalsat stål och har en pudersvart finish som passar de flesta svarta standardserverrack och -hyllor i branschen.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Täcker utrymmena mellan rackmonterad utrustning
- Hjälper till med att rikta luftflödet

### Funktioner

- 1,2 mm tjockt kallvalsat stål av SPCC kommersiell kvalitet
- Pudersvart som matchar de flesta rack och skåp

---

Hårdvara

Garantipolicy

Lifetime

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Ramtyp             | Stål        |
| U-höjd             | 1U          |
| Industristandarder | EIA RS310-C |

---

Utseende

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Färg         | Svart            |
| Produktlängd | 0.0 in [0.0 mm]  |
| Produktbredd | 0.0 in [0.0 mm]  |
| Produkthöjd  | 0.0 in [0.0 mm]  |
| Produktvikt  | 9.7 oz [273.7 g] |

---

Förpackning

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Package Length             | 19.4 in [49.3 cm] |
| Package Width              | 2.2 in [55.0 mm]  |
| Package Height             | 0.9 in [24.0 mm]  |
| Fraktvikt<br>(förpackning) | 11.4 oz [321.8 g] |

---

Vad det är i lådan

|                 |   |
|-----------------|---|
| Ingår i paketet | 1U täckplåt                                   |
|                 | Paket med M6-skrivar och -korgmuttrar (2 set) |

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

