

Panel Ciego 2U para Racks y Gabinetes de Servidores de 19 pulgadas

ID del Producto: BLANKB2



El Panel Ciego 2U para Racks y Gabinetes de Servidores de 19 pulgadas, BLANKB2 está diseñado conforme a las especificaciones EIA RS-310-C por lo que cabe perfectamente en todos los racks y gabinetes de 19 pulgadas estándares.

Ideal para mejorar el flujo de aire dentro del rack cubriendo los espacios no utilizados, este panel de relleno/panel ciego de acero laminado en frío ofrece un acabado en polvo negro que combina con la mayoría de los gabinetes y racks de servidores estándares de color negro.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Ideal para llenar espacios en un rack cuando no es necesario instalar otros equipos
- Ayuda a direccionar el flujo de aire

Características

- La tapa ciega para rack ha sido fabricada en acero laminado en frío SPCC con un grosor de 1,2 mm
 - Este panel ciego para rack presenta un acabado en pintura en polvo negra que mejora la combinación con la mayoría de racks y armarios
-

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Tipo de Marco	Acero
Altura U	2U
Estándares Industriales	EIA RS310-C

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Producto	19.0 in [48.3 cm]
Ancho del Producto	0.5 in [13.0 mm]
Altura del Producto	3.5 in [88.0 mm]
Peso del Producto	16.9 oz [479.9 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	19.4 in [49.4 cm]
Ancho de la Caja	4.0 in [10.1 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [21.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	19.2 oz [545.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Placa Ciega 2U
	Pack de Tornillos y Tuercas Jaula M6 (4 pares)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

