

Adaptateur multiport AV numérique USB-C avec télécommande de présentation

N° de produit: BNDDKTCHVPRS



Cette offre groupée combine les produits DKT30CHV et PRESREMOTE de StarTech.com équipés d'un pointeur laser. Vous pouvez créer un poste de travail permanent ou temporaire pratiquement partout où vous allez et réaliser des présentations professionnelles dans n'importe quelle salle de réunion ou de conférence.

Cet adaptateur multiport USB-C polyvalent pour ordinateurs portables facilite la création d'un poste de travail mobile lorsque vous en avez le plus besoin. Il est doté de ports HDMI et VGA, ce qui vous permet de connecter facilement un écran HDMI 4K ou un écran VGA à définition standard.

L'installation est simple et rapide, avec prise en charge native de la plupart des systèmes d'exploitation. De plus, l'adaptateur intègre un port Gigabit Ethernet et un port USB 3.0 supplémentaire, ce qui vous permet d'accéder à un réseau câblé ou de connecter un périphérique USB supplémentaire à votre ordinateur portable.

Le port USB-C de l'ordinateur portable hôte doit prendre en charge le DP Alt Mode.

La télécommande de présentation offre un design élégant et ergonomique avec une portée sans fil de 27 m. Elle comprend les piles requises et un étui de transport. Le récepteur USB est pris en charge par les pilotes HID génériques et fonctionne donc avec presque tous les ordinateurs Mac ou Windows.

Grâce à son pointeur laser intégré, la télécommande de présentation vous permet d'attirer l'attention de votre public sur les informations critiques de votre contenu à l'écran. Ce pointeur laser est idéal pour montrer au public des présentations PowerPoint, des sites Web ou tout autre visuel.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Déplacements professionnels
- Établissements scolaires et éducateurs

Spécifications techniques

- Le kit station d'accueil PC comprend un adaptateur multiport USB-C compact et une télécommande de présentation professionnelle sans fil
- L'adaptateur USB-C multiport prend en charge un écran VGA ou HDMI 4K plus Ethernet et 1 port USB 3.0
- La télécommande de présentation sans fil incluse offre une portée allant jusqu'à 27 m
- Offre aux professionnels les outils de connectivité dont ils ont besoin pour réaliser des présentations efficaces en salle de réunion ou de conférence lors de leurs déplacements

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Non
Écrans pris en charge	1
Type de bus	USB-C
Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
	USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et

1.1

ID du chipset	Cypress - CYPD2122
	Cypress - CYUSB3314
	STMicroelectronics - STDP2650
	Chrontel - CH7517
	ASIX - AX88179

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) <br / >2 Gbit/s (Ethernet ; Duplex intégral)
Résolutions analogiques max.	2048 x 1280p - 30Hz (VGA)
Résolutions numériques max.	3840 x 2160p (HDMI) à 30 Hz Les résolutions inférieures sont également prises en charge.
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Prise en charge UASP	Oui
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX auto	Oui
Prise en charge duplex complet	Oui
Spécifications générales	Interface télécommande : USB Distance maximale télécommande : 27 m Longueur d'onde télécommande : 650+20 mm Puissance optique télécommande : 1 mW Bande sans fil télécommande : 2,4 GHz Alimentation télécommande : Alimentation par batterie Humidité télécommande : Humidité relative de 30 % à

80 %

Température de fonctionnement télécommande : 5 à 45

Température de stockage télécommande : 5 à 45

Couleur télécommande : Noir

Garantie télécommande : 2 ans

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps)
	1 - HDMI (19 broches)
	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	1 - RJ-45
	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
	macOS 10.9 - 10.12, 10.14, 10.15, 11, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0
	Chrome OS™

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Ordinateur portable hôte avec port USB-C disponible (pour garantir une fonctionnalité complète, le port USB-C de l'ordinateur portable doit prendre en charge le mode DP alt).
Remarque	<p>Pour les systèmes hôtes MacBook utilisant mac OS 10.12, la version 10.12.6 ou ultérieure est requise pour la prise en charge de ce produit.</p> <p>Tous les ports USB-C ne prennent pas en charge la fonctionnalité complète de la norme USB Type-C. Vérifiez que le port USB-C de votre ordinateur portable prend en charge le mode DP alt.</p> <p>Un seul port de sortie vidéo peut être utilisé à la fois (HDMI ou VGA). Si deux écrans sont connectés, le port HDMI est prioritaire.</p>

Il est nécessaire de disposer d'un écran compatible 4K pour obtenir une résolution 4K x 2K (autre désignation de 4K).

L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s.

La télécommande est un produit laser de classe 2

Le port USB-C de votre hôte doit prendre en charge le mode DP Alt

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par USB
-----------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 5~95 % (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	4.5 in [11.4 cm]
Largeur du produit	2.1 in [5.4 cm]
Hauteur du produit	0.7 in [1.7 cm]
Poids du produit	6.8 oz [192.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	8.8 in [22.3 cm]
Package Width	5.0 in [12.6 cm]
Package Height	1.3 in [3.4 cm]
Poids brut	11.6 oz [329.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur Multiport USB-C pour Ordinateurs Portables (DKT30CHV)
	1 - Télécommande de Présentation (PRESREMOTE)
	2 - Piles AAA (PRESREMOTE)
	1 - Mallette de Transport (PRESREMOTE)
	2 - Manuels d'Utilisation (DKT30CHV/PRESREMOTE)

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis